

Classic filament LEDbulbs

LEDFILAM



Classic LED for dekorativ belysning

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Fordeler

- Sparer ca. 90 % energi
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting
- Enkel erstatning for klassiske tradisjonelle lyskilder

Applications

- Perfekt for dekorative installasjoner
- For bruk i hjemmet
- Perfekt for restauranter og hoteller

Funksjoner

- Klassisk design og form
- Laget for å kunne sees både når den er slått på og slått av
- Perfekt passform og høykvalitetsfinish
- Høy fargegjengivelse (CRI>80)
- Miljøvennlig uten hverken kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Versions



LEDclassic A67 E27 FR-POS2A



LED classic E27 G120



LEDbulb classic-giant 40W
E27 G200 GOLD DIM



LEDclassic A95 E27 FR-POS2A



LEDclassic G120 E27 FR POS2




LEDbulb classic-giant 40W
E27 T65 GOLD DIM



LEDclassic CM A60 E27 CL
POS2



LEDbulb classic-giant 40W
E27 A160 GOLD DIM




LED classic 60W E27 WW
G120 FR ND SRT4-SPP




LEDclassic giant 28W E27
A160 GOLD ND


Målskisse




Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm




Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm




Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm




Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm




Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm



Product	D	C
LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	125 mm	177 mm
LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	125 mm	177 mm



Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s

Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
-----------------------------------	----------------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargekode	Spredningsvinkel (nom.)	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	827	300 grad(er)	2 000 lm	2700 K
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	840	300 grad(er)	2 000 lm	4000 K
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	827	300 grad(er)	2 452 lm	2700 K
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	840	300 grad(er)	2 452 lm	4000 K
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	865	300 grad(er)	2 452 lm	6500 K
929002067801	LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	827	-	1 521 lm	2700 K
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	818	330 grad(er)	470 lm	1800 K
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	827	300 grad(er)	3 452 lm	2700 K
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	840	300 grad(er)	3 452 lm	4000 K
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	827	300 grad(er)	2 000 lm	2700 K
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	818	330 grad(er)	470 lm	1800 K
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	827	270 grad(er)	650 lm	2700 K
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	818	330 grad(er)	470 lm	1800 K
929002025201	LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	827	-	806 lm	2700 K
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	818	330 grad(er)	300 lm	1800 K

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 W	120 W
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 W	120 W
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
929002067801	LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	10,5 W	100 W
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	7,2 W	50 W
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
929002025201	LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	7 W	60 W
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	60 °C
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
929002067801	LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	50 °C
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	55 °C
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
929002025201	LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	45 °C
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Nei
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Nei
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Nei
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Nei
929002067801	LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	Nei
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Kun med bestemte dimmere
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Nei
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Nei
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Nei
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Kun med bestemte dimmere
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Kun med bestemte dimmere
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Kun med bestemte dimmere
929002025201	LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	Nei
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Nei

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matt	A67
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Matt	A67
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matt	A67
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Matt	A67
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matt	A67
929002067801	LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	Matt	G120
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Ravfarget	G200
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Matt	A95
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Matt	A95
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Matt	G120
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Ravfarget	T65
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Speilkrone	A60
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Ravfarget	A160
929002025201	LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	Matt	G120
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Ravfarget	A160

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 kWh
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 kWh
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	18 kWh
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	18 kWh
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	18 kWh
929002067801	LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	11 kWh
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 kWh
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 kWh
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 kWh
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 kWh
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	8 kWh
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 kWh
929002025201	LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	7 kWh
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	5 kWh