

Classic LED for dekorativ belysning

Classic filament LEDbulbs

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Fordeler

- Sparer ca. 90 % energi
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting
- Enkel erstatning for klassiske tradisjonelle lyskilder

Funksjoner

- Klassisk design og form
- Laget for å kunne sees både når den er slått på og slått av
- Perfekt passform og høykvalitetsfinish
- Høy fargegjengivelse (CRI>80)
- Miljøvennlig uten hverken kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Søknad

- Perfekt for dekorative installasjoner
- For bruk i hjemmet
- Perfekt for restauranter og hoteller

Classic filament LEDbulbs

Versions



LEDclassic A67 E27 FR-POS2A



LED classic E27 G120



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



LEDclassic G120 E27 FR POS2



25W E27 G200



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM



LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM

Classic filament LEDbulbs

Versions



LED classic 60W E27 WW G120 FR
ND SRT4-SPP





LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND



25W E27 A160

Målskisse







Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm

Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Classic filament LEDbulbs

Målskisse



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Classic filament LEDbulbs

Målskisse



Product	D	C
LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	125 mm	177 mm
LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	125 mm	177 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	E27
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s

Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
-----------------------------------	----------------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert		Fargekode	Lysytelse
			fargetemperatur (nom.)			
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	300 grad(er)	2700 K	827	2 000 lm	
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	300 grad(er)	4000 K	840	2 000 lm	
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	300 grad(er)	2700 K	827	2 452 lm	
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	300 grad(er)	4000 K	840	2 452 lm	
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	300 grad(er)	6500 K	865	2 452 lm	
929002067801	LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	-	2700 K	827	1 521 lm	
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 grad(er)	1800 K	818	470 lm	
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	300 grad(er)	2700 K	827	3 452 lm	
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	300 grad(er)	4000 K	840	3 452 lm	
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	300 grad(er)	2700 K	827	2 000 lm	
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 grad(er)	1800 K	818	200 lm	

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert	
			fargetemperatur (nom.)	Fargekode Lysytelse
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 grad(er)	1800 K	818 470 lm
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	270 grad(er)	2700 K	827 650 lm
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 grad(er)	1800 K	818 470 lm
929002025201	LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	-	2700 K	827 806 lm
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 grad(er)	1800 K	818 300 lm
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	1800 K	818 200 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 W	120 W
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	13 W	120 W
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
929002067801	LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	10,5 W	100 W
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	7,2 W	50 W
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
929002025201	LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	7 W	60 W
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	60 °C
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
929002067801	LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	50 °C
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	45 °C
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	55 °C
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
929002025201	LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	45 °C

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	45 °C

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Nei
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Nei
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Nei
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Nei
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Nei
929002067801	LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	Nei
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Kun med bestemte dimmere
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Nei
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Nei
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Nei
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Kun med bestemte dimmere

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Kun med bestemte dimmere
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Kun med bestemte dimmere
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Kun med bestemte dimmere
929002025201	LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	Nei
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Nei
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Kun med bestemte dimmere

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matt	A67
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Matt	A67
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matt	A67
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Matt	A67
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matt	A67
929002067801	LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	Matt	G120
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Ravfarget	G200
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Matt	A95
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Matt	A95

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Matt	G120
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	roykfarget	G200
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Ravfarget	T65
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Speilkrone	A60
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Ravfarget	A160
929002025201	LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	Matt	G120
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Ravfarget	A160
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	roykfarget	A160


Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 kWh
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	13 kWh
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	18 kWh
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	18 kWh


Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	18 kWh
929002067801	LED classic, 100 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	11 kWh
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 kWh

Classic filament LEDbulbs


Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 kWh
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 kWh
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 kWh
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	7 kWh
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 kWh
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	8 kWh
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 kWh
929002025201	LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4	7 kWh
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	5 kWh
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	7 kWh




Classic filament LEDbulbs



Classic filament LEDbulbs



Classic filament LEDbulbs



Classic filament LEDbulbs

Classic filament LEDbulbs

