

Philips Lâmpadas LED clássic

Lâmpadas LED clássica

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Benefícios

- Poupança de energia de cerca de 90 %
- A longa duração reduz a necessidade de substituição
- Tecnologia ecológica: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Características

- Design tradicional com uma forma clássica
- Concebidas para serem vistas, são bonitas ligadas e desligadas
- Encaixe perfeito e acabamento de alta qualidade
- Elevada restituição cromática (CRI > 80) para cores vivas
- Amiga do ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Aplicação


- Perfeita para instalações decorativas
- Aplicações domésticas
- Hotelaria: restaurantes e hotéis

Lâmpadas LED clássica

Versions



LED classic E27 G120



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM




LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM



LEDclassic CM A60 E27 CL POS2




LEDclassic ST64 E27 smoky POS2



LEDclassic A67 E27 CL-POS2A







LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Lâmpadas LED clássica

Desenho dimensional



Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm





Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm

Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Lâmpadas LED clássica

Desenho dimensional



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm


Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Product	D	C
LED clássico 100 W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm

Lâmpadas LED clássica

Desenho dimensional



Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal	15.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe	Temperatura de cor	Código da cor	Fluxo Luminoso
		(Nom.)	correlacionada (Nom.)		
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	300 °	2700 K	827	2.000 lm
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	300 °	4000 K	840	2.000 lm
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	300 °	2700 K	827	2.452 lm
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	300 °	6500 K	865	2.452 lm
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	2700 K	827	1.521 lm
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	300 °	2700 K	827	3.452 lm
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	300 °	4000 K	840	3.452 lm
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	300 °	6500 K	865	3.452 lm
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	300 °	2700 K	827	2.000 lm
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	300 °	4000 K	840	2.000 lm
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	300 °	6500 K	865	2.000 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	270 °	2700 K	827	650 lm
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	300 °	4000 K	840	2.000 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm

Lâmpadas LED clássica

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe	Temperatura de cor		
		(Nom.)	correlacionada (Nom.)	Código da cor	Fluxo Luminoso
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	300 °	4000 K	840	2.452 lm

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 W	120 W
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 W	120 W
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	10,5 W	100 W
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 W	200 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 W	120 W
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 W	120 W
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	7,2 W	50 W
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	13 W	120 W
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	17 W	150 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	60 °C
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	50 °C
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	55 °C

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	55 °C
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	55 °C
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Não
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Não
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Não
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Não
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Não
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Apenas com reguladores específicos

Order Code	Full Product Name	Regulável
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Não
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Não
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Não
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Não
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Não
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Não

Lâmpadas LED clássica

Order Code	Full Product Name	Regulável
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Apenas com reguladores específicos
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Apenas com reguladores específicos
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Não

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Fosca	A67
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Fosca	A67
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Fosca	A67
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Fosca	A67
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Fosca	G120
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Âmbar	G200
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Fosca	A95
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Fosca	A95
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Fosca	A95

Aprovação e aplicação


Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Consumo de energia kWh/1000 h
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-20 a +45 °C	13 kWh
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	-20 a +45 °C	13 kWh
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-20 a +45 °C	18 kWh
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-20 a +45 °C	18 kWh
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-20 a +45 °C	11 kWh
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	-20 a +45 °C	7 kWh
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-20 a +45 °C	23 kWh
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-20 a +45 °C	23 kWh
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-20 a +45 °C	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Regulável
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Não
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Apenas com reguladores específicos
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Não


Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Fosca	G120
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Fosca	G120
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Fosca	G120
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Âmbar	T65
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Coroa do espelho	A60
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	fumo	ST64
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Transparente	A67
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Âmbar	A160
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Transparente	A67

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Consumo de energia kWh/1000 h
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-20 a +45 °C	13 kWh
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-20 a +45 °C	13 kWh
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-20 a +45 °C	13 kWh
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	-20 a +45 °C	7 kWh
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	-20 a +45 °C	8 kWh
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-20 a +40 °C	3 kWh
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-20 a +45 °C	13 kWh
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	-20 a +45 °C	7 kWh
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-20 a +45 °C	17 kWh


Lâmpadas LED clássica



Lâmpadas LED clássica



Lâmpadas LED clássica



Lâmpadas LED clássica

