

Lămpi cu becuri LEDbulbs clasice pentru iluminat decorativ

Becuri LED cu filament clasic

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu aproximativ 90%
- Durată de viață foarte lungă, care reduce necesitatea înlocuirii
- Înlocuire ușoară a lămpilor clasice convenționale

Caracteristici

- Designul tradițional cu formă clasică
- Cu un design atrăgător, arată bine indiferent dacă sunt stinse sau aprinse
- Potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate
- Redare superioară a culorii (CRI > 80) pentru culori vii
- Ecologice: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase

Cerere

- Perfecte pentru instalații decorative
- Aplicații casnice
- Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Becuri LED cu filament clasic

Versions




LEDclassic G93 G95 E27 POS2



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



LEDclassic A60 E27 smoky POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



25W E27 G200



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM



LEDclassic ST64 E27 smoky POS2




LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM

Becuri LED cu filament clasic

Versions






LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND



25W E27 A160

Cote







Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	95 mm	140 mm

Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Becuri LED cu filament clasic

Cote



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm





Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Becuri LED cu filament clasic

Cote



Product	D	C
LED classic 100 W A60 CW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 100 W A60 WW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75 W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75 W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm

Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Becuri LED cu filament clasic

Informații generale

Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală	15.000 ore

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență de linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	300 °	2700 K	827	2.000 lm
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	300 °	4000 K	840	2.000 lm
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	300 °	6500 K	865	2.000 lm
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	300 °	2700 K	827	2.452 lm
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	300 °	4000 K	840	2.452 lm
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	300 °	6500 K	865	2.452 lm
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR NDRFSRT4	-	2700 K	827	806 lm
74245700	LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF	300 °	2700 K	827	806 lm
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	-	2700 K	827	1.521 lm
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1.521 lm
75963600	LED classic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	300 °	2700 K	827	3.452 lm
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	300 °	4000 K	840	3.452 lm
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	300 °	6500 K	865	3.452 lm
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	-	2700 K	827	1.055 lm
76481400	LED classic 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	300 °	2700 K	827	2.000 lm
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 °	1800 K	818	200 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
75965000	LED classic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	300 °	2700 K	827	1.055 lm
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1.055 lm
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 °	1800 K	818	300 lm

Becuri LED cu filament clasic

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	1800 K	818	200 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 W	120 W
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 W	120 W
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 W	120 W
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W
74245700	LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF	7 W	60 W
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 W	200 W
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	8,5 W	75 W
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	8,5 W	75 W
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	8,5 W	75 W
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	60 °C
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	45 °C
74245700	LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF	45 °C
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	55 °C
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	55 °C
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	55 °C
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	50 °C
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	45 °C
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	50 °C

Becuri LED cu filament clasic

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	50 °C
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	45 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Nu
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Nu
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Nu
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Nu
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Nu
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Nu
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	Nu
74245700	LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF	Nu
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Nu
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	Nu
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Nu
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Numai cu anumite variatoare
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Nu
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Nu
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Nu
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Nu
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Numai cu anumite variatoare
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Numai cu anumite variatoare
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Nu
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Numai cu anumite variatoare
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Nu
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Nu
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Nu
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Numai cu anumite variatoare

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Mat	A67
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Mat	A67
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Mat	A67
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Mat	A67
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Mat	A67
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Mat	A67
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	Mat	G95
74245700	LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF	Transparent	G95
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Mat	A60
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	Mat	A60
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	fumuriu	A60
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Chihlimbar	G200
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Mat	A95

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Mat	A95
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Mat	A95
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Mat	G120
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Mat	G120
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	fumuriu	G200
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Chihlimbar	T65
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	fumuriu	ST64
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Chihlimbar	A160
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Mat	A60
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Mat	A60
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Chihlimbar	A160
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	fumuriu	A160

Aprobare și aplica ie


Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	De la -20 până la +45 °C	13 kWh
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	De la -20 până la +45 °C	13 kWh
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	De la -20 până la +45 °C	13 kWh

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	De la -20 până la +45 °C	18 kWh
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	De la -20 până la +45 °C	18 kWh
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	De la -20 până la +45 °C	18 kWh

Becuri LED cu filament clasic


Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	De la -20 până la +45 °C	7 kWh
74245700	LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF	De la -20 până la +45 °C	7 kWh
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	De la -20 până la +45 °C	11 kWh
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	De la -20 până la +45 °C	11 kWh
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	De la -20 până la +40 °C	3 kWh
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	De la -20 până la +45 °C	7 kWh
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	De la -20 până la +45 °C	23 kWh
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	De la -20 până la +45 °C	23 kWh
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	De la -20 până la +45 °C	23 kWh
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	De la -20 până la +45 °C	9 kWh
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	De la -20 până la +45 °C	13 kWh
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	De la -20 până la +45 °C	7 kWh
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	De la -20 până la +45 °C	7 kWh
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	De la -20 până la +40 °C	3 kWh
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	De la -20 până la +45 °C	7 kWh
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	De la -20 până la +45 °C	9 kWh
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	De la -20 până la +45 °C	9 kWh
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	De la -20 până la +45 °C	5 kWh
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	De la -20 până la +45 °C	7 kWh

Becuri LED cu filament clasic




Becuri LED cu filament clasic

Becuri LED cu filament clasic



Becuri LED cu filament clasic



Becuri LED cu filament clasic

