




Лампи Classic LEDbulbs для декоративного освітлення

Завдяки класичному успадкованому дизайну лампи Classic LEDbulbs із ниткою розжарювання поєднують у собі звичні форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Вони забезпечують гарне, декоративне тепле біле світло, заощаджуючи близько 90% витрат на електроенергію порівняно з традиційними лампами.

Переваги

- Близько 90% енергозбереження
- Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в заміні
- Проста заміна класичних звичайних ламп

Applications

- Ідеально пасує для декоративних установок
- Застосування вдома
- Готелі: ресторани та готелі

Характеристики

- Успадкований дизайн із класичною формою
- Створені милувати очі, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Ідеальна посадка та високоякісна обробка
- Висока кольоропередача (CRI > 80) для яскравих кольорів
- Захист довкілля: не містить ртуті й інших небезпечних речовин

Версії



LEDclassic A67 E27 FR-POS2A



LEDclassic G93 G95 E27 POS2



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



LED classic E27 G120



LEDbulb classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM




LEDclassic A95 E27 FR-POS2A



LEDclassic G120 E27 FR POS2



LEDbulb classic-giant 40W
E27 T65 GOLD DIM



LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDbulb classic-giant 40W
E27 A160 GOLD DIM



LEDclassic A67 E27 CL 1-
POS2A




LED classic A60 E27




LEDclassic giant 28W E27
A160 GOLD ND


Розміри




Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	95 mm	140 mm




Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm




Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm




Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm




Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm




Product	D	C
LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm




Product	D	C
LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	60 mm	104 mm
LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm
LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	60 mm	104 mm



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm



Product	D	C
LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	125 mm	177 mm
LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm



Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	E27
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	20 000
Номінальний строк служби (у годинах)	15 000 година (-н)

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C
-------------------------------	----------------------

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Код кольору	Кут променя (ном.)	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	827	300 °	2 000 lm	2700 K
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	840	300 °	2 000 lm	4000 K
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	865	300 °	2 000 lm	6500 K
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	827	300 °	2 452 lm	2700 K
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	840	300 °	2 452 lm	4000 K
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	865	300 °	2 452 lm	6500 K
929002370801	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	827	-	806 lm	2700 K
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	827	300 °	806 lm	2700 K
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	827	-	1 521 lm	2700 K
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	827	300 °	1 521 lm	2700 K
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	840	-	1 521 lm	4000 K
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	827	-	1 521 lm	2700 K
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	840	-	1 521 lm	4000 K
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	818	330 °	470 lm	1800 K
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	827	300 °	3 452 lm	2700 K
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	840	300 °	3 452 lm	4000 K
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	865	300 °	3 452 lm	6500 K
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	827	300 °	2 000 lm	2700 K
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	840	300 °	2 000 lm	4000 K

Order Code	Full Product Name	Код кольору	Кут променю (ном.)	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	865	300 °	2 000 lm	6500 K
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	818	330 °	470 lm	1800 K
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	827	300 °	2 000 lm	2700 K
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	840	300 °	2 000 lm	4000 K
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	818	330 °	470 lm	1800 K
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	840	300 °	2 452 lm	4000 K
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	827	300 °	1 055 lm	2700 K
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	840	-	1 055 lm	4000 K
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	818	330 °	300 lm	1800 K

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 W	120 W
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 W	120 W
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 W	120 W
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
929002370801	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	7 W	60 W
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W
929002026457	LED classic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	10,5 W	100 W
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	10,5 W	100 W
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	10,5 W	100 W
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	10,5 W	100 W
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 W	200 W
929002372101	LED classic 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 W	120 W
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 W	120 W
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	13 W	120 W
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	13 W	120 W
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	17 W	150 W
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	8,5 W	75 W
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	8,5 W	75 W
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	60 °C
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
929002370801	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	45 °C
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	45 °C
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	55 °C
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	55 °C
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	55 °C
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	50 °C
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	50 °C
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	55 °C
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	55 °C
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	60 °C
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	50 °C
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	50 °C
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Hi
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Hi
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Hi
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Hi
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Hi
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Hi
929002370801	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	Hi
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	Hi
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	Hi
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	Hi
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	Hi
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Hi
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Hi
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Hi
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Hi
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Hi
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Hi
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Hi
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	Hi
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Hi
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Hi
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Hi
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Hi
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Hi

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Матовий	A67
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Матовий	A67
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Матовий	A67
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Матовий	A67
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Матовий	A67
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Матовий	A67
929002370801	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	Матовий	G95
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	Прозорий	G95
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Матовий	A60
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	Матовий	A60
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	Матовий	A60
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	Матовий	G120
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Матовий	G120
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Бурштиновий	G200
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Матовий	A95
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Матовий	A95
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Матовий	A95
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Матовий	G120
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Матовий	G120

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Матовий	G120
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Бурштиновий	T65
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	Прозорий	A67
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Прозорий	A67
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Бурштиновий	A160
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Прозорий	A67
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Матовий	A60
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Матовий	A60
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Бурштиновий	A160

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 kWh
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 kWh
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 kWh
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	18 kWh
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	18 kWh
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	18 kWh
929002370801	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	7 kWh
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	7 kWh
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	11 kWh
929002026457	LED classic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	11 kWh
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	11 kWh
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	11 kWh
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	11 kWh
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 kWh
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 kWh
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 kWh
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 kWh
929002372101	LED classic 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 kWh
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 kWh
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 kWh
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 kWh
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	13 kWh
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	13 kWh
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 kWh
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	17 kWh
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	9 kWh
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	9 kWh
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	5 kWh

