



# Лампи **Classic LEDbulbs** для декоративного освітлення

## Classic filament LEDbulbs

Завдяки класичному успадкованому дизайну лампи Classic LEDbulbs із ниткою розжарювання поєднують у собі звичні форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Вони забезпечують гарне, декоративне тепле біле світло, заощаджуючи близько 90% витрат на електроенергію порівняно з традиційними лампами.

### Переваги

- Близько 90% енергозбереження
- Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в заміні
- Проста заміна класичних звичайних ламп

### Характеристики

- Успадкований дизайн із класичною формою
- Створені милувати очі, виглядають неперевершено навіть вимкненими
- Ідеальна посадка та високоякісна обробка
- Висока кольоропередача (CRI > 80) для яскравих кольорів
- Захист довкілля: не містить ртуті й інших небезпечних речовин

### Застосування

- Ідеально пасує для декоративних установок
- Застосування вдома
- Готелі: ресторани та готелі

## Classic filament LEDbulbs

### Берці



LEDclassic 15W G120 E27 gradient  
POS3



LEDclassic G93 G95 E27 POS2



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27  
NDFrosted



LEDclassic A60 E27 smoky POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27  
G200 GOLD DIM



LEDclassic G120 E27 FR POS2



25W E27 G200

## Classic filament LEDbulbs


### Варіанти



LEDbulb classic-giant 40W E27  
T65 GOLD DIM



LEDclassic ST64 E27 smoky POS2



LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDbulb classic-giant 40W E27  
A160 GOLD DIM



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A



LED classic A60 E27



LEDclassic giant 28W E27 A160  
GOLD ND



LEDclassic 15W ST64 E27 gradient  
POS3

## Classic filament LEDbulbs

### Версії






25W E27 A160



LEDclassic 15W G93 E27 pink  
POS3

### Розміри







Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	95 mm	140 mm

Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

## Classic filament LEDbulbs

### Розміри



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm





Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	64 mm	140 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

# Classic filament LEDbulbs

## Розміри



Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	95 mm	140 mm
LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm



Product	D	C
LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	60 mm	104 mm
LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm
LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	60 mm	104 mm

Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Product	D	C
LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	125 mm	177 mm
LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

# Classic filament LEDbulbs

## Розміри



Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	125 mm	178 mm

Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

### Загальна інформація

Розташування виводів	E27
Номінальний строк служби (у годинах)	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	20 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)

### Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

### Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

### Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Кут променя (ном.)	Корельована колірна температура		Код кольору	Світловий потік
			(ном.)	(ном.)		
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	300 °	2700 K	827	2 000 lm	
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	300 °	4000 K	840	2 000 lm	
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	300 °	6500 K	865	2 000 lm	
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	300 °	2700 K	827	2 452 lm	
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	300 °	4000 K	840	2 452 lm	
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	300 °	6500 K	865	2 452 lm	
929002454101	LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	-	1800 K	818	250 lm	
929002370801	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm	
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	300 °	2700 K	827	806 lm	
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	-	2700 K	827	1 521 lm	
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	300 °	2700 K	827	1 521 lm	

## Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Кут променя (ном.)	Корельована колірна		Світловий потік
			температура (ном.)	Код кольору	
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	-	4000 K	840	1 521 lm
929002380501	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	2700 K	827	1 521 lm
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	-	4000 K	840	1 521 lm
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	300 °	2700 K	827	3 452 lm
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	300 °	4000 K	840	3 452 lm
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	300 °	6500 K	865	3 452 lm
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	300 °	2700 K	827	2 000 lm
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	300 °	4000 K	840	2 000 lm
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	300 °	6500 K	865	2 000 lm
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 °	1800 K	818	200 lm
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
929002380601	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	300 °	2700 K	827	2 000 lm
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	300 °	4000 K	840	2 000 lm
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	300 °	4000 K	840	2 452 lm
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	300 °	2700 K	827	1 055 lm
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1 055 lm
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 °	1800 K	818	300 lm
929002454001	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	-	1800 K	818	250 lm
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	1800 K	818	200 lm
929002453801	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	-	1800 K	818	250 lm

### Експлуатаційні й електричні

## Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 W	120 W
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 W	120 W
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 W	120 W
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
929002454101	LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	4,5 W	25 W
929002370801	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	7 W	60 W
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	10,5 W	100 W
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	10,5 W	100 W
929002380501	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	10,5 W	100 W
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	10,5 W	100 W
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 W	200 W
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 W	120 W
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 W	120 W
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
929002380601	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	13 W	120 W
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	13 W	120 W
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	17 W	150 W
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	8,5 W	75 W
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	8,5 W	75 W
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
929002454001	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	4,5 W	25 W
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W
929002453801	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	4,5 W	25 W

### Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	60 °C
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
929002454101	LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	40 °C
929002370801	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	45 °C
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	45 °C
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	55 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	55 °C
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	55 °C
929002380501	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	50 °C
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	50 °C
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	55 °C
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C

## Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Макс. Т-Case (ном.)
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	55 °C
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	45 °C
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
929002380601	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	60 °C
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. Т-Case (ном.)
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	50 °C
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	50 °C
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C
929002454001	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	40 °C
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	45 °C
929002453801	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	40 °C

### Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Hi
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Hi
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Hi
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Hi
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Hi
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Hi
929002454101	LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	Лише з певними регуляторами яскравості
929002370801	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	Hi
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	Hi
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Hi
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	Hi
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	Hi
929002380501	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Hi
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	Hi
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Hi
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Hi
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Hi
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Hi
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Hi
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Hi
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Лише з певними регуляторами яскравості
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002380601	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Hi
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	Hi
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Hi
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Hi
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Hi
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Hi
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Hi
929002454001	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	Лише з певними регуляторами яскравості
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Лише з певними регуляторами яскравості
929002453801	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	Лише з певними регуляторами яскравості

### Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Матовий	A67
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Матовий	A67
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Матовий	A67
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Матовий	A67

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Матовий	A67
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Матовий	A67
929002454101	LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	Бурштиновий градієнт	G120
929002370801	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	Матовий	G95

## Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	Прозорий	G95
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Матовий	A60
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	Матовий	A60
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	Матовий	A60
929002380501	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	димний	A60
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	Матовий	G120
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Матовий	G120
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Бурштиновий	G200
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Матовий	A95
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Матовий	A95
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Матовий	A95
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Матовий	G120
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Матовий	G120
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Матовий	G120

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	димний	G200
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Бурштиновий	T65
929002380601	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	димний	ST64
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	Прозорий	A67
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Прозорий	A67
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Бурштиновий	A160
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Прозорий	A67
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Матовий	A60
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Матовий	A60
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Бурштиновий	A160
929002454001	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	Бурштиновий градієнт	ST19
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	димний	A160
929002453801	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	Рожевий	G93

### Затвердження й застосування


Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	від -20 °C до +45 °C	13 kWh
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	від -20 °C до +45 °C	13 kWh
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	від -20 °C до +45 °C	13 kWh
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	від -20 °C до +45 °C	18 kWh
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	від -20 °C до +45 °C	18 kWh
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	від -20 °C до +45 °C	18 kWh
929002454101	LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	-	5 kWh
929002370801	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	від -20 °C до +45 °C	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	від -20 °C до +45 °C	11 kWh
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	від -20 °C до +45 °C	11 kWh
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	від -20 °C до +45 °C	11 kWh
929002380501	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	від -20 °C до +40 °C	3 kWh
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	від -20 °C до +45 °C	11 kWh
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	від -20 °C до +45 °C	11 kWh
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	від -20 °C до +45 °C	23 kWh
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	від -20 °C до +45 °C	23 kWh


## Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури докiлля	Споживання енергiї кВт/1000 год
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	вiд -20 °C до +45 °C	23 kWh
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	вiд -20 °C до +45 °C	13 kWh
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	вiд -20 °C до +45 °C	13 kWh
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	вiд -20 °C до +45 °C	13 kWh
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	вiд -20 °C до +45 °C	7 kWh
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	вiд -20 °C до +45 °C	7 kWh
929002380601	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	вiд -20 °C до +40 °C	3 kWh
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	вiд -20 °C до +45 °C	13 kWh
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	вiд -20 °C до +45 °C	13 kWh
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	вiд -20 °C до +45 °C	7 kWh
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	вiд -20 °C до +45 °C	17 kWh
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	вiд -20 °C до +45 °C	9 kWh
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	вiд -20 °C до +45 °C	9 kWh
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	вiд -20 °C до +45 °C	5 kWh
929002454001	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	-	5 kWh
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	вiд -20 °C до +45 °C	7 kWh
929002453801	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	-	5 kWh


## Classic filament LEDbulbs



## Classic filament LEDbulbs



## Classic filament LEDbulbs



## Classic filament LEDbulbs

# Classic filament LEDbulbs

