



CorePro LED-pærer til en overkommelig pris

CorePro LEDbulb

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Fordele

- Med et rent og elegant design er denne pære den perfekte erstatning for dine gamle glødepærer.
- Op til 80 % energibesparelse
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Funktioner

- Nem eftermontering med eksisterende E27- og B22-fatninger
- Fuld lysstyrke øjeblikkeligt: Philips LED-pærer lyser med fuld lysstyrke, så snart de tændes
- Levetid: 15.000 timer
- Fås i 2700 K, 3000 K, 4000 K og 6500 K
- UV- og IR-frit lys
- Fri for kviksølv og farlige materialer. I overensstemmelse med ROHS-direktivet

Anvendelsesområder

- Hoteller, restauranter, barer, caféer, museer, butikker
- Hotelværelser, lobbyer, korridorer, trappeskakter, badeværelser, receptionsområder, udstillinger, udstillingsvinduer

CorePro LEDbulb

Versions



LEDbulb ND 10 75W A60 E27 827
6CT



LED Lamps, LEDbulb A60 B22



CorePro LEDbulb 75W B22 827 FR
A60



LEDbulb ND 8 60W A60 E27 827
6CT



LEDbulb A65 E27 FR P1



65W E27 A60 FR



LEDbulb CorePro B22 A60 5W

CorePro LEDbulb

Versions



LEDbulb CorePro 9.5-68W E27
Stick Frost 830 24D ND





LEDBulb 9W E27 DS FR DIM 1PF 6
AU RTP



929004435102-CorePro-
LEDbulb-D-40-60-75-100W-
A60-5CCT



Målskitse







Product	D	C
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	60 mm	118 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

CorePro LEDbulb

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	60 mm	110 mm





Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	60 mm	107 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	37,2 mm	114,3 mm

CorePro LEDbulb

Oplysninger om produktet



Product detail image (DPP)

Generelle oplysninger

Skiftcyklus 50.000

Lysteknisk

LLMF ved den nominelle levetidsudløb (nom.) 70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Opstartstid (nom.) 0,5 s

Mekanik og armaturhus

Pære finish Mattered

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod	Normeret levetid
929002306502	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	E27	15.000 t
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	B22	15.000 t
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	B22	15.000 t
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	E27	15.000 t
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	E27	15.000 t
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	E27	15.000 t
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	E27	15.000 t
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	E27	15.000 t
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	E27	15.000 t
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	E27	15.000 t
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	E27	15.000 t
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	E27	15.000 t
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	B22	15.000 t
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	E27	15.000 t
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	E27	15.000 t

Order Code	Full Product Name	Fod	Normeret levetid
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	E27	15.000 t
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	E27	15.000 t
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	E27	15.000 t
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	E27	10.000 t
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	E27	15.000 t
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	E27	15.000 t
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	E27	15.000 t
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	E27	15.000 t
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	E27	15.000 t
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	B22	15.000 t
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	B22	15.000 t
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	E27	15.000 t
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	E27	15.000 t
929004435102	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	E27	15.000 t

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		Farvekode	Lysstrøm
			(nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)		
929002306502	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	180 °	2700 K	80	827	1.055 lm

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		Farvekode	Lysstrøm
			(nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)		
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	806 lm
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	200 °	3000 K	90	930	1.521 lm
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	180 °	2700 K	80	827	806 lm
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1.521 lm
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1.521 lm
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1.521 lm
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1.521 lm
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1.055 lm
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1.055 lm
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1.055 lm
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1.055 lm
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	470 lm
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	806 lm
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	806 lm
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	150 °	4000 K	80	840	806 lm
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	806 lm
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	470 lm
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	470 lm
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	470 lm
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	470 lm
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	806 lm
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	150 °	3000 K	80	830	806 lm
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	150 °	2700 K	80	827	806 lm
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	1.055 lm
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	1.521 lm
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	200 °	4000 K	80	840	806 lm
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 °	2700 K	80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	806 lm
929004435102	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	200 °	2700 K	80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	1.521 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent	Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002306502	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	50 to 60 Hz	10 W	75 W	929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	50 to 60 Hz	8 W	60 W	929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	50 to 60 Hz	13 W	100 W	929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	50 to 60 Hz	8 W	60 W	929003607608	CorePro LEDbulb ND	50 to 60 Hz	13 W	100 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent	Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
	13-100W A60 E27 830					4.9-40W A60 E27 827			
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 to 60 Hz	10 W	75 W	929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 to 60 Hz	10 W	75 W	929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50 to 60 Hz	10 W	75 W	929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 to 60 Hz	10 W	75 W	929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W	929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-	8 W	60 W
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 to 60 Hz	8 W	60 W	929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-	8 W	60 W
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 to 60 Hz	8 W	60 W	929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	50 to 60 Hz	11 W	75 W
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-	8 W	60 W	929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50 to 60 Hz	8 W	60 W	929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	50 to 60 Hz	7,5 W	60 W
929003540208	CorePro LEDbulb ND	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W	929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-	8 W	60 W
					929004435102	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	-	14 W	-

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)	Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002306502	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	95 °C	929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	95 °C
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	85 °C	929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	95 °C	929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	80 °C
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	90 °C
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	90 °C
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	90 °C
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	80 °C
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	85 °C
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	85 °C
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C
929004435102	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	85 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002306502	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	Nej
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	Nej
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	Nej
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	Nej
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Nej
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Nej
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Nej
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Nej
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Nej
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Nej
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Nej
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Nej
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	Nej
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Nej
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Nej
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Nej
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Nej
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Nej
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Nej
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Nej
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Nej
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	Nej
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	Nej
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	Nej
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	Nej
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	Nej
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Kun med visse lysdæmpere
929004435102	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus



Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929002306502	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	A60
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	A60
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	A60M
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	A60
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	A60S
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	A60
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	A60
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	A60
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	A60
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	A60
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	Stav
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60
929004435102	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	A60













Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929002306502	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	-20 °C til +45 °C	10 kWh
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	-20 °C til +45 °C	13 kWh
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	-20 °C til +45 °C	8 kWh
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C til 45 °C	13 kWh
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C til 45 °C	13 kWh
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	-20 °C til 45 °C	13 kWh
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C til 45 °C	13 kWh
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C til 45 °C	10 kWh
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C til 45 °C	10 kWh
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	-20 °C til 45 °C	10 kWh
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C til 45 °C	10 kWh
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-20 °C til +45 °C	8 kWh
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C til 45 °C	5 kWh











Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-20 til +45 °C	8 kWh
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-20 til +45 °C	8 kWh
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	-20 °C til 45 °C	11 kWh
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	-20 °C til 45 °C	13 kWh
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-20 til +45 °C	8 kWh
929004435102	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	-20 til +45 °C	14 kWh



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb

