



Οι λαμπτήρες **LED** (με ή χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού) είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού.

CorePro LEDbulb

Οι λαμπτήρες σποτ LED αποδίδουν δέσμη θερμού λευκού φωτός, παρόμοια με το φως των λαμπτήρων αλογόνων. Είναι ιδανικοί για φωτισμό ανάδειξης (spot) και έχουν ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοντες μετασχηματιστές. Οι λαμπτήρες σποτ LED είναι συμβατοί με φωτιστικά με ντουί για GU10 / MR16 GU5.3 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών σποτ αλογόνων ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED είναι συμβατοί με τα υφιστάμενα φωτιστικά με ντουί για E27 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Οφέλη

- εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνων
- συμβατότητα με τους υπάρχοντες λαμπτήρες για άμεση αντικατάσταση
- χαμηλότερο κόστος συντήρησης

CorePro LEDbulb

Χαρακτηριστικά

- θερμό λευκό φως
- διάρκεια ζωής 10.000 έως 20.000 ώρες
- χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
- χωρίς υπέρυθρη ή υπεριώδη ακτινοβολία, καθίσταται ιδανικός για το φωτισμό αντικειμένων που είναι ευαίσθητα στο φως

Εφαρμογή

- ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
- είσοδοι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες, χώροι υποδοχής

Versions



LED Lamps, LEDbulb A60 B22



CorePro LEDbulb 75W B22 827 FR A60



LEDBulb 9W B22 AU



LED A60 B22 FR POS2



LEDBulb CorePro B22 A60 5W



SPPR LEDbulb 0031

CorePro LEDbulb

Versions






LEDBulb 9W E27 DS FR DIM 1PF 6
AU RTP



929004435102-CorePro-
LEDBulb-D-40-60-75-100W-
A60-5CCT

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων







Product	D	C
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	60 mm	118 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	60 mm	105 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	60 mm	109 mm

CorePro LEDbulb

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	60 mm	110 mm





Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	60 mm	107 mm
CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	60 mm	107 mm

CorePro LEDbulb

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Product detail image (DPP)

Γενικές πληροφορίες

Κύκλος λειτουργίας 50.000

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) 70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Χρόνος έναρξης (ονομ.) 0,5 s

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα Ματ

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση- κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	E27	15.000 h
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	E27	15.000 h
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	E27	15.000 h
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	B22	15.000 h
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	B22	15.000 h
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	B22	15.000 h
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	E27	15.000 h
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	E27	15.000 h
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	E27	15.000 h
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	E27	15.000 h
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	E27	15.000 h

Order Code	Full Product Name	Βάση- κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	E27	15.000 h
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	E27	15.000 h
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	E27	15.000 h
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	E27	15.000 h
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	E27	15.000 h
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	E27	15.000 h
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	B22	15.000 h
57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	B22	15.000 h
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	E27	15.000 h
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	E27	15.000 h
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	E27	15.000 h
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	E27	15.000 h

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Βάση- κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	E27	15.000 h
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	E27	15.000 h
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	E27	15.000 h
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	E27	15.000 h
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	E27	10.000 h
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	E27	15.000 h

Order Code	Full Product Name	Βάση- κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	E27	15.000 h
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	E27	15.000 h
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	B22	15.000 h
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	B22	15.000 h
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	E27	15.000 h
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	E27	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	200 μοίρα(ες)	2700 K	90	927	1.521 lm
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	200 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	1.521 lm
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	200 μοίρα(ες)	4000 K	90	940	1.521 lm
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	200 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	806 lm
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	200 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	1.521 lm
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	180 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	1.055 lm
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	1.521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 μοίρα(ες)	4000 K	80	840	1.521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 μοίρα(ες)	6500 K	80	865	1.521 lm
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 μοίρα(ες)	3000 K	80	830	1.521 lm
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	1.055 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 μοίρα(ες)	4000 K	80	840	1.055 lm
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 μοίρα(ες)	6500 K	80	865	1.055 lm
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	180 μοίρα(ες)	2700 K	90	927	1.055 lm
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	180 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	1.055 lm
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	180 μοίρα(ες)	4000 K	90	940	1.055 lm
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 μοίρα(ες)	3000 K	80	830	1.055 lm
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	180 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	806 lm
57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	200 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	470 lm
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	806 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 μοίρα(ες)	4000 K	80	840	806 lm
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 μοίρα(ες)	6500 K	80	865	806 lm
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	470 lm
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	180 μοίρα(ες)	2700 K	90	927	470 lm
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	180 μοίρα(ες)	2700 K	90	927	806 lm
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	180 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	806 lm
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	180 μοίρα(ες)	4000 K	90	940	806 lm
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 μοίρα(ες)	3000 K	80	830	470 lm
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 μοίρα(ες)	4000 K	80	840	470 lm
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 μοίρα(ες)	6500 K	80	865	470 lm
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 μοίρα(ες)	3000 K	80	830	806 lm
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	200 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	1.055 lm
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	200 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	1.521 lm
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 μοίρα(ες)	2700 K	80	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6500K	806 lm

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	200 μοίρα(ες)	2700 K	80	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K	1.521 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Συχνότητα εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς	Order Code	Full Product Name	Συχνότητα εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
47520500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	13 W	100 W	16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	100 W	57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W	16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W	16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	47518200	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	8 W	60 W
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W	32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W	16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W	16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	11 W	75 W	16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W	16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	10 W	75 W	57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	11 W	75 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Συχνότητα εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	50 έως 60 Hz	-	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Συχνότητα εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	50 έως 60 Hz	-	14 W	-

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	105 °C
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	95 °C
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	95 °C
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	85 °C
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	95 °C
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	105 °C
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	105 °C
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	105 °C
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	105 °C
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	95 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	80 °C
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	80 °C
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	95 °C
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	95 °C
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	95 °C
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	80 °C
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	85 °C
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	85 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	Όχι
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	Όχι
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	Όχι
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	Όχι
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	Όχι
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	Όχι
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Όχι
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Όχι
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Όχι
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Όχι
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Όχι
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Όχι
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Όχι
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	Όχι
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	Όχι
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	Όχι
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	Όχι
57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	Όχι
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Όχι
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Όχι
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Όχι
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Όχι
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	Όχι
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	Όχι
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	Όχι
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	Όχι
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Όχι
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Όχι
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Όχι
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Όχι
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	Όχι
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	Όχι

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	A60M
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	A60M
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	A60M
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	A60
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	A60M
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	A60
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	A60
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	A60
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	A60
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	A60

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	A60S
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	A60
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	A60
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	A60
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	A60
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	A60
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	A60
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	A60







Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	-20 °C έως +45 °C	13 kWh
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	-20 έως +45 °C	13 kWh
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	-20 έως +45 °C	13 kWh
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	-20 έως +45 °C	13 kWh
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	-20 °C έως +45 °C	11 kWh
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C έως +45 °C	13 kWh
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C έως +45 °C	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	-20 °C έως +45 °C	13 kWh
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C έως +45 °C	13 kWh


Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C έως +45 °C	10 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C έως +45 °C	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	-20 °C έως +45 °C	10 kWh
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	-20 °C έως +45 °C	11 kWh
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	-20 °C έως +45 °C	11 kWh
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	-20 °C έως +45 °C	10 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C έως +45 °C	10 kWh
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C έως +45 °C	8 kWh

CorePro LEDbulb


Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
47518200	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	-20 °C έως +45 °C	11 kWh
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	-20 °C έως +45 °C	13 kWh
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-20 έως +45 °C	8 kWh
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	-20 έως +45 °C	14 kWh




CorePro LEDbulb




(cd/1000lm) 0° 150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0° 150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0° 150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0° 150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0° 150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0° 150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0° 150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0° 120° 180° 120°













(cd/1000lm) 0° 150° 180° 150°









(cd/1000lm) 0° 150° 180° 150°

CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb



© 2026 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2026, Μάρτιος 19 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές