



A megfizethető LED-es megoldás

LED fényforrások

A CorePro LEDbulb fényforrások a kompatibilisek az E27 és a B22 foglalattal, és alkalmasak a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el velük, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Előnyök

- Melegfehér fény
- Akár 80%-os energiamegtakarítás
- Alacsony karbantartási költségek

Szolgáltatások

- Kompatibilis az E27 és B22 foglalatokkal
- 15 000 órás élettartam
- Nem tartalmaz higanyt és egyéb veszélyes anyagokat.

Alkalmazás



- Hotelek, éttermek, bárók, kávézók, múzeumok, üzletek
- Szállodai szobák, folyosók, lépcsőházak, mosdók, recepciók, kiállítóterek, kirakatok

LED fényforrások

Versions






Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	60 mm	109 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 mm	120 mm

Product	D	C
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	60 mm	107 mm
CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	60 mm	107 mm

LED fényforrások

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Kapcsolási ciklus	50 000
Technikai adatok	
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Névleges élettartam	Order Code	Full Product Name	Névleges élettartam
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	15 000 h	16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	15 000 h
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	15 000 h	47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	15 000 h
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	15 000 h	16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15 000 h
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	15 000 h	47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	15 000 h
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	15 000 h	32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	15 000 h
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	15 000 h	32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	15 000 h
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	15 000 h	47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	15 000 h
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	15 000 h	32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	15 000 h
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	15 000 h	32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	15 000 h
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	15 000 h	16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	10 000 h
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	15 000 h	16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15 000 h
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	15 000 h	16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	15 000 h
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	15 000 h	16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	15 000 h
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	15 000 h	32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	15 000 h
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	15 000 h	32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	15 000 h
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	15 000 h	35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	15 000 h
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	15 000 h	57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15 000 h
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	15 000 h			

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet		Színvisszaadási index		
		Sugárzási szög (névleges)	(névleges)	(CRI)	Színkód	Fényáram
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	180 fok	2700 K	80	827	1 055 lm
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	200 fok	2700 K	90	927	1 521 lm
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	180 fok	2700 K	80	827	806 lm
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 fok	2700 K	80	827	1 521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 fok	4000 K	80	840	1 521 lm
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	180 fok	4000 K	80	840	1 521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 fok	6500 K	80	865	1 521 lm
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 fok	3000 K	80	830	1 521 lm
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 fok	2700 K	80	827	1 055 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 fok	4000 K	80	840	1 055 lm
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 fok	6500 K	80	865	1 055 lm
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	180 fok	2700 K	90	927	1 055 lm

			Korrelált színhőmérséklet		Színvisszaadási index		
Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	(névleges)		(CRI)	Színkód	Fényáram
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	180 fok	3000 K		90	930	1 055 lm
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	180 fok	4000 K		90	940	1 055 lm
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 fok	3000 K		80	830	1 055 lm
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 fok	2700 K		80	827	806 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 fok	4000 K		80	840	806 lm
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	150 fok	4000 K		80	840	806 lm
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 fok	6500 K		80	865	806 lm
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	180 fok	2700 K		80	827	470 lm
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 fok	2700 K		80	827	470 lm
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	180 fok	2700 K		90	927	470 lm
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	180 fok	3000 K		90	930	470 lm
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	180 fok	4000 K		90	940	470 lm
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	180 fok	2700 K		90	927	806 lm
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	180 fok	3000 K		90	930	806 lm
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	180 fok	4000 K		90	940	806 lm
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 fok	3000 K		80	830	470 lm
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 fok	4000 K		80	840	470 lm
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 fok	6500 K		80	865	470 lm
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 fok	3000 K		80	830	806 lm
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	150 fok	3000 K		80	830	806 lm
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	150 fok	2700 K		80	827	806 lm
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 fok	2700 K		80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	806 lm
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	200 fok	2700 K		80	827	470 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti frekvencia	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték	Order Code	Full Product Name	Bemeneti frekvencia	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	50-60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W	16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50-60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	13 W	100 W	16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50-60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	50-60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W	16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50-60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50-60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50-60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50-60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50-60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	50-60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W						

LED fényforrások

Order Code	Full Product Name	Bemeneti frekvencia	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	11 W	75 W
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	10 W	75 W
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50-60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50-60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50-60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	50-60 Hz	-	8 W	60 W
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50-60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	50-60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50-60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32958400	CorePro LEDbulb ND	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Bemeneti frekvencia	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
	4.9-40W A60 E27 940				
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	8 W	60 W
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50-60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50-60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50-60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50-60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	50-60 Hz	-	8 W	60 W
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	50-60 Hz	-	8 W	60 W
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	50-60 Hz	-	8 W	60 W
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50-60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

Hőmérséklet

LED fényforrások

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	95 °C
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	105 °C
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	95 °C
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	105 °C
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	105 °C
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	105 °C
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	90 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	Nem
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	Nem
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	Nem
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Nem
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Nem
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	Nem
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Nem
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Nem
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Nem
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Nem
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Nem
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	Nem
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	Nem
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	Nem
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Nem
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Nem
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Nem
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	Nem

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	A60
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	A60M
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	A60
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	A67

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	75 °C
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	80 °C
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	80 °C
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	80 °C
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	95 °C
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	95 °C
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	95 °C
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	90 °C
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	90 °C
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	80 °C

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Nem
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	Nem
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Nem
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	Nem
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	Nem
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	Nem
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	Nem
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	Nem
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	Nem
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Nem
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Nem
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Nem
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Nem
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	Nem
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	Nem
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Nem

LED fényforrások

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	A60
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	A60
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	A60
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	A60
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	A60
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	A60
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	A60










Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	A60
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	A60
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	A60
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	A60
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	A60
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60S

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	-20 – +45 °C	10 kWh
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	-20 és 45 °C között	13 kWh
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	-20 – +45 °C	8 kWh
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 és 45 °C között	13 kWh
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 és 45 °C között	13 kWh
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	-20 és 45 °C között	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	-20 és 45 °C között	13 kWh
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 és 45 °C között	13 kWh
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 és 45 °C között	10 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 és 45 °C között	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	-20 és 45 °C között	10 kWh
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	-20 és 45 °C között	11 kWh
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	-20 és 45 °C között	11 kWh
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	-20 és 45 °C között	10 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 és 45 °C között	10 kWh
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 és 45 °C között	8 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 és 45 °C között	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-20 – +45 °C	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	-20 és 45 °C között	8 kWh
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	-20 és 45 °C között	5 kWh
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 és 45 °C között	5 kWh
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	-20 és 45 °C között	5 kWh
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	-20 és 45 °C között	5 kWh
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	-20 és 45 °C között	5 kWh
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	-20 és 45 °C között	8 kWh
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	-20 és 45 °C között	8 kWh
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	-20 és 45 °C között	8 kWh
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 és 45 °C között	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 és 45 °C között	5 kWh
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 és 45 °C között	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 és 45 °C között	8 kWh
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-20 – +45 °C	8 kWh
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-20 – +45 °C	8 kWh
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-20 – +45 °C	8 kWh

Order Code Full Product Name		Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
57757800	CorePro LEDbulb ND	-20 és 45 °C között	5 kWh
4.9-40W A60 E27 827			



LED fényforrások

