



Philips CorePro LED lampen - De betaalbare LEDlamp oplossing.

CorePro LEDbulb - Plastic

De Philips CorePro LED-lampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeftes. Het levert prachtig licht en betrouwbare prestaties tegen een betaalbare prijs. De CorePro LED-lampen zijn geschikt voor E27- of B22-lamphouders en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Deze lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Voordelen

- Uitstekende vervanger van uw gloeilampen.
- Tot 80% energiebesparing.
- Lagere onderhoudskosten.
- Verkrijgbaar als dimbaar en niet-dimbare versie.

Kenmerken

- Gemakkelijk later aan te brengen in bestaande lamphouders
- Lange levensduur
- Onmiddellijk volledige lichtsterkte na inschakelen
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn

Toepassing

- Horeca
- Woningen
- Trottoirs

CorePro LEDbulb - Plastic

Versions



LEDbulb A19 E26 15W



LEDbulb A65 E27 FR P1





929004435102-CorePro-
LEDbulb-D-40-60-75-100W-
A60-5CCT



LEDbulb Core EU5 combine 1

Maatschets






Product	D	C
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	60 mm	118 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm

CorePro LEDbulb - Plastic

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm

Productgegevens



Product detail image (DPP)

CorePro LEDbulb - Plastic

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Schakelcyclus	50.000
Gegevens lichttechniek	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Nominale levensduur	Order Code	Full Product Name	Nominale levensduur
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	15.000 hr	8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	15.000 hr
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	15.000 hr	8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15.000 hr
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	15.000 hr	8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	15.000 hr
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	15.000 hr	8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	10.000 hr
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	15.000 hr	8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15.000 hr
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	15.000 hr	8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	15.000 hr
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	15.000 hr	8721103150592	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	15.000 hr
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	15.000 hr	8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Gecorreleerde kleurtemperatuur		Kleurweergave-index		Lichtstroom
			(nom.)	(K)	(CRI)	Kleurcode	
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	200 graden	4000 K	90	940	1.521 lm	
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 graden	2700 K	80	827	1.521 lm	
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 graden	4000 K	80	840	1.521 lm	
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 graden	3000 K	80	830	1.521 lm	
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 graden	2700 K	80	827	1.055 lm	
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 graden	4000 K	80	840	1.055 lm	
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 graden	3000 K	80	830	1.055 lm	
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 graden	2700 K	80	827	806 lm	
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 graden	4000 K	80	840	806 lm	
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 graden	2700 K	80	827	470 lm	
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	180 graden	3000 K	90	930	470 lm	
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 graden	3000 K	80	830	470 lm	
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 graden	4000 K	80	840	470 lm	
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 graden	3000 K	80	830	806 lm	
8721103150592	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	200 graden	2700 K	80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	1.521 lm	
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	180 graden	2700 K	80	827	806 lm	

Bedrijfs- en elektrische gegevens

CorePro LEDbulb - Plastic

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	Overeenkomstig
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	100 W	8-60W A60 E27 840				
					8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	4.9-40W A60 E27 827				
					8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	4.9-40W A60 E27 930				
					8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	4.9-40W A60 E27 830				
					8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W	4.9-40W A60 E27 840				
					8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W	8-60W A60 E27 830				
					8721103150592	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	50 tot 60 Hz	-	14 W	-
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W	40-60-75-100W A60 5CCT				
					8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W	8-60W A60 E27 827 SKT				
8720169169050	CorePro LEDbulb ND	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W					

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	95 °C
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	80 °C
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
8721103150592	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	85 °C
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	75 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

CorePro LEDbulb - Plastic

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	Nee
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Nee
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Nee
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Nee
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Nee
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Nee
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Nee
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Nee
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Nee
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	Nee
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Nee
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Nee
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Nee
8721103150592	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	Alleen met specifieke dimmers
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	A60M
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60











Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	A60
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
8721103150592	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	A60
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	A60

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	-20 tot +45 °C	13 kWh
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C t/m 45 °C	13 kWh
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C t/m 45 °C	13 kWh
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C t/m 45 °C	13 kWh
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C t/m 45 °C	10 kWh
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C t/m 45 °C	10 kWh
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C t/m 45 °C	10 kWh
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C t/m 45 °C	8 kWh
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C t/m 45 °C	8 kWh
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C t/m 45 °C	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	-20 °C t/m 45 °C	5 kWh
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C t/m 45 °C	5 kWh
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C t/m 45 °C	5 kWh
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C t/m 45 °C	8 kWh
8721103150592	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	-20 tot +45 °C	14 kWh
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	-20 °C t/m 45 °C	8 kWh

CorePro LEDbulb - Plastic



CorePro LEDbulb - Plastic

