



Philips CorePro lâmpada LED

CorePro lâmpada LED

Oferecendo uma iluminação de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, os LEDspots são a solução perfeita para iluminação direccionada e apresentam uma grande compatibilidade com transformadores. As lâmpadas LEDspot são compatíveis com a maioria dos equipamentos existentes com suporte GU10/MR16 GU5.3 e são concebidas para substituição de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDbulbs são compatíveis com instalações existentes com casquilho E27 e são concebidas para substituição de lâmpadas incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Benefícios

- poupança de energia até 80% comparativamente com lâmpadas de halogéneo
- adaptável
- custos de manutenção mais baixos

Características

- não regulável
- luz branca quente
- vida útil de 10.000 a 20.000 horas
- Luz sem UV e sem IR provocando menos calor e possibilitando protecção para projectos sensíveis ao calor

Aplicação

- hotéis, restaurantes, bares, cafés
- entradas, corredores, escadas, lavabos, áreas de recepção

CorePro lâmpada LED

Versions



LEDbulb A19 E26 15W



80W E27 A60 FR





LEDBulb 9W E27 DS FR DIM 1PF 6 AU RTP



929004435102-CorePro-LEDbulb-D-40-60-75-100W-A60-5CCT

Desenho dimensional







Product	D	C
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	60 mm	118 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	60 mm	109 mm

CorePro lâmpada LED

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	60 mm	107 mm

CorePro lâmpada LED

Detalhes do produto



Product detail image (DPP)

Informações gerais

Casquilho	E27
Ciclo de comutação	50.000

Caraterísticas técnicas da luz

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
---	------

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
--------------------------	-------

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Fosca
-----------------------	-------

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal	Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	15.000 h	16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	15.000 h
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	15.000 h	16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	15.000 h
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	15.000 h	16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15.000 h
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	15.000 h	47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	15.000 h
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	15.000 h	32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	15.000 h
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	15.000 h	32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	15.000 h
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	15.000 h	47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	15.000 h
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	15.000 h	32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	15.000 h
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	15.000 h	32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	15.000 h
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	15.000 h	16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	10.000 h
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	15.000 h	16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15.000 h
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	15.000 h	16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	15.000 h
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	15.000 h	16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	15.000 h
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	15.000 h	35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	15.000 h
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	15.000 h	15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	15.000 h

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Temperatura de cor	Índice de Restituição		Fluxo Luminoso
			correlacionada (Nom.)	Cromática (IRC)	Código da cor	
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	200 °	2700 K	90	927	1.521 lm

CorePro lâmpada LED

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Temperatura de cor		Índice de Restituição		Fluxo Luminoso	
			correlacionada (Nom.)		Cromática (IRC)	Código da cor		
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	200 °		3000 K		90	930	1.521 lm
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	200 °		4000 K		90	940	1.521 lm
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 °		2700 K		80	827	1.521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 °		4000 K		80	840	1.521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 °		6500 K		80	865	1.521 lm
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 °		3000 K		80	830	1.521 lm
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 °		2700 K		80	827	1.055 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 °		4000 K		80	840	1.055 lm
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 °		6500 K		80	865	1.055 lm
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	180 °		2700 K		90	927	1.055 lm
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	180 °		3000 K		90	930	1.055 lm
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	180 °		4000 K		90	940	1.055 lm
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 °		3000 K		80	830	1.055 lm
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 °		2700 K		80	827	806 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 °		4000 K		80	840	806 lm
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 °		6500 K		80	865	806 lm
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 °		2700 K		80	827	470 lm
47518200	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	180 °		2700 K		90	927	470 lm
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	180 °		3000 K		90	930	470 lm
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	180 °		4000 K		90	940	470 lm
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	180 °		2700 K		90	927	806 lm
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	180 °		3000 K		90	930	806 lm
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	180 °		4000 K		90	940	806 lm
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 °		3000 K		80	830	470 lm
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 °		4000 K		80	840	470 lm
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 °		6500 K		80	865	470 lm
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 °		3000 K		80	830	806 lm
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 °		2700 K		80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	806 lm
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	200 °		2700 K		80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	1.521 lm

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Frequência de entrada	Frequência de linha	Consumo		Order Code	Full Product Name	Frequência de entrada	Frequência de linha	Consumo	
				de Energia	Potência equivalente					de Energia	Potência equivalente
47520500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	13 W	100 W	16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	100 W	16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W

CorePro lâmpada LED

Order Code	Full Product Name	Frequência de entrada	Frequência de linha	Consumo	
				de Energia	Potência equivalente
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	11 W	75 W
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	10 W	75 W
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Frequência de entrada	Frequência de linha	Consumo	
				de Energia	Potência equivalente
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	8 W	60 W
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	50 a 60 Hz	-	8 W	60 W
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	50 a 60 Hz	-	14 W	-

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	105 °C
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	95 °C
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	95 °C
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	105 °C
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	105 °C
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	105 °C

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	80 °C
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	80 °C
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	80 °C
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	95 °C
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	95 °C
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	95 °C
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C

CorePro lâmpada LED

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	85 °C

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	Não
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	Não
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	Não
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Não
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Não
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Não
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Não
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Não
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Não
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Não
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	Não
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	Não
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	Não
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Não
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Não
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Não
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Não
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	Não
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	Não
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	Não
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	Não
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	Não
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	Não
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Não
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Não
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Não
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Não
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Apenas com reguladores específicos
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	Apenas com reguladores específicos

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Formato da lâmpada
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	A60M
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	A60M
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	A60M
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	A60
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	A60
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	A60
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60

Order Code	Full Product Name	Formato da lâmpada
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	A60
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	A60
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	A60
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	A60
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	A60
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	A60
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	A60

Aprovação e aplicação





Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Consumo de energia kWh/1000 h
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	-20 °C a 45 °C	13 kWh
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	-20 a +45 °C	13 kWh

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Consumo de energia kWh/1000 h
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	-20 a +45 °C	13 kWh
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C a 45 °C	13 kWh











CorePro lâmpada LED

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Consumo de energia kWh/1000 h
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C a 45 °C	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	-20 °C a 45 °C	13 kWh
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C a 45 °C	13 kWh
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C a 45 °C	10 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C a 45 °C	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	-20 °C a 45 °C	10 kWh
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	-20 °C a 45 °C	11 kWh
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	-20 °C a 45 °C	11 kWh
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	-20 °C a 45 °C	10 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C a 45 °C	10 kWh
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C a 45 °C	8 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C a 45 °C	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	-20 °C a 45 °C	8 kWh
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C a 45 °C	5 kWh
47518200	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	-20 °C a 45 °C	5 kWh
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	-20 °C a 45 °C	5 kWh
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	-20 °C a 45 °C	5 kWh
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	-20 °C a 45 °C	8 kWh
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	-20 °C a 45 °C	8 kWh
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	-20 °C a 45 °C	8 kWh
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C a 45 °C	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C a 45 °C	5 kWh
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 °C a 45 °C	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C a 45 °C	8 kWh
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-20 a +45 °C	8 kWh











Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Consumo de energia kWh/1000 h
15059200	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	-20 a +45 °C	14 kWh



CorePro lâmpada LED



CorePro lâmpada LED



CorePro lâmpada LED

