



Cenovo dostupné riešenie LEDbulbs

LED svetelné zdroje

Zdroje CorePro LEDbulb sú vhodné do existujúcich svietidiel s objímkou E27 a slúžia ako priama náhrada žiaroviek. Zabezpečujú významnú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu. CorePro LED žiarovka predstavuje výborné riešenie pre vaše základné potreby osvetlenia. Poskytuje krásne svetlo a spoľahlivý výkon, ktorý očakávate od LED a to za prijateľnú cenu.

Výhody

- Táto žiarovka výbornou náhradou za matné štandardné žiarovky
- Až 80-percentná úspora energie
- Nižšie náklady na údržbu

Vlastnosti

- Jednoduchá výmena v existujúcich objímkach na E27
- Okamžitý plný výkon osvetlenia: Philips LED žiarovky poskytujú plný jas ihneď po zapnutí
- Životnosť 15 000 hodín
- Dostupné vo farbe svetla 2700K, 3000K, 4000K a 6500K
- Svetlo bez ultrafialového a infračerveného žiarenia

Aplikácie

- HoReKa
- Obytné zóny
- Chodníky

LED svetelné zdroje

Versions



LEDbulb ND 10 75W A60 E27 827 6CT



LEDbulb ND 8 60W A60 E27 827 6CT



80W E27 A60 FR





LEDBulb 9W E27 DS FR DIM 1PF 6 AU RTP



LEDbulb CorePro E27 A60 5W

Rozmerový obrázok





Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

LED svetelné zdroje

Rozmerový obrázok



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	60 mm	107 mm

Všeobecné informácie

Pätica	E27
Spínací cyklus	50 000

Svetelné technické

Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
---------------------------	-------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Nominálna životnosť
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	15 000 h
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	15 000 h
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	15 000 h
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	15 000 h

Order Code	Full Product Name	Nominálna životnosť
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	15 000 h
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	15 000 h
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	15 000 h
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	15 000 h

LED svetelné zdroje

Order Code	Full Product Name	Nominálna životnosť
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	15 000 h
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	15 000 h
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	15 000 h
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	15 000 h
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	15 000 h
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	15 000 h
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15 000 h
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	10 000 h

Order Code	Full Product Name	Nominálna životnosť
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15 000 h
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	15 000 h
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	15 000 h
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	15 000 h
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	15 000 h
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	15 000 h
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15 000 h

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania (nom.)	Náhradná		Svetelný tok
			teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	180 stupeň (stupne)	2700 K	827	1 055 lm
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	180 stupeň (stupne)	2700 K	827	806 lm
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 stupeň (stupne)	2700 K	827	1 521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 stupeň (stupne)	4000 K	840	1 521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 stupeň (stupne)	6500 K	865	1 521 lm
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 stupeň (stupne)	3000 K	830	1 521 lm
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 stupeň (stupne)	2700 K	827	1 055 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 stupeň (stupne)	4000 K	840	1 055 lm
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 stupeň (stupne)	6500 K	865	1 055 lm
16915900	CorePro LEDbulb ND	180 stupeň (stupne)	3000 K	830	1 055 lm

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania (nom.)	Náhradná		Svetelný tok
			teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	
	10-75W A60 E27 830				
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 stupeň (stupne)	2700 K	827	806 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 stupeň (stupne)	4000 K	840	806 lm
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	150 stupeň (stupne)	4000 K	840	806 lm
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 stupeň (stupne)	6500 K	865	806 lm
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 stupeň (stupne)	2700 K	827	470 lm
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 stupeň (stupne)	3000 K	830	470 lm
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 stupeň (stupne)	4000 K	840	470 lm
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 stupeň (stupne)	6500 K	865	470 lm
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 stupeň (stupne)	3000 K	830	806 lm

LED svetelné zdroje

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania (nom.)	Náhradná teplota		Svetelný tok
			chromatickosti (nom.)	Kód farby	
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	150 stupeň (stupne)	3000 K	830	806 lm
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	150 stupeň (stupne)	2700 K	827	806 lm
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 stupeň (stupne)	2700 K	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6500K	806 lm

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania (nom.)	Náhradná teplota		Svetelný tok
			chromatickosti (nom.)	Kód farby	
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	200 stupeň (stupne)	2700 K	827	470 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Sieťová frekvencia	Ekvivalentný	
			Spotreba	výkon
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	50 to 60 Hz	10 W	75 W
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Sieťová frekvencia	Ekvivalentný	
			Spotreba	výkon
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-	8 W	60 W
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 to 60 Hz	8 W	60 W
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-	8 W	60 W
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-	8 W	60 W
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-	8 W	60 W
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	95 °C
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	95 °C
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C

LED svetelné zdroje

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	90 °C
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	90 °C
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	90 °C
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	80 °C

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	Nie
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	Nie
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Nie
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Nie
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Nie
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Nie
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Nie
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Nie
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Nie
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Nie
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Nie
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	Nie
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Nie
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Nie
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Nie
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Nie
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Nie
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Nie
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	Nie
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	Nie
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Len s konkrétnymi stmievačmi
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Nie

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	A60
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	A60
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	A60
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	A60
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	A60
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60S






Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Spotreba energie kWh/1 000 h
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	-20 až +45 °C	10 kWh











Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Spotreba energie kWh/1 000 h
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	-20 až +45 °C	8 kWh

LED svetelné zdroje

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Spotreba energie kWh/1 000 h
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	13 kWh
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	13 kWh
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	13 kWh
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	10 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	10 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	10 kWh
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	8 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	8 kWh
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-20 až +45 °C	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	8 kWh
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	5 kWh
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	5 kWh
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	8 kWh
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-20 až +45 °C	8 kWh
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-20 až +45 °C	8 kWh
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-20 až +45 °C	8 kWh
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	5 kWh



LED svetelné zdroje



LED svetelné zdroje

