



Cenovo dostupné riešenie LEDbulbs

LED svetelné zdroje

Zdroje CorePro LEDbulb sú vhodné do existujúcich svietidiel s objímkou E27 a slúžia ako priama náhrada žiaroviek. Zabezpečujú významnú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu. CorePro LED žiarovka predstavuje výborné riešenie pre vaše základné potreby osvetlenia. Poskytuje krásne svetlo a spoľahlivý výkon, ktorý očakávate od LED a to za prijateľnú cenu.

Výhody

- Táto žiarovka výbornou náhradou za matné štandardné žiarovky
- Až 80-percentná úspora energie
- Nižšie náklady na údržbu

Vlastnosti

- Jednoduchá výmena v existujúcich objímkach na E27
- Okamžitý plný výkon osvetlenia: Philips LED žiarovky poskytujú plný jas ihneď po zapnutí
- Životnosť 15 000 hodín
- Dostupné vo farbe svetla 2700K, 3000K, 4000K a 6500K
- Svetlo bez ultrafialového a infračerveného žiarenia

Aplikácie


- HoReKa
- Obytné zóny
- Chodníky

LED svetelné zdroje

Versions






Rozmerový obrázok



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	60 mm	109 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Rozmerový obrázok



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 mm	120 mm

Product	D	C
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	60 mm	107 mm
CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	60 mm	107 mm

LED svetelné zdroje

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Spínací cyklus	50 000
Svetelné technické	
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Nominálna životnosť	Order Code	Full Product Name	Nominálna životnosť
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	15 000 h	16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	15 000 h
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	15 000 h	47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	15 000 h
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	15 000 h	16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15 000 h
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	15 000 h	47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	15 000 h
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	15 000 h	32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	15 000 h
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	15 000 h	32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	15 000 h
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	15 000 h	47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	15 000 h
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	15 000 h	32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	15 000 h
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	15 000 h	32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	15 000 h
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	15 000 h	16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	10 000 h
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	15 000 h	16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15 000 h
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	15 000 h	16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	15 000 h
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	15 000 h	16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	15 000 h
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	15 000 h	32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	15 000 h
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	15 000 h	32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	15 000 h
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	15 000 h	35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	15 000 h
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	15 000 h	57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15 000 h
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	15 000 h			

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti		Index podania		Svetelný tok
		Uhol vyžarovania (nom.)	(nom.)	farieb (CRI)	Kód farby	
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	180 stupeň (stupne)	2700 K	80	827	1 055 lm
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	200 stupeň (stupne)	2700 K	90	927	1 521 lm
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	180 stupeň (stupne)	2700 K	80	827	806 lm
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 stupeň (stupne)	2700 K	80	827	1 521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 stupeň (stupne)	4000 K	80	840	1 521 lm
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	180 stupeň (stupne)	4000 K	80	840	1 521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 stupeň (stupne)	6500 K	80	865	1 521 lm
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 stupeň (stupne)	3000 K	80	830	1 521 lm
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 stupeň (stupne)	2700 K	80	827	1 055 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 stupeň (stupne)	4000 K	80	840	1 055 lm
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 stupeň (stupne)	6500 K	80	865	1 055 lm
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	180 stupeň (stupne)	2700 K	90	927	1 055 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti		Index podania		Svetelný tok
		Uhol vyžarovania (nom.)	(nom.)	farieb (CRI)	Kód farby	
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	180 stupeň (stupne)	3000 K	90	930	1 055 lm
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	180 stupeň (stupne)	4000 K	90	940	1 055 lm
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 stupeň (stupne)	3000 K	80	830	1 055 lm
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 stupeň (stupne)	2700 K	80	827	806 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 stupeň (stupne)	4000 K	80	840	806 lm
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	150 stupeň (stupne)	4000 K	80	840	806 lm
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 stupeň (stupne)	6500 K	80	865	806 lm
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	180 stupeň (stupne)	2700 K	80	827	470 lm
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 stupeň (stupne)	2700 K	80	827	470 lm
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	180 stupeň (stupne)	2700 K	90	927	470 lm
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	180 stupeň (stupne)	3000 K	90	930	470 lm
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	180 stupeň (stupne)	4000 K	90	940	470 lm
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	180 stupeň (stupne)	2700 K	90	927	806 lm
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	180 stupeň (stupne)	3000 K	90	930	806 lm
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	180 stupeň (stupne)	4000 K	90	940	806 lm
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 stupeň (stupne)	3000 K	80	830	470 lm
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 stupeň (stupne)	4000 K	80	840	470 lm
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 stupeň (stupne)	6500 K	80	865	470 lm
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 stupeň (stupne)	3000 K	80	830	806 lm
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	150 stupeň (stupne)	3000 K	80	830	806 lm
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	150 stupeň (stupne)	2700 K	80	827	806 lm
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 stupeň (stupne)	2700 K	80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	806 lm
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	200 stupeň (stupne)	2700 K	80	827	470 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupná frekvencia	Sieťová frekvencia	Spotreba	Ekvivalentný výkon
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	13 W	100 W
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Vstupná frekvencia	Sieťová frekvencia	Spotreba	Ekvivalentný výkon
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	11 W	75 W
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	10 W	75 W

LED svetelné zdroje

Order Code	Full Product Name	Vstupná frekvencia	Sieťová frekvencia	Spotreba	Ekvivalentný výkon
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	50 až 60 Hz	-	8 W	60 W
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Vstupná frekvencia	Sieťová frekvencia	Spotreba	Ekvivalentný výkon
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	50 až 60 Hz	-	8 W	60 W
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	50 až 60 Hz	-	8 W	60 W
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	50 až 60 Hz	-	8 W	60 W
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	95 °C
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	105 °C
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	95 °C
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	105 °C
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	105 °C
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	105 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	90 °C
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	75 °C
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	80 °C
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	80 °C
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	80 °C
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	95 °C
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	95 °C
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	95 °C
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C

LED svetelné zdroje

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	90 °C

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	Nie
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	Nie
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	Nie
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Nie
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Nie
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	Nie
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Nie
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Nie
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Nie
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Nie
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Nie
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	Nie
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	Nie
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	Nie
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Nie
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Nie
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Nie
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	Nie

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	A60
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	A60
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	A60
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	A67
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	A60
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	A60
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	A60
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	A60

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	90 °C
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	80 °C


Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Nie
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	Nie
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Nie
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	Nie
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	Nie
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	Nie
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	Nie
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	Nie
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	Nie
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Nie
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Nie
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Nie
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Nie
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	Nie
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	Nie
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Len s konkrétnymi stmievačmi
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Nie

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	A60
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	A60
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	A60
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	A60
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	A60
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	A60
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	A60
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	A60
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	A60
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60











LED svetelné zdroje











Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Spotreba energie kWh/1 000 h
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	-	10 kWh
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	-20 °C až 45 °C	13 kWh
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	-	8 kWh
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	13 kWh
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	13 kWh
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	-20 °C až 45 °C	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	13 kWh
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	13 kWh
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	10 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	10 kWh
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	-20 °C až 45 °C	11 kWh
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	-20 °C až 45 °C	11 kWh
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	-20 °C až 45 °C	10 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	10 kWh
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	8 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	8 kWh
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-20 až +45 °C	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	8 kWh
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	-20 °C až 45 °C	5 kWh
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	5 kWh
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	-20 °C až 45 °C	5 kWh
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	-20 °C až 45 °C	5 kWh
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	-20 °C až 45 °C	5 kWh
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	-20 °C až 45 °C	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Spotreba energie kWh/1 000 h
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	-20 °C až 45 °C	8 kWh
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	-20 °C až 45 °C	8 kWh
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	5 kWh
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	8 kWh
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-20 až +45 °C	8 kWh
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-20 až +45 °C	8 kWh
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-20 až +45 °C	8 kWh
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	5 kWh



LED svetelné zdroje





LED svetelné zdroje

