



Доступне рішення для ламп LEDbulbs

CorePro Plastic LEDbulbs

Світлодіодна лампа CorePro — це ідеальна лампа для основних потреб освітлення. Вона забезпечує гарне світло та надійну роботу, яку ви очікуєте від світлодіодів, за доступною ціною. Лампи CorePro LEDbulbs сумісні з існуючими пристроями з тримачем E27 або B22 і призначені для модернізації та заміни ламп розжарювання. Вони забезпечують значне енергозбереження (до 80%) та чудову якість світла. Завдяки терміну служби 15 000 годин вони знижують витрати на обслуговування.

Переваги

- Ця лампа є ідеальною заміною матовим лампам розжарювання
- До 80% енергозбереження
- Нижчі витрати на обслуговування

Характеристики

- Проста модернізація за допомогою існуючих тримачів ламп
- Довговічна лампа
- Миттєве повне освітлення після ввімкнення
- Світло без ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання
- Не містить ртуті та небезпечних матеріалів — відповідає вимогам директиви RoHS

Застосування

- Готелі
- Житлові будинки
- Алеї

CorePro Plastic LEDbulbs

Версії



LEDbulb 9W B22 AU



LEDbulb ND 8 60W A60 E27 827 6CT






LEDbulb 9W E27 DS FR DIM 1PF 6 AU RTP



LEDbulb CorePro E27 A60 5W

Розміри






Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	60 mm	107 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	60 mm	109 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

CorePro Plastic LEDbulbs

Розміри



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	60 mm	120 mm
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	60 mm	107 mm
CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

CorePro Plastic LEDbulbs

Загальна інформація	
Цикл перемикання	50 000
Світлотехнічні	
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів	Номінальний термін служби	Order Code	Full Product Name	Розташування виводів	Номінальний термін служби
929003003702	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	E27	15 000 година (-н)	929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	E27	15 000 година (-н)
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	E27	15 000 година (-н)	929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	E27	15 000 година (-н)
929003003999	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	E27	15 000 година (-н)	929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	E27	15 000 година (-н)
929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	E27	15 000 година (-н)	929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	E27	15 000 година (-н)
929003544602	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	B22	15 000 година (-н)	929003542502	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	E27	15 000 година (-н)
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	E27	15 000 година (-н)	929003542602	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	E27	15 000 година (-н)
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	E27	15 000 година (-н)	929003542702	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	E27	15 000 година (-н)
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	E27	15 000 година (-н)	929003543302	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	E27	15 000 година (-н)
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	E27	15 000 година (-н)	929003543402	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	E27	15 000 година (-н)
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	E27	15 000 година (-н)	929003543502	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	E27	15 000 година (-н)
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	E27	15 000 година (-н)	929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	E27	10 000 година (-н)
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	E27	15 000 година (-н)	929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	E27	15 000 година (-н)
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	E27	15 000 година (-н)	929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	E27	15 000 година (-н)
929003544102	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	E27	15 000 година (-н)	929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	E27	15 000 година (-н)
929003544202	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	E27	15 000 година (-н)	929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	E27	15 000 година (-н)
929003544302	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	E27	15 000 година (-н)	929003603202	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	E27	15 000 година (-н)
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	E27	15 000 година (-н)				

Світлотехнічні

CorePro Plastic LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Кут променя (ном.)	Корельована колірна		Індекс якості		Світловий потік
			температура (ном.)	кольоропередачі (CRI)	Код кольору		
929003003702	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	200 °	2700 K	90	927	1 521 lm	
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	200 °	3000 K	90	930	1 521 lm	
929003003999	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	200 °	3000 K	90	930	1 521 lm	
929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	200 °	4000 K	90	940	1 521 lm	
929003544602	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	180 °	3000 K	90	930	1 055 lm	
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	180 °	2700 K	80	827	806 lm	
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1 521 lm	
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1 521 lm	
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1 521 lm	
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1 521 lm	
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1 055 lm	
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1 055 lm	
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1 055 lm	
929003544102	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	1 055 lm	
929003544202	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	1 055 lm	
929003544302	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	180 °	4000 K	90	940	1 055 lm	
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1 055 lm	
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	806 lm	
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	806 lm	
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	806 lm	
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	470 lm	
929003542502	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	470 lm	
929003542602	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	470 lm	
929003542702	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	180 °	4000 K	90	940	470 lm	
929003543302	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	806 lm	
929003543402	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	806 lm	
929003543502	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	180 °	4000 K	90	940	806 lm	
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	470 lm	
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	470 lm	
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	470 lm	
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	806 lm	
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 °	2700 K	80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	806 lm	
929003603202	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	200 °	2700 K	80	827	470 lm	

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Вхідна частота	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент	Order Code	Full Product Name	Вхідна частота	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент
					у ватах						у ватах
929003003702	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	13 W	100 W	929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	100 W
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	929003544602	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
929003003999	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W

CorePro Plastic LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Вхідна частота	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929003544102	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	11 W	75 W
929003544202	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
929003544302	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	10 W	75 W
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Вхідна частота	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003542502	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
929003542602	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
929003542702	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
929003543302	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	8 W	60 W
929003543402	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
929003543502	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Від 50 до 60 Hz	-	8 W	60 W
929003603202	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Від 50 до 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003003702	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	105 °C
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	95 °C
929003003999	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	95 °C
929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	95 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003544602	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	105 °C
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	95 °C
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C

CorePro Plastic LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Макс. Т-Case (ном.)
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
929003544102	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	105 °C
929003544202	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	105 °C
929003544302	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	105 °C
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. Т-Case (ном.)
929003542502	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	80 °C
929003542602	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	80 °C
929003542702	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	80 °C
929003543302	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	95 °C
929003543402	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	95 °C
929003543502	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	95 °C
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C
929003603202	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	80 °C

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929003003702	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	Hi
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	Hi
929003003999	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	Hi
929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	Hi
929003544602	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	Hi
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	Hi
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Hi
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Hi
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Hi
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Hi
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Hi
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Hi
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Hi
929003544102	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	Hi
929003544202	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	Hi
929003544302	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	Hi
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Hi
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Hi
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Hi
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Hi
929003542502	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	Hi
929003542602	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	Hi
929003542702	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	Hi
929003543302	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	Hi
929003543402	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	Hi
929003543502	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	Hi
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Hi
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Hi
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Hi
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Hi
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Лише з певними регуляторами яскравості
929003603202	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Hi

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929003003702	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	A60M
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	A60M
929003003999	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	A60M
929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	A60M
929003544602	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	A60
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	A60
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
929003544102	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	A60
929003544202	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	A60
929003544302	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	A60
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
929003542502	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	A60

CorePro Plastic LEDbulbs


Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929003542602	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	A60
929003542702	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	A60
929003543302	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	A60
929003543402	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	A60
929003543502	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	A60
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60
929003603202	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60S











Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929003003702	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	від -20 °C до +45 °C	13 kWh
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	від -20 °C до +45 °C	13 kWh
929003003999	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	від -20 °C до +45 °C	13 kWh
929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	від -20 °C до +45 °C	13 kWh
929003544602	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	від -20 °C до +45 °C	11 kWh
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	від -20 °C до +45 °C	8 kWh
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	від -20 °C до +45 °C	13 kWh
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	від -20 °C до +45 °C	13 kWh
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	від -20 °C до +45 °C	13 kWh
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	від -20 °C до +45 °C	13 kWh
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	від -20 °C до +45 °C	10 kWh
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	від -20 °C до +45 °C	10 kWh
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	від -20 °C до +45 °C	10 kWh
929003544102	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	від -20 °C до +45 °C	11 kWh
929003544202	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	від -20 °C до +45 °C	11 kWh
929003544302	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	від -20 °C до +45 °C	10 kWh
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	від -20 °C до +45 °C	10 kWh
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	від -20 °C до +45 °C	8 kWh
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	від -20 °C до +45 °C	8 kWh
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	від -20 °C до +45 °C	8 kWh











Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	від -20 °C до +45 °C	5 kWh
929003542502	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	від -20 °C до +45 °C	5 kWh
929003542602	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	від -20 °C до +45 °C	5 kWh
929003542702	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	від -20 °C до +45 °C	5 kWh
929003543302	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	від -20 °C до +45 °C	8 kWh
929003543402	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	від -20 °C до +45 °C	8 kWh
929003543502	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	від -20 °C до +45 °C	8 kWh
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	від -20 °C до +45 °C	5 kWh
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	від -20 °C до +45 °C	5 kWh
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	від -20 °C до +45 °C	5 kWh
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	від -20 °C до +45 °C	8 kWh
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	від -20 °C до +45 °C	8 kWh
929003603202	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	від -20 °C до +45 °C	5 kWh












CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro Plastic LEDbulbs

