



GreenPerform Trunking G2 : 節能型 LED 燈光線系統

GreenPerform Trunking G2

飛利浦 GreenPerform Trunking G2 實現了 GreenPerform 對創新、高品質燈具的承諾；am 節能長條照明系統，專為簡單、高效和長期可靠性而設計。這套系統已針對工業和商業應用進行最佳化，提供一致的高品質光線，另外配備額外的防塵保護 (IP50)。LED 長條照明系統可做連結和獨立使用，配備透明的內端蓋，可改善全長的光連續性，光分佈更為一致。GreenPerform Trunking G2 已經配備簡單按下設計，組裝拆解都很輕鬆，適合連結燈具和燈槽。一比一 (1:1) 改裝替換或新式節能安裝的安全可靠且多樣化的選擇。

优点

- 高效率的設計和光效
- 改善全長的光連續性
- 易於現場組裝、拆解和安裝
- 專為工業和商業應用進行最佳化

特点

- 高達 148 lm/W
- 50,000 小時使用壽命 @L70
- 可做連結和獨立使用
- 透明內端蓋
- IP50 防塵保護

应用

- 製造
- 倉庫

GreenPerform Trunking G2

Versions



GreenPerform Trunking G2

