



Zuverlässige Leistung - einen Schritt voraus gedacht

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Vorteile

- Die Möglichkeit einer beliebigen (Neu-) Positionierung gestattet Ihnen, Licht dorthin zu lenken, wo Sie es brauchen
- Eine Leuchtenfamilie, die die gewünschte Atmosphäre schafft; große Vielfalt an Lichtverteilungen, die passend für die unterschiedlichsten Anwendungen sind
- Sorgt mit integrierter Stromschiene (bis zu 13-polig), Notbeleuchtung und der Integration von Sensoren für ein umfassendes Beleuchtungssystem

Applications

- (Lebensmittel-) Einzelhandel
- Produktionsbereiche
- Logistikzentren

Merkmale

- Tragschienen mit integrierter Stromschiene in den Längen 1,15 m, 2,3 m und 4,6 m
- Sehr gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilungen
- Flächenleuchten vom Typ StoreSet, Lichtträger und Strahler können sehr einfach im System frei positioniert werden.

- Lichtträger mit bis zu 16.000 lm und acht Lichtverteilungen, einschließlich (doppelt-) asymmetrischer Verteilungen und eine satinierte Abdeckung aus PC.

- IP54 optional, silikonfrei
- Vorbereitet für die Philips-Lösungen StoreWise und GreenWarehouse

Versions



Maxos Fusion Panel-LL512X
PCO WH



Maxos Fusion Panel-LL512X
WB WH



Maxos Fusion Panel-LL523X
WB WH




Maxos Fusion Panel-LL612X




Maxos Fusion Panel-LL623X


Abmessungsskizzen




LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA




LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE




LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE



LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE



LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE



LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE

Allgemeine Informationen

Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
Maximaler Dimmlevel	1%

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
--------------	------

Notfallbetrieb

Notlichtstrom	600 lm
Stromverbrauch im zentralen DC-Notfallmodus	3.7 W

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-7%
Anfängliche Farbsättigung	(0.34. 0.35) SDCM <3

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Optik
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	5'200 lm	4000 K	151 lm/W	Opal
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	10'400 lm	4000 K	158 lm/W	Opal
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	10'400 lm	4000 K	146 lm/W	Opal
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	8'500 lm	4000 K	144 lm/W	Opal
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	5'300 lm	4000 K	154 lm/W	Opal
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	5'200 lm	4000 K	141 lm/W	Opal
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	2'650 lm	4000 K	143 lm/W	Opal
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	5'300 lm	4000 K	147 lm/W	Opal
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	5'300 lm	4000 K	147 lm/W	Opal
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	8'500 lm	4000 K	144 lm/W	Opal
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	10'400 lm	4000 K	149 lm/W	Opal
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	2'650 lm	4000 K	143 lm/W	Opal
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4'250 lm	4000 K	142 lm/W	Opal
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	5'200 lm	4000 K	141 lm/W	Opal
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	3'100 lm	4000 K	175 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	3'150 lm	4000 K	175 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	3'150 lm	4000 K	175 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	5'000 lm	4000 K	172 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	5'000 lm	4000 K	172 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	6'100 lm	4000 K	165 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	6'100 lm	4000 K	165 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	8'000 lm	4000 K	160 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	8'000 lm	4000 K	160 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Optik
8719514737877	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	6'100 lm	4000 K	165 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514737884	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	6'100 lm	4000 K	165 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514737907	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	8'000 lm	4000 K	160 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514737921	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	3'150 lm	4000 K	175 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	8'000 lm	4000 K	160 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	3'150 lm	4000 K	194 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	5'050 lm	4000 K	192 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	6'150 lm	4000 K	191 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	8'000 lm	4000 K	195 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	3'100 lm	3000 K	175 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	3'100 lm	4000 K	175 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	5'000 lm	4000 K	172 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	8'000 lm	4000 K	160 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	3'100 lm	4000 K	175 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	12'300 lm	4000 K	181 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	12'300 lm	4000 K	181 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	16'000 lm	4000 K	176 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8719514181090	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	6'200 lm	4000 K	185 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514737556	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	6'200 lm	4000 K	180 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514737563	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	6'200 lm	4000 K	180 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514737570	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	10'100 lm	4000 K	177 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	10'100 lm	4000 K	177 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514737594	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8719514737600	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	16'000 lm	4000 K	165 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8719514737631	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	16'000 lm	4000 K	165 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514737730	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	10'100 lm	4000 K	177 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514737747	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	10'100 lm	4000 K	177 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514737754	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8719514737761	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514737778	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514737785	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	16'000 lm	4000 K	165 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8719514737792	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	16'000 lm	4000 K	165 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514737808	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	6'200 lm	4000 K	180 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	16'000 lm	4000 K	165 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	6'136 lm	4000 K	200 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	10'100 lm	4000 K	194 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	12'300 lm	4000 K	195 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	16'000 lm	4000 K	195 lm/W	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Optik
8720169495777	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	6'200 lm	4000 K	180 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169495784	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	6'200 lm	4000 K	180 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169495791	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	10'100 lm	4000 K	177 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169495807	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169495814	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	10'100 lm	4000 K	177 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	16'000 lm	4000 K	165 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169495852	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	16'000 lm	4000 K	165 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169495869	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	3'150 lm	4000 K	175 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169495876	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	3'150 lm	4000 K	175 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169495883	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	5'000 lm	4000 K	172 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169495890	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	5'000 lm	4000 K	172 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169495906	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	6'100 lm	4000 K	165 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169495913	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	6'100 lm	4000 K	165 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169495920	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	6'100 lm	4000 K	165 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169495937	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	8'000 lm	4000 K	160 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169495944	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	8'000 lm	4000 K	160 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	6'200 lm	4000 K	180 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	6'200 lm	4000 K	180 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	6'200 lm	4000 K	180 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	6'200 lm	4000 K	180 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	10'000 lm	4000 K	177 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	10'000 lm	4000 K	177 lm/W	Asymmetrische Spiegeloptik
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	10'000 lm	4000 K	177 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Asymmetrische Spiegeloptik
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	16'000 lm	4000 K	165 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	6'200 lm	4000 K	180 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8720169918320	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	12'300 lm	4000 K	162 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	6'100 lm	4000 K	165 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	6'100 lm	4000 K	165 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	6'100 lm	4000 K	165 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	12'300 lm	4000 K	171 lm/W	Tiefstrahlend (NB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	34.5 W
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	66 W
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	71 W
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	59 W
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	34.5 W
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	37 W
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	18.5 W
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	36 W
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	36 W
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	59 W
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	70 W
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	18.5 W
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	30 W
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	37 W
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	18 W
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	18 W
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	18 W
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	29 W
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	29 W
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	37 W
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	37 W
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	50 W
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	50 W
8719514737877	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	37 W
8719514737884	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	37 W
8719514737907	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	50 W
8719514737921	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	18 W
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	50 W
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	16 W
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	26 W
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	32 W
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	41 W
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	18 W
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	18 W
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	29 W
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	50 W
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	18 W
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	68 W
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	68 W
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	91 W
8719514181090	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	35 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8719514737556	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	34.5 W
8719514737563	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	34.5 W
8719514737570	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	57 W
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	57 W
8719514737594	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	72 W
8719514737600	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	72 W
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	72 W
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	97 W
8719514737631	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	97 W
8719514737730	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	57 W
8719514737747	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	57 W
8719514737754	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	72 W
8719514737761	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	72 W
8719514737778	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	72 W
8719514737785	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	97 W
8719514737792	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	97 W
8719514737808	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	34.5 W
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	97 W
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	31 W
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	51.5 W
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	63 W
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	82 W
8720169495777	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	34.5 W
8720169495784	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	34.5 W
8720169495791	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	57 W
8720169495807	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	72 W
8720169495814	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	57 W
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	97 W
8720169495852	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	97 W
8720169495869	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	18 W
8720169495876	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	18 W
8720169495883	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	29 W
8720169495890	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	29 W
8720169495906	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	37 W
8720169495913	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	37 W
8720169495920	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	37 W
8720169495937	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	50 W
8720169495944	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	50 W
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	34.5 W
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	34.5 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	34.5 W
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	34.5 W
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	57 W
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	57 W
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	57 W
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	72 W
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	72 W
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	72 W
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	97 W
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	72 W
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	34.5 W
8720169918320	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	76 W
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	37 W
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	37 W
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	37 W
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	72 W
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Visible Light Communication
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Visible Light Communication
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737877	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	-
8719514737884	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	-
8719514737907	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	-
8719514737921	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	-
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	-
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	-
872016988975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Visible Light Communication
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
8719514181090	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
8719514737556	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737563	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737570	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737594	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	-
8719514737600	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-
8719514737631	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737730	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	-
8719514737747	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	-
8719514737754	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	-
8719514737761	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	-
8719514737778	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	-
8719514737785	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	-
8719514737792	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	-
8719514737808	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	-
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	-

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
8720169495777	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169495784	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169495791	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169495807	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169495814	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169495852	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169495869	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169495876	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169495883	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169495890	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169495906	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169495913	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169495920	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169495937	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169495944	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	-
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	-
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	-
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-
8720169918320	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	-
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)	Schlagfestigkeit (IK)
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	IP20	IK02

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)	Schlagfestigkeit (IK)
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	IP20	IK02
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	IP20	IK02
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	IP20	IK02
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	IP20	IK02
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	IP20	IK02
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	IP20	IK02
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	IP20	IK02
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	IP20	IK02
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	IP20	IK02
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	IP20	IK02
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	IP20	IK02
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	IP20	IK02
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	IP20	IK02
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	IP20	IK02
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737877	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737884	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737907	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737921	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	IP20	IK02
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	IP20	IK02
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	IP20	IK02
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	IP20	IK02
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	IP20	IK02
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	IP20	IK02
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	IP20	IK02
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	IP20	IK02
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	IP20	IK02
8719514181090	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	IP20	IK02
8719514737556	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737563	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20	IK02

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)	Schlagfestigkeit (IK)
8719514737570	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737594	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737600	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737631	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737730	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737747	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737754	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737761	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737778	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737785	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737792	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514737808	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	IP20	IK02
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	IP20	IK02
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	IP20	IK02
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	IP20	IK02
8720169495777	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495784	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495791	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495807	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495814	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495852	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495869	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495876	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495883	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495890	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495906	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495913	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495920	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495937	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169495944	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	IP20	IK02
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	IP20	IK02

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)	Schlagfestigkeit (IK)
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	IP20	IK02
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	IP20	IK02
8720169918320	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	IP20	IK03
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	IP54	IK02
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	IP54	IK02
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	IP54	IK02
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	IP54	IK02
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	IP54	IK02
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	IP54	IK02

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
8719514737877	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	-	-
8719514737884	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	-	-
8719514737907	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	-	-
8719514737921	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	-	-
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Nein	-
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Nein	-
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Nein	-
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Nein	-
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Nein	-
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Ja	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Nein	-
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Nein	-
872016988975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	-
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-	-
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	-
8719514181090	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-	-
8719514737556	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737563	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737570	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737594	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8719514737600	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8719514737631	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737730	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	-	-
8719514737747	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	-	-
8719514737754	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	-	-
8719514737761	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	-	-
8719514737778	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	-	-
8719514737785	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	-	-
8719514737792	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	-	-
8719514737808	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	-	-
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Nein	-
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Nein	-
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Nein	-
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Nein	-
8720169495777	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	Nein	-
8720169495784	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	Nein	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
8720169495791	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	Nein	-
8720169495807	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Nein	-
8720169495814	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	Nein	-
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Nein	-
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Nein	-
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Nein	-
8720169495852	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	Nein	-
8720169495869	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	Nein	-
8720169495876	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	Nein	-
8720169495883	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	Nein	-
8720169495890	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	Nein	-
8720169495906	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Nein	-
8720169495913	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Nein	-
8720169495920	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Nein	-
8720169495937	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	Nein	-
8720169495944	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	Nein	-
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Ja	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Nein	-
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Nein	-
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Nein	-
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Nein	-
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Nein	-
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Nein	-
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Nein	-
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Nein	-
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Nein	-
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Nein	-
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169918320	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	Nein	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Nein	-
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Nein	-
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Nein	-
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Nein	-
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Nein	-
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Nein	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737877	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737884	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737907	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737921	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
872016988975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514181090	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737556	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737563	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737570	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen
8719514737594	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737600	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737631	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737730	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737747	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737754	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737761	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737778	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737785	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737792	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514737808	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495777	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495784	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495791	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495807	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495814	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495852	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495869	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495876	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495883	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495890	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495906	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495913	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495920	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495937	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169495944	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169918320	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)


Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL512X
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL523X
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	LL523X
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	LL512X
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	LL512X
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514737877	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	LL512X
8719514737884	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	LL512X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8719514737907	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	LL512X
8719514737921	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	LL512X
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	LL512X
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL512X
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL512X
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL512X
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	LL523X
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	LL523X
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	LL523X
8719514181090	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	LL523X
8719514737556	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	LL523X
8719514737563	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
8719514737570	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	LL523X
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
8719514737594	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	LL523X
8719514737600	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	LL523X
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	LL523X
8719514737631	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	LL523X
8719514737730	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	LL523X
8719514737747	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	LL523X
8719514737754	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	LL523X
8719514737761	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	LL523X
8719514737778	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	LL523X
8719514737785	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	LL523X
8719514737792	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	LL523X
8719514737808	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	LL523X
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169495777	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	LL523X
8720169495784	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
8720169495791	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	LL523X
8720169495807	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	LL523X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169495814	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169495852	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	LL523X
8720169495869	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	LL512X
8720169495876	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
8720169495883	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	LL512X
8720169495890	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
8720169495906	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	LL512X
8720169495913	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	LL512X
8720169495920	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
8720169495937	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	LL512X
8720169495944	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	LL512X
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL523X
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	LL523X
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169918320	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	LL523X
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	LL612X
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	LL612X
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	LL612X
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	LL623X
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL623X
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL623X


Lichtverteilungskurve



LL500XI - 910925868953

LL500XI - 910925868956


LL500XI - 910925868950



LL500XI - 910925868970

LL500XI - 910925868955


LL500XI - 910925869742




LL500XI - 910925868972

LL500XI - 910925868973


LL500XI - 910925867816




LL500XI - 910925867855




LL500XI - 910925868139




LL500XI - 910925868138




LL500XI - 910925868952




LL500XI - 910925868954




LL500XI - 910925868957




LL500XI - 910925868961




LL500XI - 910925868969




LL500XI - 910925868971




LL500XI - 910925869743




LL500XI - 910925868949




LL500XI - 910925868951




LL500XI - 910925868958




LL500XI - 910925868960




LL500XI - 910925868964




LL500XI - 910925868963




LL500XI - 910925868966




LL500XI - 910925868967




LL500XI - 910925868965




LL500XI - 910925868968




LL500XI - 910925868974




LL500XI - 910925868984




LL500XI - 910925868981




LL500XI - 910925868982




LL500XI - 910925868986




LL500XI - 910925867854




LL500XI - 910925870375




LL500XI - 910925870384




LL500XI - 910925870373




LL500XI - 910925870371




LL500XI - 910925870388




LL500XI - 910925870387




LL500XI - 910925870377




LL500XI - 910925870374




LL500XI - 910925870381




LL500XI - 910925870385




LL500XI - 910925870378




LL500XI - 910925870382




LL500XI - 910925870380




LL500XI - 910925870379




LL500XI - 910925870376




LL500XI - 910925870386




LL500XI - 910925870768




LL500XI - 910925870780




LL500XI - 910925870773




LL500XI - 910925870767




LL500XI - 910925870772




LL500XI - 910925870770




LL500XI - 910925870769




LL500XI - 910925870758




LL500XI - 910925870761




LL500XI - 910925870775




LL500XI - 910925870756




LL500XI - 910925870763




LL500XI - 910925870777




LL500XI - 910925870764




LL500XI - 910925870766




LL500XI - 910925870759




LL500XI - 910925870771




LL500XI - 910925870779




LL500XI - 910925870760




LL500XI - 910925870811




LL500XI - 910925870806




LL500XI - 910925870812




LL500XI - 910925870794




LL500XI - 910925870795




LL500XI - 910925870819




LL500XI - 910925870051




LL500XI - 910925870057




LL500XI - 910925870052




LL500XI - 910925870055




LL500XI - 910925870056




LL500XI - 910925870064




LL500XI - 910925870059




LL500XI - 910925870063




LL500XI - 910925870062




LL500XI - 910925870061




LL500XI - 910925870058




LL500XI - 910925870066




LL500XI - 910925870067




LL500XI - 910925870065




LL500XI - 910925868959




910925870170




910925870172




910925870176




910925870174




910925870169



910925870171



910925870173



910925870175