



Εγγυημένη απόδοση, ευέλικτη λύση

Maxos fusion

Το Maxos fusion είναι ένα εύκολα προσαρμοζόμενο σύστημα γραμμικού φωτισμού LED ράγας που προσφέρει φωτισμό άριστης ποιότητας, ενώ εξοικονομεί το μισό και πλέον ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες φθορισμού. Για εφαρμογές καταστημάτων, μια σειρά από γραμμικά πάνελ, μη γραμμικές μονάδες και σποτ, μπορούν να τοποθετηθούν συνδυαστικά στη ράγα και να ανάδειξουν τα εμπορευμάτα σας. Για βιομηχανικές εφαρμογές, βασικός στόχος είναι η μείωση του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, με τη χρήση λιγότερων γραμμικών πάνελ. Χάρη στην ηλεκτρολογική διαμόρφωση και τη δυναμικότητα έως και 13 καλωδίων, την ελευθερία τοποθέτησης των φωτιστικών όπως απαιτείται, καθώς και την ενσωμάτωση άλλων υπηρεσιών ή υλικού τρίτων κατασκευαστών, το σύστημα σας επιτρέπει να μειώσετε τον συνωστισμό στην οροφή. Μπορεί, επίσης, να διαμορφωθεί εύκολα εκ νέου, ώστε να εξυπηρετήσει μελλοντικές αλλαγές στη διάταξη του χώρου. Η υποδομή διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης αισθητήρων για συλλογή δεδομένων, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αναλυτικές πληροφορίες για την υποστήριξη της επιχείρησής σας.

Οφέλη

- Ελευθερία (επανα)τοποθέτησης που σας επιτρέπει να κατευθύνετε το φως εκεί όπου χρειάζεται
- Οικονομία φωτιστικών για τη δημιουργία της ατμόσφαιρας που επιθυμείτε. Μεγάλη ποικιλία σχημάτων δέσμης για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
- Χάρη στη ράγα που φιλοξενεί έως και 13 καλώδια, είναι δυνατή η ενσωμάτωση υλικού τρίτων κατασκευαστών και φωτισμού ασφαλείας για λιγότερο συνωστισμό στην οροφή

Χαρακτηριστικά

- Σύστημα ράγας με έως 13 καλώδια
- Μεγάλη ομοιομορφία και κατανομή φωτός χωρίς παραμορφώσεις
- Στη ράγα μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν γραμμικά φωτιστικά, μη γραμμικά φωτιστικά και σποτ
- Οκτώ οπτικά συστήματα, στα οποία περιλαμβάνονται (διπλές) ασύμμετρες κατανομές και ένα γαλακτόχρωμο κάλυμμα
- Προαιρετικά IP54, χωρίς σιλικόνη
- Έτοιμο για StoreWise, Indoor Positioning και GreenWarehouse

Εφαρμογή

- Καταστήματα (τροφίμων)
- Βιομηχανικές αίθουσες/χώροι
- Αποθήκες/κέντρα διανομής

Versions



Maxos Fusion Panel-LL512X WB GR




Maxos Fusion Panel-LL612X




Maxos Fusion Panel-LL623X

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν




Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP03.tif




Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP06.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-1DPP.tif

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-
DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-
DPP.tif

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Τάση εισόδου	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Ενσωματωμένος έλεγχος	–
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	1%
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	–20 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.34, 0.35) SDCM <3
Ανοχή φωτεινής ροής	+/- 7%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Ευρείας δέσμης
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	140 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Ευρείας δέσμης
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	140 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6.100 lm	Ευρείας δέσμης
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6.100 lm	Ευρείας δέσμης
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6.100 lm	Μεσαίας δέσμης
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6.100 lm	Στενής δέσμης
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	140 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	142 lm/W	10.100 lm	Ευρείας δέσμης
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12.300 lm	Ευρείας δέσμης
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12.300 lm	Μεσαίας δέσμης
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	142 lm/W	10.100 lm	Στενής δέσμης
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12.300 lm	Στενής δέσμης
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	142 lm/W	10.000 lm	Ευρείας δέσμης
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	Μεσαίας δέσμης
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	Στενής δέσμης
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	Εξαιρετικά στενής δέσμης
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16.000 lm	Μεσαίας δέσμης
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16.000 lm	Στενής δέσμης
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16.000 lm	Εξαιρετικά στενής δέσμης
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6.150 lm	Ευρείας δέσμης
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6.150 lm	Μεσαίας δέσμης
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12.300 lm	Μεσαίας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Συσχετισμένη	Απόδοση	Τύπος οπτικού
		θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12.300 lm Στενή δέσμη

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	21 W
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	36 W
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	21 W
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	36 W
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	45 W
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	45 W
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	45 W
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	45 W
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	36 W
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	71 W
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	89 W
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	89 W
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	71 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	89 W
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	71 W
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	127 W
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	127 W
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	127 W
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	127 W
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	127 W
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	127 W
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	45 W
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	45 W
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	89 W
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	89 W

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα	Βαθμός
		περιβλήματος	προστασίας από τις εισροές
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Ασημί	IP20
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Ασημί	IP20
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Λευκό	IP20
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Λευκό	IP20
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Λευκό	IP20
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Λευκό	IP20
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Λευκό	IP20
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Λευκό	IP20
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Λευκό	IP20
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Λευκό	IP20
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Λευκό	IP20
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Λευκό	IP20
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Λευκό	IP20

Order Code	Full Product Name	Χρώμα	Βαθμός
		περιβλήματος	προστασίας από τις εισροές
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Λευκό	IP20
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Λευκό	IP20
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Λευκό	IP20
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Λευκό	IP20
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Λευκό	IP20
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Λευκό	IP20
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Λευκό	IP20
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Λευκό	IP20
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Λευκό	IP54
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Λευκό	IP54
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Λευκό	IP54
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Λευκό	IP54

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός	Φωτισμός
		φωτισμός	
Order Code	Full Product Name	έκτακτης	Φωτισμός έκτακτης
		ανάγκης	ανάγκης
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-	-
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός	Φωτισμός
		φωτισμός	
Order Code	Full Product Name	έκτακτης	Φωτισμός έκτακτης
		ανάγκης	ανάγκης
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Ναι	Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-	-

Εγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασηματοποιη στις 5.000 ώρες
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	-	-
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-	-
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-	-
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-	-
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-	-
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	-	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Όχι	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Όχι	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Όχι	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Όχι	-

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκες επιφάνειες
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκες επιφάνειες
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκες επιφάνειες
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκες επιφάνειες
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκες επιφάνειες

Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-


Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0,50 %
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0,50 %
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0,50 %
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	0,50 %
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	0,50 %
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	0,50 %
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-

Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	LL512X
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	LL512X
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	LL512X
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	LL512X
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	LL512X
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	LL512X
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	LL512X
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	LL512X
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	LL512X
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	LL523X

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	LL523X
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	LL523X
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	LL523X
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	LL523X
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	LL523X
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	LL612X
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	LL612X
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	LL623X
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	LL623X


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864305




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864308




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864322


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864349




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864378




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864382




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864314




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925865539




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864303



Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864304




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864307




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864311


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925864323




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925864377




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925864624




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925864317




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925864381




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925864320



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925864348




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925864625




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925865540


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925865541



Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925865542



Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925865538



Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925865537

