



Performances garanties, conçu pour être évolutif.

Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications de commerce, une famille de unités électriques linéaires, de modules non linéaires et un portefeuille de spots peuvent être intégrés simplement dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, il s'agit principalement de réduire les coûts d'installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d'unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu'à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l'intégration d'autres services/matériels tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Avantages

- La liberté de diriger la lumière où vous le souhaitez
- Une famille complète de luminaires pour créer l'atmosphère voulue ; une grande variété de faisceaux pour s'adapter aux diverses applications
- Avec le rail comportant jusqu'à 13 fils, l'éclairage de secours et/ou des matériels tiers peuvent être intégrés rendant les installations plus aérées

Applications

- Commerces (alimentaires)
- Halls/espaces industriels
- Entrepôts/centres de distribution

Fonctions

- Rails comportant jusqu'à 13 fils
- Excellente uniformité et distributions de lumière sans artefact

- Les équipements linéaires, non linéaires et les projecteurs peuvent être installés facilement dans le rail
- Huit optiques, y compris des distributions asymétriques (double) et une vasque opale

- IP54 en option, sans silicone
- Compatible avec StoreWise, Indoor Positioning et GreenWarehouse

Versions

Maxos Fusion Panel-LL512X
PCO WH



Maxos Fusion Panel-LL512X
WB WH



Maxos Fusion Panel-LL523X
WB WH




Maxos Fusion Panel-LL612X




Maxos Fusion Panel-LL623X




Schéma dimensionnel




LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE




LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE




LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE



LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA



LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE



LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%

Mécanique et boîtier

Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
--	-----------------------

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Chromaticité initiale	(0.34. 0.35) SDCM <3

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur cor-rélée (nom.)	Efficacité lumi-neuse (nominale)	Type d'optique
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	5.200 lm	4000 K	151 lm/W	Opale
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	10.400 lm	4000 K	158 lm/W	Opale
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	10.400 lm	4000 K	146 lm/W	Opale
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	8.500 lm	4000 K	144 lm/W	Opale
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	5.300 lm	4000 K	154 lm/W	Opale
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	5.200 lm	4000 K	141 lm/W	Opale
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	2.650 lm	4000 K	143 lm/W	Opale
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	5.300 lm	4000 K	147 lm/W	Opale
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	5.300 lm	4000 K	147 lm/W	Opale
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	8.500 lm	4000 K	144 lm/W	Opale
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	10.400 lm	4000 K	149 lm/W	Opale
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	2.650 lm	4000 K	143 lm/W	Opale
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4.250 lm	4000 K	142 lm/W	Opale
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	5.200 lm	4000 K	141 lm/W	Opale
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	3.150 lm	4000 K	175 lm/W	Faisceau semi-intensif
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	3.150 lm	4000 K	175 lm/W	Faisceau extensif
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	5.000 lm	4000 K	172 lm/W	Faisceau semi-intensif
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	5.000 lm	4000 K	172 lm/W	Faisceau extensif
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau semi-intensif
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau intensif
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau semi-intensif
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	3.150 lm	4000 K	194 lm/W	Faisceau extensif
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	5.050 lm	4000 K	192 lm/W	Faisceau extensif
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	6.150 lm	4000 K	191 lm/W	Faisceau extensif
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	8.000 lm	4000 K	195 lm/W	Faisceau extensif
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	3.100 lm	3000 K	175 lm/W	Faisceau extensif
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	3.100 lm	4000 K	175 lm/W	Faisceau extensif
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	5.000 lm	4000 K	172 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	5.000 lm	4000 K	172 lm/W	Faisceau extensif
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	5.000 lm	4000 K	172 lm/W	Faisceau extensif
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	3.100 lm	4000 K	175 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	3.100 lm	4000 K	175 lm/W	Faisceau extensif
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	12.300 lm	3000 K	172 lm/W	Optique asymétrique double 45°

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrigée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	12.300 lm	4000 K	181 lm/W	Optique asymétrique double 45°
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	12.300 lm	4000 K	181 lm/W	Faisceau extensif
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	12.300 lm	4000 K	181 lm/W	Faisceau intensif
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	16.000 lm	4000 K	176 lm/W	Faisceau intensif
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	16.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	6.136 lm	4000 K	200 lm/W	Faisceau extensif
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	10.100 lm	4000 K	194 lm/W	Faisceau extensif
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	12.300 lm	4000 K	195 lm/W	Faisceau extensif
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	16.000 lm	4000 K	195 lm/W	Faisceau extensif
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Faisceau intensif
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Faisceau extensif
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	16.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau intensif
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	6.200 lm	4000 K	180 lm/W	Faisceau extensif
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	6.200 lm	4000 K	180 lm/W	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	6.200 lm	4000 K	180 lm/W	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	6.200 lm	4000 K	180 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	10.000 lm	4000 K	177 lm/W	Faisceau intensif
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	10.000 lm	4000 K	177 lm/W	Miroir asymétrique
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	10.000 lm	4000 K	177 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Miroir asymétrique
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	16.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Miroir asymétrique
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	16.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau très intensif
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	10.000 lm	4000 K	177 lm/W	Faisceau extensif
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Faisceau extensif
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	6.200 lm	4000 K	180 lm/W	Faisceau extensif
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	10.000 lm	4000 K	177 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	10.000 lm	4000 K	177 lm/W	Faisceau extensif
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	6.200 lm	4000 K	180 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau semi-intensif
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau intensif
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrigée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Faisceau semi-intensif
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Faisceau extensif
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Faisceau intensif
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	34,5 W
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	66 W
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	71 W
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	59 W
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	34,5 W
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	37 W
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	18,5 W
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	36 W
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	36 W
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	59 W
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	70 W
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	18,5 W
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	30 W
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	37 W
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	18 W
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	18 W
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	29 W
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	29 W
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	37 W
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	37 W
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	50 W
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	50 W
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	50 W
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	16 W
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	26 W
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	32 W
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	41 W
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	18 W
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	18 W
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	29 W
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	50 W
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	29 W
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	29 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	18 W
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	18 W
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	37 W
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	68 W
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	68 W
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	68 W
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	68 W
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	91 W
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	97 W
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	31 W
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	51,5 W
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	63 W
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	82 W
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	97 W
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	34,5 W
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	34,5 W
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	34,5 W
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	34,5 W
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	57 W
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	57 W
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	57 W
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	72 W
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	72 W
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	72 W
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	97 W
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	72 W
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	97 W
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	57 W
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	72 W
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	34,5 W
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	57 W
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	57 W
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	72 W
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	34,5 W
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	37 W
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	37 W
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	37 W
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	37 W
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	72 W
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	72 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Communication par la lumière visible
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Communication par la lumière visible
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	-
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	-
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	-
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	-
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	-
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Communication par la lumière visible
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	-
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	-
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	-
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	-
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	-
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	-
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	-
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	-
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	-
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Blanc	IP20
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Blanc	IP20
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Blanc	IP20
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Blanc	IP20
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	Noir	IP20
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	Noir	IP20
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	Noir	IP20
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Blanc	IP20
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Blanc	IP20
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Blanc	IP20
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Blanc	IP20
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Blanc	IP20
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Blanc	IP20
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	Argent	IP20
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	Noir	IP20
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	Argent	IP20
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	Noir	IP20
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IP54

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Non	-
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Non	-
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-	-
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-	-
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	-
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-	-
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	-
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Non	-
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Non	-
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Non	-
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Non	-
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Non	-
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Non	-
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Non	-
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Non	-
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	-	-
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	-	-
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	-	-
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	-	-
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables


Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL512X
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL523X
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	LL523X
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	LL512X
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	LL512X
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL512X
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL512X
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	LL512X
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	LL512X
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL512X
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	LL512X
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	LL512X
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	LL523X
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	LL523X
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	LL523X
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	LL523X
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	LL523X
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL523X
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	LL523X
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	LL523X
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	LL523X
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	LL523X
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	LL523X
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	LL523X
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	LL523X
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	LL612X
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	LL612X
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	LL612X
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	LL612X
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	LL623X
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL623X
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL623X
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	LL623X


PDiagramme photométrique polaire




LL500XI - 910925869742




LL500XI - 910925867816




LL500XI - 910925867855




LL500XI - 910925868961




LL500XI - 910925869743




LL500XI - 910925868958




LL500XI - 910925868960




LL500XI - 910925868964




LL500XI - 910925868963




LL500XI - 910925868966




LL500XI - 910925868965




LL500XI - 910925867812




LL500XI - 910925867813




LL500XI - 910925867854




LL500XI - 910925870377




LL500XI - 910925870378




LL500XI - 910925870376




LL500XI - 910925870768




LL500XI - 910925870780




LL500XI - 910925870773




LL500XI - 910925870767




LL500XI - 910925870772




LL500XI - 910925870770




LL500XI - 910925870769




LL500XI - 910925870758




LL500XI - 910925870761




LL500XI - 910925870775




LL500XI - 910925870756




LL500XI - 910925870763




LL500XI - 910925870777




LL500XI - 910925870764




LL500XI - 910925870766




LL500XI - 910925870759




LL500XI - 910925870771




LL500XI - 910925870779




LL500XI - 910925870760




LL500XI - 910925870802




LL500XI - 910925870808




LL500XI - 910925870798




LL500XI - 910925870810




LL500XI - 910925870797




LL500XI - 910925870811




LL500XI - 910925870796




LL500XI - 910925870805




LL500XI - 910925870806




LL500XI - 910925870804




LL500XI - 910925870809




LL500XI - 910925870803




LL500XI - 910925870799




LL500XI - 910925870801




LL500XI - 910925870807




LL500XI - 910925870812




LL500XI - 910925870794




LL500XI - 910925870795












LL500XI - 910925870051




LL500XI - 910925870057




LL500XI - 910925870052







LL500XI - 910925870067




LL500XI - 910925870065




LL500XI - 910925868959




910925870170




910925870172




910925870176




910925870174




910925870169



910925870171



910925870173



910925870175