



Philips Maxos fusion - Efficiënte oplossing, uitstekende lichttechniek, toekomstbestendig.

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitmuntende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

Voordelen

- De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficiënt zijn.
- Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties).
- Met de beschikbaarheid van maximaal 13 aders kan noodverlichting en hardware van derden worden ingebouwd om het plafond vrij te houden van externe kabels.

Applications

- Detailhandel, supermarkten, modewinkels
- Fabriekshallen/ruimten
- Magazijnen/distributiecentra

Kenmerken

- Bandkabel in de trunking met maximaal 13 aders.
- Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect.
- Lineaire armaturen, niet-lineaire armaturen en spots kunnen gemakkelijk en flexibel in de trunking worden geplaatst.

- Acht optieken, inclusief (dubbele) asymmetrische verdelingen en een matte afscherming met uplight-effect.
- IP54-optioneel, siliconen-vrije bekabeling.
- StoreWise, Indoor-positioning en GreenWarehouse

Versions



Maxos Fusion Panel-LL512X
PCO WH



Maxos Fusion Panel-LL512X
WB WH



Maxos Fusion Panel-LL523X
WB WH




Maxos Fusion Panel-LL612X




Maxos Fusion Panel-LL623X


Maatschets




LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE




LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE




LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE



LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE



LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE



LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE

Algemene informatie

Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bundelhoek lichtbron	120 graden

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Maximaal dimniveau	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

IK-classificatie	IK02 [0,2] standaard]
------------------	------------------------

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-7%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.34. 0.35) SDCM <3

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorrigeerde kleurtempera- tuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Optiektype
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	5.200 lm	4000 K	151 lm/W	Opaal
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	10.400 lm	4000 K	158 lm/W	Opaal
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	10.400 lm	4000 K	146 lm/W	Opaal
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	8.500 lm	4000 K	144 lm/W	Opaal
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	5.300 lm	4000 K	154 lm/W	Opaal
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	5.200 lm	4000 K	141 lm/W	Opaal
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	2.650 lm	4000 K	143 lm/W	Opaal
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	5.300 lm	4000 K	147 lm/W	Opaal
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	5.300 lm	4000 K	147 lm/W	Opaal
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	8.500 lm	4000 K	144 lm/W	Opaal
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	10.400 lm	4000 K	149 lm/W	Opaal
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	2.650 lm	4000 K	143 lm/W	Opaal
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4.250 lm	4000 K	142 lm/W	Opaal
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	5.200 lm	4000 K	141 lm/W	Opaal
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	3.100 lm	4000 K	175 lm/W	Brede bundel
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	3.150 lm	4000 K	175 lm/W	Middelbrede bundel
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	3.150 lm	4000 K	175 lm/W	Brede bundel
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	5.000 lm	4000 K	172 lm/W	Middelbrede bundel
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	5.000 lm	4000 K	172 lm/W	Brede bundel
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Middelbrede bundel
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	Smalle bundel
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	Middelbrede bundel
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	3.150 lm	4000 K	194 lm/W	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtempera- tuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Optiektype
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	5.050 lm	4000 K	192 lm/W	Brede bundel
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	6.150 lm	4000 K	191 lm/W	Brede bundel
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	8.000 lm	4000 K	195 lm/W	Brede bundel
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	3.100 lm	3000 K	175 lm/W	Brede bundel
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	3.100 lm	4000 K	175 lm/W	Brede bundel
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	5.000 lm	4000 K	172 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	Brede bundel
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	5.000 lm	4000 K	172 lm/W	Brede bundel
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	5.000 lm	4000 K	172 lm/W	Brede bundel
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	3.100 lm	4000 K	175 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	3.100 lm	4000 K	175 lm/W	Brede bundel
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	12.300 lm	3000 K	172 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek 45°
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	12.300 lm	4000 K	181 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek 45°
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	12.300 lm	4000 K	181 lm/W	Brede bundel
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	16.000 lm	4000 K	176 lm/W	Middelbrede bundel
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	12.300 lm	4000 K	181 lm/W	Smalle bundel
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	16.000 lm	4000 K	176 lm/W	Smalle bundel
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	10.100 lm	4000 K	177 lm/W	Brede bundel
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Brede bundel
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	16.000 lm	4000 K	165 lm/W	Smalle bundel
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	16.000 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	6.136 lm	4000 K	200 lm/W	Brede bundel
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	10.100 lm	4000 K	194 lm/W	Brede bundel
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	12.300 lm	4000 K	195 lm/W	Brede bundel
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	16.000 lm	4000 K	195 lm/W	Brede bundel
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Smalle bundel
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Brede bundel
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	16.000 lm	4000 K	165 lm/W	Smalle bundel
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	6.200 lm	4000 K	180 lm/W	Brede bundel
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	6.200 lm	4000 K	180 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek 25°, smalle bundel
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	6.200 lm	4000 K	180 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek 25°, smalle bundel
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	6.200 lm	4000 K	180 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	10.000 lm	4000 K	177 lm/W	Smalle bundel
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	10.000 lm	4000 K	177 lm/W	Asymmetrische spiegel
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	10.000 lm	4000 K	177 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtempera- tuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Optiektype
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Asymmetrische spiegel
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek 25°, smalle bundel
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	16.000 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Asymmetrische spiegel
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	16.000 lm	4000 K	165 lm/W	Extra smalle bundel
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	10.000 lm	4000 K	177 lm/W	Brede bundel
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Brede bundel
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	6.200 lm	4000 K	180 lm/W	Brede bundel
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	10.000 lm	4000 K	177 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	10.000 lm	4000 K	177 lm/W	Brede bundel
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	6.200 lm	4000 K	180 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Brede bundel
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Middelbrede bundel
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Smalle bundel
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	6.100 lm	4000 K	165 lm/W	Smalle bundel
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Middelbrede bundel
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Brede bundel
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Smalle bundel
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	12.300 lm	4000 K	171 lm/W	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	34,5 W
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	66 W
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	71 W
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	59 W
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	34,5 W
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	37 W
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	18,5 W
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	36 W
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	36 W
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	59 W
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	70 W
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	18,5 W
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	30 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	37 W
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	18 W
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	18 W
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	18 W
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	29 W
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	29 W
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	37 W
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	37 W
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	50 W
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	50 W
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	50 W
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	16 W
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	26 W
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	32 W
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	41 W
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	18 W
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	18 W
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	29 W
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	50 W
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	29 W
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	29 W
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	18 W
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	18 W
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	37 W
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	68 W
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	68 W
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	68 W
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	91 W
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	68 W
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	91 W
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	57 W
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	72 W
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	97 W
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	97 W
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	31 W
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	51,5 W
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	63 W
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	82 W
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	97 W
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	34,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	34,5 W
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	34,5 W
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	34,5 W
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	57 W
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	57 W
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	57 W
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	72 W
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	72 W
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	72 W
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	97 W
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	72 W
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	97 W
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	57 W
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	72 W
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	34,5 W
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	57 W
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	57 W
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	72 W
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	34,5 W
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	37 W
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	37 W
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	37 W
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	37 W
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	72 W
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	72 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	zichtbaar licht communicatie
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	zichtbaar licht communicatie
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	-
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	-
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	-
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	-
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	-
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	-
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	zichtbaar licht communicatie
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	-
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	-
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	-
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	-
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	-
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	-
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	-
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	-
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	-
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	-
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	Beschermingsklasse
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Wit	IP 20
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Wit	IP 20
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Wit	IP 20

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	Beschermingsklasse
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Wit	IP 20
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Wit	IP 20
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	Zwart	IP 20
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	Zwart	IP 20
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	Zwart	IP 20
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Wit	IP 20
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Wit	IP 20
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Wit	IP 20
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Wit	IP 20
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Wit	IP 20
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Wit	IP 20
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	Beschermingsklasse
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Wit	IP 20
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	Zilver	IP 20
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	Zwart	IP 20
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	Zilver	IP 20
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	Zwart	IP 20
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Wit	IP 54
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Wit	IP 54
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Wit	IP 54
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Wit	IP 54
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Wit	IP 54
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Wit	IP 54
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Wit	IP 54
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 54

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Nee	-
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Nee	-
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Nee	-
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-	-
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-	-
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	-
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	-	-
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-	-
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	-
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Nee	-
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Nee	-
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Nee	-
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Nee	-
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Nee	-
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Nee	-
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Nee	-
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Nee	-
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Nee	-
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Nee	-
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Nee	-
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Nee	-
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Nee	-
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	-	-
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	-	-
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	-	-
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	-	-
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Nee	-
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Nee	-
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Nee	-
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Nee	-
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Nee	-
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Nee	-
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken


Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL512X
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL523X
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	LL523X
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	LL512X
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	LL512X
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	LL512X
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL512X
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL512X
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	LL512X
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	LL512X
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL512X
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	LL512X
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	LL512X
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	LL523X
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	LL523X
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	LL523X
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	LL523X
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	LL523X
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	LL523X
8719514737587	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	LL523X
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL523X
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	LL523X
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	LL523X
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	LL523X
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	LL523X
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	LL523X
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	LL523X
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	LL523X
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	LL612X
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	LL612X
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	LL612X
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	LL612X
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	LL623X
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL623X
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL623X
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	LL623X


Polar normal diagrammen



LL500XI - 910925868956

LL500XI - 910925868955


LL500XI - 910925869742



LL500XI - 910925867816

LL500XI - 910925867855


LL500XI - 910925868139




LL500XI - 910925868952

LL500XI - 910925868961


LL500XI - 910925869743




LL500XI - 910925868958




LL500XI - 910925868960




LL500XI - 910925868964




LL500XI - 910925868963




LL500XI - 910925868966




LL500XI - 910925868965




LL500XI - 910925867812




LL500XI - 910925867813




LL500XI - 910925867839




LL500XI - 910925867854




LL500XI - 910925870377




LL500XI - 910925870378




LL500XI - 910925870376




LL500XI - 910925870768




LL500XI - 910925870780




LL500XI - 910925870773




LL500XI - 910925870767




LL500XI - 910925870772




LL500XI - 910925870770




LL500XI - 910925870769




LL500XI - 910925870758




LL500XI - 910925870761




LL500XI - 910925870775




LL500XI - 910925870756




LL500XI - 910925870763




LL500XI - 910925870777




LL500XI - 910925870764




LL500XI - 910925870766




LL500XI - 910925870759




LL500XI - 910925870771




LL500XI - 910925870779




LL500XI - 910925870760




LL500XI - 910925870802




LL500XI - 910925870808




LL500XI - 910925870798




LL500XI - 910925870810




LL500XI - 910925870797




LL500XI - 910925870811




LL500XI - 910925870796




LL500XI - 910925870805




LL500XI - 910925870806




LL500XI - 910925870804




LL500XI - 910925870809




LL500XI - 910925870803




LL500XI - 910925870799




LL500XI - 910925870801




LL500XI - 910925870807




LL500XI - 910925870812




LL500XI - 910925870794




LL500XI - 910925870795




LL500XI - 910925870051




LL500XI - 910925870057




LL500XI - 910925870052




LL500XI - 910925870055




LL500XI - 910925870056




LL500XI - 910925870064




LL500XI - 910925870059




LL500XI - 910925870063




LL500XI - 910925870062




LL500XI - 910925870061




LL500XI - 910925870058




LL500XI - 910925870066




LL500XI - 910925870067




LL500XI - 910925870065




LL500XI - 910925868959




910925870170




910925870172




910925870176




910925870174




910925870169



910925870171



910925870173



910925870175

