



Ny standard innen trunking

Et tilpasningsdyktig LED-skinnesystem som kombinerer de velprøvde fordelene med en elektrisk skinne som muliggjør fleksibel plassering av lineære paneler med flere kombinasjoner av ytelse/lengde og spesialdesignede linser for å rette lyset dit det trengs. En løsning som gjør det mulig å designe nye prosjekter med optimalt antall lineære paneler og en løsning for ettermontering av gamle installasjoner – slik at applikasjonen din blir oppdatert med de nyeste belysningsmulighetene. Nå, og i fremtiden.

Fordeler

- Enkel ettermontering av «gamle» Maxos- og TTX400- elektriske enheter med betydelige energibesparelser med UE-porteføljen
- Oppgrader til Interact-systemer for å spare enda mer
- Fleksibel infrastruktur med en løsning for alle elektriske scenarioer med mer
- Pålitelig og langvarig ytelse på tvers av hele tilbudet

Applications

- Dagligvare- og storhandel
- Produksjon
- Lager

Funksjoner

- Forenklet paneltilbud -> 1,5 m og 2,25 m bygget på modulære komponenter.
- Høy effektivitet opptil 200 lm/W i UE-området
- Lumenvedlikehold L85 100000 timer i hele serien
- Egne sensorenheter for oppgradering til Interact-systemløsninger

Versions



Maxos unify panel for
4MX656 trunk white



Maxos unify panel 2215mm
for track white




Maxos unify panel for track
black




Maxos unify panel for track
white


Målskisse



LL551X 40S/840 NE DIA WB WH



LL553X 105S/840 NE DIA NB WH



LL552X 100S/840 UE SIA WB WH

Produkt detaljer



Maxos unify optical design

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskjevinkelen for lyskilde	120 grad(er)

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	1%

Mekanikk og innfatning

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	-

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.34. 0.35) SDCM <3

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Optikktype
910925870859	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	4 000 lm	167 lm/W	Bredstrålet
910925870860	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	8 000 lm	167 lm/W	Bredstrålet
910925870861	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	8 000 lm	167 lm/W	Smalstrålet
910925870862	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	10 500 lm	162 lm/W	Smalstrålet
910925870863	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	4 000 lm	195 lm/W	Bredstrålet
910925870864	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	8 000 lm	195 lm/W	Bredstrålet
910925870865	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	8 000 lm	195 lm/W	Smalstrålet
910925870866	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	10 500 lm	188 lm/W	Smalstrålet
910925870929	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	10 500 lm	162 lm/W	Bredstrålet
910925870930	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	4 000 lm	167 lm/W	Bredstrålet
910925870931	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	8 000 lm	167 lm/W	Bredstrålet
910925870932	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	8 000 lm	167 lm/W	Smalstrålet
910925870933	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	10 500 lm	162 lm/W	Bredstrålet
910925870934	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	10 500 lm	162 lm/W	Smalstrålet
910925870850	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	6 200 lm	175 lm/W	Bredstrålet
910925870851	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	16 000 lm	163 lm/W	Smalstrålet
910925870852	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	6 200 lm	200 lm/W	Bredstrålet
910925870853	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	16 000 lm	191 lm/W	Smalstrålet
910925870854	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	6 200 lm	180 lm/W	Bredstrålet
910925870855	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	16 000 lm	163 lm/W	Smalstrålet
910925870856	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	6 200 lm	197 lm/W	Bredstrålet
910925870857	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	10 000 lm	196 lm/W	Bredstrålet
910925870858	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	16 000 lm	191 lm/W	Smalstrålet
910925870846	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	4 000 lm	195 lm/W	Bredstrålet
910925870847	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	8 000 lm	195 lm/W	Bredstrålet
910925870848	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	8 000 lm	195 lm/W	Smalstrålet
910925870849	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	10 500 lm	188 lm/W	Smalstrålet
910925870842	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	4 000 lm	167 lm/W	Bredstrålet
910925870843	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	8 000 lm	167 lm/W	Bredstrålet
910925870844	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	8 000 lm	167 lm/W	Smalstrålet
910925870845	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	10 500 lm	162 lm/W	Smalstrålet
910925870925	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	10 500 lm	162 lm/W	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925870859	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
910925870860	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
910925870861	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
910925870862	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W
910925870863	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925870864	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	41 W
910925870865	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	41 W
910925870866	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	56 W
910925870929	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	65 W
910925870930	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	24 W
910925870931	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	48 W
910925870932	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	48 W
910925870933	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	65 W
910925870934	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	65 W
910925870850	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	35,5 W
910925870851	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	98 W
910925870852	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	31 W
910925870853	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	84 W
910925870854	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	34,5 W
910925870855	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	98 W
910925870856	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	31,5 W
910925870857	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	51 W
910925870858	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	84 W
910925870846	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	20,5 W
910925870847	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	41 W
910925870848	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	41 W
910925870849	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	56 W
910925870842	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
910925870843	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
910925870844	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
910925870845	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W
910925870925	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	65 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910925870859	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	Hvit
910925870860	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	Hvit
910925870861	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	Hvit
910925870862	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	Hvit
910925870863	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	Hvit
910925870864	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	Hvit
910925870865	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	Hvit
910925870866	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	Hvit
910925870929	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	Hvit
910925870930	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	Hvit
910925870931	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	Hvit


Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910925870932	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	Hvit
910925870933	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	Hvit
910925870934	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	Hvit
910925870850	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	Hvit
910925870851	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	Hvit
910925870852	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	Hvit
910925870853	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	Hvit
910925870854	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	Hvit
910925870855	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	Hvit
910925870856	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	Hvit
910925870857	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	Hvit
910925870858	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	Hvit
910925870846	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	Svart
910925870847	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	Svart
910925870848	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	Svart
910925870849	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	Svart
910925870842	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	Hvit
910925870843	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	Hvit
910925870844	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	Hvit
910925870845	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	Hvit
910925870925	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	Hvit


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925870859	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	LL553X
910925870860	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	LL553X
910925870861	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	LL553X
910925870862	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	LL553X
910925870863	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	LL553X
910925870864	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	LL553X
910925870865	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	LL553X
910925870866	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	LL553X
910925870929	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	LL553X
910925870930	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
910925870931	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
910925870932	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	LL553X
910925870933	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
910925870934	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	LL553X
910925870850	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	LL552X
910925870851	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	LL552X
910925870852	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	LL552X


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925870853	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	LL552X
910925870854	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	LL552X
910925870855	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	LL552X
910925870856	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	LL552X
910925870857	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	LL552X
910925870858	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	LL552X
910925870846	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	LL551X
910925870847	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	LL551X
910925870848	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	LL551X
910925870849	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	LL551X
910925870842	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	LL551X
910925870843	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	LL551X
910925870844	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	LL551X
910925870845	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	LL551X
910925870925	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	LL551X

Polarkoordinatsystem







LL550XI - 910925870845




LL550XI - 910925870849




LL550XI - 910925870855




LL550XI - 910925870853




LL550XI - 910925870865




LL550XI - 910925870842




LL550XI - 910925870864




LL550XI - 910925870846




LL550XI - 910925870852




LL550XI - 910925870850




LL550XI - 910925870857




LL550XI - 910925870847




LL550XI - 910925870862




LL550XI - 910925870844




LL550XI - 910925870866



LL550XI - 910925870863



LL550XI - 910925870859



LL550XI - 910925870858

