



Tạo ra hiệu ứng hắt trần đẹp mắt với dải đèn LED linh hoạt, có thể điều chỉnh và tiết kiệm năng lượng

Philips Flex Cove G6 là thế hệ mới nhất của dòng đèn hắt trần LED phổ biến của chúng tôi. Dòng đèn dải linh hoạt toàn diện mới này được thiết kế để đi theo các đường thẳng hoặc đường cong nhằm tạo ra bầu không khí đẹp, làm nổi bật các chi tiết kiến trúc. Cả hai dòng SPEC fighter và COST fighter đều có trong bộ sản phẩm này. Là dải đèn cove có thể tùy chỉnh, dòng SPEC fighter còn mang lại hiệu suất tiết kiệm năng lượng vượt trội, phân bố ánh sáng đồng đều và độ nhất quán màu sắc cao. Tất cả đều có tuổi thọ dài hứa hẹn ít bị suy giảm quang thông hoặc thay đổi màu sắc hơn. Với Flex Cove G6, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh ánh sáng tạo điểm nhấn để phù hợp với yêu cầu của bất kỳ dự án nào – đẹp mắt.

Lợi ích

- Hệ thống chiếu sáng vòm LED tiết kiệm năng lượng
- Thiết kế linh hoạt cho các đường thẳng hoặc đường cong
- Độ đồng đều ánh sáng tuyệt vời với màu sắc nhất quán
- Tuổi thọ lâu dài với chất lượng và độ tin cậy

Applications

- Dịch vụ nhà hàng khách sạn
- Văn phòng
- Cửa hàng bán lẻ

Tính năng

- Lên đến 138lm/W cho hiệu suất tiết kiệm năng lượng
- Có các tùy chọn quang thông từ 400lm đến 3000lm, mỗi tùy chọn đều có thể chọn CRI 80 hoặc CRI 90.
- Độ lệch chuẩn màu ban đầu (SDCM) 3
- 50.000 & 30.000 giờ @L70 B50
- Có sẵn các phiên bản màu trắng và RGB+W có thể điều chỉnh

Phiên bản




RTP-OF-Flex-Cove-G6

RTP-OF-LS165S

RTP-OF-Flex-Cove-G6

LS170S-PRO-G2-RTP




LS168S-RTP


RTP-OF-LS165S

LS170S-PRO-G2-RTP


Bản vẽ kích thước



LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB






LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2




LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2

SECTION A-A






LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2




LS168S LED12 840 IP20 L5000

SECTION A-A





LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2

LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M





SECTION A-A





LS168S LED12 840 IP20 L5000

LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M



LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2

LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2



LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2

LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2

Thông tin chung

Số lượng bộ điều khiển	-
Bộ điều khiển	-
Bao gồm bộ điều khiển	Không

Thông tin kỹ thuật về đèn

Loại chóa quang học	-
---------------------	---

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	24 DC V
Tần số lưới điện	- Hz
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn III

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Độ mờ tối đa	Không áp dụng
--------------	---------------

Cơ khí và vỏ đèn

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học -

Phê duyệt và ứng dụng

Thử nghiệm sợi dây phát sáng -

Ký hiệu tính dễ cháy -

Dấu CE Không

Dấu ENEC -

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Nhiệt độ màu (CCT)	Hiệu suất phát quang định mức	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Số lượng nguồn sáng	Góc chiếu của nguồn sáng
911401586046	LS168S LED4 930 IP20 L5000 COB	420 lm	3000 K	70 lm/W	90	324	140 °
911401586146	LS168S LED4 940 IP20 L5000 COB	460 lm	4000 K	75 lm/W	90	324	140 °
911401586246	LS168S LED4 965 IP20 L5000 COB	460 lm	6000 K	75 lm/W	90	324	140 °
911401586346	LS168S LED7 930 IP20 L5000 COB	700 lm	3000 K	70 lm/W	90	324	140 °
911401586446	LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB	800 lm	4000 K	80 lm/W	90	324	140 °
911401586546	LS168S LED7 965 IP20 L5000 COB	800 lm	6000 K	80 lm/W	90	324	140 °
911401586946	LS168S LED12 827 IP20 L5000	1.100 lm	2700 K	96 lm/W	80	120	- °
911401587046	LS168S LED12 840 IP20 L5000	1.200 lm	4000 K	104 lm/W	80	120	- °
911401587146	LS168S LED12 865 IP20 L5000	1.200 lm	6500 K	104 lm/W	80	120	- °
911401587246	LS168S LED16 827 IP20 L5000	1.470 lm	2700 K	95 lm/W	80	120	- °
911401587346	LS168S LED16 840 IP20 L5000	1.600 lm	4000 K	103 lm/W	80	120	- °
911401587446	LS168S LED16 865 IP20 L5000	1.600 lm	6500 K	103 lm/W	80	120	- °
911401583947	LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M	1.250 lm	3000 K	90 lm/W	90	512	140 °
911401584047	LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M	1.350 lm	4000 K	95 lm/W	90	512	140 °
911401584147	LS165S COB 14W CRI90 6500K IP20 5M	1.350 lm	6500 K	95 lm/W	90	512	140 °
911401583347	LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M	420 lm	3000 K	70 lm/W	90	324	140 °
911401583447	LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M	460 lm	4000 K	75 lm/W	90	324	140 °
911401583547	LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M	460 lm	6500 K	75 lm/W	90	324	140 °
911401583647	LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M	700 lm	3000 K	70 lm/W	90	324	140 °
911401583747	LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M	800 lm	4000 K	80 lm/W	90	324	140 °
911401583847	LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M	800 lm	6500 K	80 lm/W	90	324	140 °
911401586646	LS168S LED12 930 IP20 L5000 COB	1.250 lm	3000 K	90 lm/W	90	512	140 °
911401586746	LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB	1.350 lm	4000 K	95 lm/W	90	512	140 °
911401586846	LS168S LED12 965 IP20 L5000 COB	1.350 lm	6000 K	95 lm/W	90	512	140 °
911401589246	LS170S LED4 S 927 IP65 L5000 PRO G2	357 lm	2700 K	108 lm/W	90	140	- °
911401589346	LS170S LED4 S 930 IP65 L5000 PRO G2	376 lm	3000 K	114 lm/W	90	140	- °
911401589446	LS170S LED4 S 940 IP65 L5000 PRO G2	395 lm	4000 K	120 lm/W	90	140	- °

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Nhiệt độ màu (CCT)	Hiệu suất phát quang định mức	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Số lượng nguồn sáng	Góc chiếu của nguồn sáng
911401589546	LS170S LED4 S 965 IP65 L5000 PRO G2	395 lm	6500 K	120 lm/W	90	140	- °
911401590446	LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2	714 lm	2700 K	102 lm/W	90	140	- °
911401590546	LS170S LED8 S 930 IP65 L5000 PRO G2	752 lm	3000 K	107 lm/W	90	140	- °
911401590646	LS170S LED8 S 940 IP65 L5000 PRO G2	790 lm	4000 K	113 lm/W	90	140	- °
911401590746	LS170S LED8 S 965 IP65 L5000 PRO G2	790 lm	6500 K	113 lm/W	90	140	- °
911401591646	LS170S LED12 927 IP65 L5000 PRO G2	1.070 lm	2700 K	97 lm/W	90	140	- °
911401591746	LS170S LED12 930 IP65 L5000 PRO G2	1.130 lm	3000 K	103 lm/W	90	140	- °
911401591846	LS170S LED12 940 IP65 L5000 PRO G2	1.180 lm	4000 K	107 lm/W	90	140	- °
911401591946	LS170S LED12 965 IP65 L5000 PRO G2	1.180 lm	6500 K	107 lm/W	90	140	- °
911401592846	LS170S LED16 927 IP65 L5000 PRO G2	1.430 lm	2700 K	94 lm/W	90	140	- °
911401592946	LS170S LED16 930 IP65 L5000 PRO G2	1.500 lm	3000 K	99 lm/W	90	140	- °
911401593046	LS170S LED16 940 IP65 L5000 PRO G2	1.580 lm	4000 K	104 lm/W	90	140	- °
911401593146	LS170S LED16 965 IP65 L5000 PRO G2	1.580 lm	6500 K	104 lm/W	90	140	- °
911401593646	LS170S LED24 927 IP65 L5000 PRO G2	2.140 lm	2700 K	93 lm/W	90	140	- °
911401593746	LS170S LED24 930 IP65 L5000 PRO G2	2.260 lm	3000 K	99 lm/W	90	140	- °
911401593846	LS170S LED24 940 IP65 L5000 PRO G2	2.370 lm	4000 K	103 lm/W	90	140	- °
911401593946	LS170S LED24 965 IP65 L5000 PRO G2	2.370 lm	6500 K	103 lm/W	90	140	- °
911401594446	LS170S LED30 927 IP65 L5000 PRO G2	2.680 lm	2700 K	94 lm/W	90	140	- °
911401594546	LS170S LED30 930 IP65 L5000 PRO G2	2.820 lm	3000 K	99 lm/W	90	140	- °
911401594646	LS170S LED30 940 IP65 L5000 PRO G2	2.960 lm	4000 K	103 lm/W	90	140	- °
911401594746	LS170S LED30 965 IP65 L5000 PRO G2	2.960 lm	6500 K	103 lm/W	90	140	- °
911401594846	LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2	1.050 lm	Tunable white 2700-6500 K	105 lm/W	90	140	- °
911401594946	LS170S LED8 TNW IP65 L5000 PRO G2	850 lm	-	106 lm/W	90	140	- °
911401595046	LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2	850 lm	-	105 lm/W	90	140	- °
911401587546	LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO G2	1.140 lm	2700 K	131 lm/W	80	140	- °
911401587646	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO G2	1.200 lm	3000 K	138 lm/W	80	140	- °
911401587746	LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO G2	1.260 lm	4000 K	145 lm/W	80	140	- °
911401587846	LS170S LED24 827 IP20 L5000 PRO G2	2.280 lm	2700 K	128 lm/W	80	140	- °
911401587946	LS170S LED24 830 IP20 L5000 PRO G2	2.400 lm	3000 K	135 lm/W	80	140	- °
911401588046	LS170S LED24 840 IP20 L5000 PRO G2	2.520 lm	4000 K	142 lm/W	80	140	- °
911401588146	LS170S LED30 827 IP20 L5000 PRO G2	2.850 lm	2700 K	123 lm/W	80	140	- °
911401588246	LS170S LED30 830 IP20 L5000 PRO G2	3.000 lm	3000 K	130 lm/W	80	140	- °
911401588346	LS170S LED30 840 IP20 L5000 PRO G2	3.150 lm	4000 K	136 lm/W	80	140	- °
911401588446	LS170S LED4 S 927 IP20 L5000 PRO G2	380 lm	2700 K	115 lm/W	90	140	- °
911401588546	LS170S LED4 S 930 IP20 L5000 PRO G2	400 lm	3000 K	121 lm/W	90	140	- °
911401588646	LS170S LED4 S 940 IP20 L5000 PRO G2	420 lm	4000 K	127 lm/W	90	140	- °
911401588746	LS170S LED4 S 965 IP20 L5000 PRO G2	420 lm	6500 K	127 lm/W	90	140	- °
911401589646	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO G2	760 lm	2700 K	109 lm/W	90	140	- °
911401589746	LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO G2	800 lm	3000 K	114 lm/W	90	140	- °
911401589846	LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO G2	840 lm	4000 K	120 lm/W	90	140	- °

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Nhiệt độ màu (CCT)	Hiệu suất phát quang định mức	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Số lượng nguồn sáng	Góc chiếu của nguồn sáng
911401589946	LS170S LED8 S 965 IP20 L5000 PRO G2	840 lm	6500 K	120 lm/W	90	140	- °
911401590846	LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO G2	1.140 lm	2700 K	104 lm/W	90	140	- °
911401590946	LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO G2	1.200 lm	3000 K	109 lm/W	90	140	- °
911401591046	LS170S LED12 940 IP20 L5000 PRO G2	1.260 lm	4000 K	115 lm/W	90	140	- °
911401591146	LS170S LED12 965 IP20 L5000 PRO G2	1.260 lm	6500 K	115 lm/W	90	140	- °
911401592046	LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO G2	1.520 lm	2700 K	100 lm/W	90	140	- °
911401592146	LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO G2	1.600 lm	3000 K	105 lm/W	90	140	- °
911401592246	LS170S LED16 940 IP20 L5000 PRO G2	1.680 lm	4000 K	111 lm/W	90	140	- °
911401592346	LS170S LED16 965 IP20 L5000 PRO G2	1.680 lm	6500 K	111 lm/W	90	140	- °
911401593246	LS170S LED24 927 IP20 L5000 PRO G2	2.280 lm	2700 K	100 lm/W	90	140	- °
911401593346	LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2	2.400 lm	3000 K	105 lm/W	90	140	- °
911401593446	LS170S LED24 940 IP20 L5000 PRO G2	2.520 lm	4000 K	110 lm/W	90	140	- °
911401593546	LS170S LED24 965 IP20 L5000 PRO G2	2.520 lm	6500 K	110 lm/W	90	140	- °
911401594046	LS170S LED30 927 IP20 L5000 PRO G2	2.850 lm	2700 K	100 lm/W	90	140	- °
911401594146	LS170S LED30 930 IP20 L5000 PRO G2	3.000 lm	3000 K	105 lm/W	90	140	- °
911401594246	LS170S LED30 940 IP20 L5000 PRO G2	3.150 lm	4000 K	110 lm/W	90	140	- °
911401594346	LS170S LED30 965 IP20 L5000 PRO G2	3.150 lm	6500 K	110 lm/W	90	140	- °

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401586046	LS168S LED4 930 IP20 L5000 COB	28,8 W
911401586146	LS168S LED4 940 IP20 L5000 COB	28,8 W
911401586246	LS168S LED4 965 IP20 L5000 COB	28,8 W
911401586346	LS168S LED7 930 IP20 L5000 COB	46,1 W
911401586446	LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB	46,1 W
911401586546	LS168S LED7 965 IP20 L5000 COB	46,1 W
911401586946	LS168S LED12 827 IP20 L5000	46 W
911401587046	LS168S LED12 840 IP20 L5000	46 W
911401587146	LS168S LED12 865 IP20 L5000	46 W
911401587246	LS168S LED16 827 IP20 L5000	60 W
911401587346	LS168S LED16 840 IP20 L5000	60 W
911401587446	LS168S LED16 865 IP20 L5000	60 W
911401583947	LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M	53,5 W
911401584047	LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M	53,5 W
911401584147	LS165S COB 14W CRI90 6500K IP20 5M	53,5 W
911401583347	LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M	29 W
911401583447	LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M	29 W
911401583547	LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M	29 W
911401583647	LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M	46,5 W
911401583747	LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M	46,5 W
911401583847	LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M	46,5 W

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401586646	LS168S LED12 930 IP20 L5000 COB	53,55 W
911401586746	LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB	53,55 W
911401586846	LS168S LED12 965 IP20 L5000 COB	53,55 W
911401589246	LS170S LED4 S 927 IP65 L5000 PRO G2	15,5 W
911401589346	LS170S LED4 S 930 IP65 L5000 PRO G2	15,5 W
911401589446	LS170S LED4 S 940 IP65 L5000 PRO G2	15,5 W
911401589546	LS170S LED4 S 965 IP65 L5000 PRO G2	15,5 W
911401590446	LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2	30 W
911401590546	LS170S LED8 S 930 IP65 L5000 PRO G2	30 W
911401590646	LS170S LED8 S 940 IP65 L5000 PRO G2	30 W
911401590746	LS170S LED8 S 965 IP65 L5000 PRO G2	30 W
911401591646	LS170S LED12 927 IP65 L5000 PRO G2	45 W
911401591746	LS170S LED12 930 IP65 L5000 PRO G2	45 W
911401591846	LS170S LED12 940 IP65 L5000 PRO G2	45 W
911401591946	LS170S LED12 965 IP65 L5000 PRO G2	45 W
911401592846	LS170S LED16 927 IP65 L5000 PRO G2	58 W
911401592946	LS170S LED16 930 IP65 L5000 PRO G2	58 W
911401593046	LS170S LED16 940 IP65 L5000 PRO G2	58 W
911401593146	LS170S LED16 965 IP65 L5000 PRO G2	58 W
911401593646	LS170S LED24 927 IP65 L5000 PRO G2	93 W
911401593746	LS170S LED24 930 IP65 L5000 PRO G2	93 W
911401593846	LS170S LED24 940 IP65 L5000 PRO G2	93 W
911401593946	LS170S LED24 965 IP65 L5000 PRO G2	93 W
911401594446	LS170S LED30 927 IP65 L5000 PRO G2	105 W
911401594546	LS170S LED30 930 IP65 L5000 PRO G2	105 W
911401594646	LS170S LED30 940 IP65 L5000 PRO G2	105 W
911401594746	LS170S LED30 965 IP65 L5000 PRO G2	105 W
911401594846	LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2	45 W
911401594946	LS170S LED8 TNW IP65 L5000 PRO G2	33 W
911401595046	LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2	33 W
911401587546	LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO G2	40 W
911401587646	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO G2	40 W
911401587746	LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO G2	40 W
911401587846	LS170S LED24 827 IP20 L5000 PRO G2	76 W
911401587946	LS170S LED24 830 IP20 L5000 PRO G2	76 W
911401588046	LS170S LED24 840 IP20 L5000 PRO G2	76 W
911401588146	LS170S LED30 827 IP20 L5000 PRO G2	94 W
911401588246	LS170S LED30 830 IP20 L5000 PRO G2	94 W
911401588346	LS170S LED30 840 IP20 L5000 PRO G2	94 W
911401588446	LS170S LED4 S 927 IP20 L5000 PRO G2	15,5 W
911401588546	LS170S LED4 S 930 IP20 L5000 PRO G2	15,5 W
911401588646	LS170S LED4 S 940 IP20 L5000 PRO G2	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401588746	LS170S LED4 S 965 IP20 L5000 PRO G2	15,5 W
911401589646	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO G2	30 W
911401589746	LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO G2	30 W
911401589846	LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO G2	30 W
911401589946	LS170S LED8 S 965 IP20 L5000 PRO G2	30 W
911401590846	LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO G2	45 W
911401590946	LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO G2	45 W
911401591046	LS170S LED12 940 IP20 L5000 PRO G2	45 W
911401591146	LS170S LED12 965 IP20 L5000 PRO G2	45 W
911401592046	LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO G2	58 W
911401592146	LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO G2	58 W
911401592246	LS170S LED16 940 IP20 L5000 PRO G2	58 W
911401592346	LS170S LED16 965 IP20 L5000 PRO G2	58 W
911401593246	LS170S LED24 927 IP20 L5000 PRO G2	93 W
911401593346	LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2	93 W
911401593446	LS170S LED24 940 IP20 L5000 PRO G2	93 W
911401593546	LS170S LED24 965 IP20 L5000 PRO G2	93 W
911401594046	LS170S LED30 927 IP20 L5000 PRO G2	105 W
911401594146	LS170S LED30 930 IP20 L5000 PRO G2	105 W
911401594246	LS170S LED30 940 IP20 L5000 PRO G2	105 W
911401594346	LS170S LED30 965 IP20 L5000 PRO G2	105 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401586046	LS168S LED4 930 IP20 L5000 COB	1-10 V DALI Cố định
911401586146	LS168S LED4 940 IP20 L5000 COB	1-10 V DALI Cố định
911401586246	LS168S LED4 965 IP20 L5000 COB	1-10 V DALI Cố định
911401586346	LS168S LED7 930 IP20 L5000 COB	1-10 V DALI Cố định
911401586446	LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB	1-10 V DALI Cố định
911401586546	LS168S LED7 965 IP20 L5000 COB	1-10 V DALI Cố định
911401586946	LS168S LED12 827 IP20 L5000	-
911401587046	LS168S LED12 840 IP20 L5000	-
911401587146	LS168S LED12 865 IP20 L5000	-
911401587246	LS168S LED16 827 IP20 L5000	-
911401587346	LS168S LED16 840 IP20 L5000	-

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401587446	LS168S LED16 865 IP20 L5000	-
911401583947	LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M	1-10 V DALI Cố định
911401584047	LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M	1-10 V DALI Cố định
911401584147	LS165S COB 14W CRI90 6500K IP20 5M	1-10 V DALI Cố định
911401583347	LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M	1-10 V DALI Cố định
911401583447	LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M	1-10 V DALI Cố định
911401583547	LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M	1-10 V DALI Cố định
911401583647	LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M	1-10 V DALI Cố định
911401583747	LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M	1-10 V DALI Cố định
911401583847	LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M	1-10 V DALI Cố định
911401586646	LS168S LED12 930 IP20 L5000 COB	1-10 V DALI Cố định
911401586746	LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB	1-10 V DALI Cố định
911401586846	LS168S LED12 965 IP20 L5000 COB	1-10 V DALI Cố định
911401589246	LS170S LED4 S 927 IP65 L5000 PRO G2	-
911401589346	LS170S LED4 S 930 IP65 L5000 PRO G2	-
911401589446	LS170S LED4 S 940 IP65 L5000 PRO G2	-
911401589546	LS170S LED4 S 965 IP65 L5000 PRO G2	-
911401590446	LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2	-
911401590546	LS170S LED8 S 930 IP65 L5000 PRO G2	-
911401590646	LS170S LED8 S 940 IP65 L5000 PRO G2	-
911401590746	LS170S LED8 S 965 IP65 L5000 PRO G2	-
911401591646	LS170S LED12 927 IP65 L5000 PRO G2	-
911401591746	LS170S LED12 930 IP65 L5000 PRO G2	-
911401591846	LS170S LED12 940 IP65 L5000 PRO G2	-
911401591946	LS170S LED12 965 IP65 L5000 PRO G2	-
911401592846	LS170S LED16 927 IP65 L5000 PRO G2	-
911401592946	LS170S LED16 930 IP65 L5000 PRO G2	-
911401593046	LS170S LED16 940 IP65 L5000 PRO G2	-

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401593146	LS170S LED16 965 IP65 L5000 PRO G2	-
911401593646	LS170S LED24 927 IP65 L5000 PRO G2	-
911401593746	LS170S LED24 930 IP65 L5000 PRO G2	-
911401593846	LS170S LED24 940 IP65 L5000 PRO G2	-
911401593946	LS170S LED24 965 IP65 L5000 PRO G2	-
911401594446	LS170S LED30 927 IP65 L5000 PRO G2	-
911401594546	LS170S LED30 930 IP65 L5000 PRO G2	-
911401594646	LS170S LED30 940 IP65 L5000 PRO G2	-
911401594746	LS170S LED30 965 IP65 L5000 PRO G2	-
911401594846	LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2	-
911401594946	LS170S LED8 TNW IP65 L5000 PRO G2	-
911401595046	LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2	-
911401587546	LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO G2	-
911401587646	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO G2	-
911401587746	LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO G2	-
911401587846	LS170S LED24 827 IP20 L5000 PRO G2	-
911401587946	LS170S LED24 830 IP20 L5000 PRO G2	-
911401588046	LS170S LED24 840 IP20 L5000 PRO G2	-
911401588146	LS170S LED30 827 IP20 L5000 PRO G2	-
911401588246	LS170S LED30 830 IP20 L5000 PRO G2	-
911401588346	LS170S LED30 840 IP20 L5000 PRO G2	-
911401588446	LS170S LED4 S 927 IP20 L5000 PRO G2	-
911401588546	LS170S LED4 S 930 IP20 L5000 PRO G2	-
911401588646	LS170S LED4 S 940 IP20 L5000 PRO G2	-
911401588746	LS170S LED4 S 965 IP20 L5000 PRO G2	-
911401589646	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO G2	-
911401589746	LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO G2	-
911401589846	LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO G2	-
911401589946	LS170S LED8 S 965 IP20 L5000 PRO G2	-
911401590846	LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO G2	-
911401590946	LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO G2	-
911401591046	LS170S LED12 940 IP20 L5000 PRO G2	-
911401591146	LS170S LED12 965 IP20 L5000 PRO G2	-
911401592046	LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO G2	-
911401592146	LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO G2	-
911401592246	LS170S LED16 940 IP20 L5000 PRO G2	-
911401592346	LS170S LED16 965 IP20 L5000 PRO G2	-
911401593246	LS170S LED24 927 IP20 L5000 PRO G2	-
911401593346	LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2	-
911401593446	LS170S LED24 940 IP20 L5000 PRO G2	-
911401593546	LS170S LED24 965 IP20 L5000 PRO G2	-
911401594046	LS170S LED30 927 IP20 L5000 PRO G2	-

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401594146	LS170S LED30 930 IP20 L5000 PRO G2	-
911401594246	LS170S LED30 940 IP20 L5000 PRO G2	-
911401594346	LS170S LED30 965 IP20 L5000 PRO G2	-

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc vỏ thiết bị	Mã bảo vệ chống xâm nhập	Kiểu chụp quang học
911401586046	LS168S LED4 930 IP20 L5000 COB	-	IP20	-
911401586146	LS168S LED4 940 IP20 L5000 COB	-	IP20	-
911401586246	LS168S LED4 965 IP20 L5000 COB	-	IP20	-
911401586346	LS168S LED7 930 IP20 L5000 COB	-	IP20	-
911401586446	LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB	-	IP20	-
911401586546	LS168S LED7 965 IP20 L5000 COB	-	IP20	-
911401586946	LS168S LED12 827 IP20 L5000	-	IP20	-
911401587046	LS168S LED12 840 IP20 L5000	-	IP20	-
911401587146	LS168S LED12 865 IP20 L5000	-	IP20	-
911401587246	LS168S LED16 827 IP20 L5000	-	IP20	-
911401587346	LS168S LED16 840 IP20 L5000	-	IP20	-
911401587446	LS168S LED16 865 IP20 L5000	-	IP20	-
911401583947	LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M	-	IP20	-
911401584047	LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M	-	IP20	-
911401584147	LS165S COB 14W CRI90 6500K IP20 5M	-	IP20	-
911401583347	LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M	-	IP20	-
911401583447	LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M	-	IP20	-
911401583547	LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M	-	IP20	-
911401583647	LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M	-	IP20	-
911401583747	LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M	-	IP20	-
911401583847	LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M	-	IP20	-
911401586646	LS168S LED12 930 IP20 L5000 COB	-	IP20	-
911401586746	LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB	-	IP20	-
911401586846	LS168S LED12 965 IP20 L5000 COB	-	IP20	-
911401589246	LS170S LED4 S 927 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401589346	LS170S LED4 S 930 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401589446	LS170S LED4 S 940 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401589546	LS170S LED4 S 965 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401590446	LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401590546	LS170S LED8 S 930 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401590646	LS170S LED8 S 940 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401590746	LS170S LED8 S 965 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401591646	LS170S LED12 927 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401591746	LS170S LED12 930 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401591846	LS170S LED12 940 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt

Order Code	Full Product Name	Màu sắc vỏ thiết bị	Mã bảo vệ chống xâm nhập	Kiểu chụp quang học
911401591946	LS170S LED12 965 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401592846	LS170S LED16 927 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401592946	LS170S LED16 930 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401593046	LS170S LED16 940 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401593146	LS170S LED16 965 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401593646	LS170S LED24 927 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401593746	LS170S LED24 930 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401593846	LS170S LED24 940 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401593946	LS170S LED24 965 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401594446	LS170S LED30 927 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401594546	LS170S LED30 930 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401594646	LS170S LED30 940 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401594746	LS170S LED30 965 IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401594846	LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401594946	LS170S LED8 TNW IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401595046	LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2	Trong suốt	IP65	Chao đèn/nắp trong suốt
911401587546	LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401587646	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401587746	LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401587846	LS170S LED24 827 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401587946	LS170S LED24 830 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401588046	LS170S LED24 840 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401588146	LS170S LED30 827 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401588246	LS170S LED30 830 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401588346	LS170S LED30 840 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401588446	LS170S LED4 S 927 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401588546	LS170S LED4 S 930 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401588646	LS170S LED4 S 940 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401588746	LS170S LED4 S 965 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401589646	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401589746	LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401589846	LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401589946	LS170S LED8 S 965 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401590846	LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401590946	LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401591046	LS170S LED12 940 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401591146	LS170S LED12 965 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401592046	LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401592146	LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401592246	LS170S LED16 940 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401592346	LS170S LED16 965 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401593246	LS170S LED24 927 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-

Order Code	Full Product Name	Màu sắc vỏ thiết bị	Mã bảo vệ chống xâm nhập	Kiểu chụp quang học
911401593346	LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401593446	LS170S LED24 940 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401593546	LS170S LED24 965 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401594046	LS170S LED30 927 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401594146	LS170S LED30 930 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401594246	LS170S LED30 940 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-
911401594346	LS170S LED30 965 IP20 L5000 PRO G2	-	IP20	-

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh
911401586046	LS168S LED4 930 IP20 L5000 COB	-20 đến +45°C
911401586146	LS168S LED4 940 IP20 L5000 COB	-20 đến +45°C
911401586246	LS168S LED4 965 IP20 L5000 COB	-20 đến +45°C
911401586346	LS168S LED7 930 IP20 L5000 COB	-20 đến +45°C
911401586446	LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB	-20 đến +45°C
911401586546	LS168S LED7 965 IP20 L5000 COB	-20 đến +45°C
911401586946	LS168S LED12 827 IP20 L5000	-20 °C đến 45 °C
911401587046	LS168S LED12 840 IP20 L5000	-20 °C đến 45 °C
911401587146	LS168S LED12 865 IP20 L5000	-20 °C đến 45 °C
911401587246	LS168S LED16 827 IP20 L5000	-20 °C đến 45 °C
911401587346	LS168S LED16 840 IP20 L5000	-20 °C đến 45 °C
911401587446	LS168S LED16 865 IP20 L5000	-20 °C đến 45 °C
911401583947	LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M	-20 đến +45°C
911401584047	LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M	-20 đến +45°C
911401584147	LS165S COB 14W CRI90 6500K IP20 5M	-20 đến +45°C
911401583347	LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M	-20 đến +45°C
911401583447	LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M	-20 đến +45°C
911401583547	LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M	-20 đến +45°C
911401583647	LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M	-20 đến +45°C
911401583747	LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M	-20 đến +45°C
911401583847	LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M	-20 đến +45°C
911401586646	LS168S LED12 930 IP20 L5000 COB	-20 đến +45°C
911401586746	LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB	-20 đến +45°C
911401586846	LS168S LED12 965 IP20 L5000 COB	-20 đến +45°C
911401589246	LS170S LED4 S 927 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401589346	LS170S LED4 S 930 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401589446	LS170S LED4 S 940 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401589546	LS170S LED4 S 965 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401590446	LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401590546	LS170S LED8 S 930 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401590646	LS170S LED8 S 940 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C

Order Code	Full Product Name	Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh
911401590746	LS170S LED8 S 965 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401591646	LS170S LED12 927 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401591746	LS170S LED12 930 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401591846	LS170S LED12 940 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401591946	LS170S LED12 965 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401592846	LS170S LED16 927 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401592946	LS170S LED16 930 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401593046	LS170S LED16 940 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401593146	LS170S LED16 965 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401593646	LS170S LED24 927 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401593746	LS170S LED24 930 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401593846	LS170S LED24 940 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401593946	LS170S LED24 965 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401594446	LS170S LED30 927 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401594546	LS170S LED30 930 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401594646	LS170S LED30 940 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401594746	LS170S LED30 965 IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401594846	LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401594946	LS170S LED8 TNW IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401595046	LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401587546	LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401587646	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401587746	LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401587846	LS170S LED24 827 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401587946	LS170S LED24 830 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401588046	LS170S LED24 840 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401588146	LS170S LED30 827 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401588246	LS170S LED30 830 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401588346	LS170S LED30 840 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401588446	LS170S LED4 S 927 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401588546	LS170S LED4 S 930 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401588646	LS170S LED4 S 940 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401588746	LS170S LED4 S 965 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401589646	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401589746	LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401589846	LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401589946	LS170S LED8 S 965 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401590846	LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401590946	LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401591046	LS170S LED12 940 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401591146	LS170S LED12 965 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401592046	LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C

Order Code	Full Product Name	Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh
911401592146	LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401592246	LS170S LED16 940 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401592346	LS170S LED16 965 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401593246	LS170S LED24 927 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401593346	LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401593446	LS170S LED24 940 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401593546	LS170S LED24 965 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401594046	LS170S LED30 927 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401594146	LS170S LED30 930 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401594246	LS170S LED30 940 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C
911401594346	LS170S LED30 965 IP20 L5000 PRO G2	-20 °C đến 45 °C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Dung sai quang thông	Màu sắc ban đầu
911401586046	LS168S LED4 930 IP20 L5000 COB	+/-10%	(0.440,0.403) SDCM<5
911401586146	LS168S LED4 940 IP20 L5000 COB	+/-10%	(0.380,0.380) SDCM<5
911401586246	LS168S LED4 965 IP20 L5000 COB	+/-10%	(0.313,0.337) SDCM<5
911401586346	LS168S LED7 930 IP20 L5000 COB	+/-10%	(0.440,0.403) SDCM<5
911401586446	LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB	+/-10%	(0.380,0.380) SDCM<5
911401586546	LS168S LED7 965 IP20 L5000 COB	+/-10%	(0.313,0.337) SDCM<5
911401586946	LS168S LED12 827 IP20 L5000	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401587046	LS168S LED12 840 IP20 L5000	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401587146	LS168S LED12 865 IP20 L5000	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401587246	LS168S LED16 827 IP20 L5000	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401587346	LS168S LED16 840 IP20 L5000	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401587446	LS168S LED16 865 IP20 L5000	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401583947	LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M	+/-10%	(0.440,0.403) SDCM<5
911401584047	LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M	+/-10%	(0.380,0.380) SDCM<5
911401584147	LS165S COB 14W CRI90 6500K IP20 5M	+/-10%	(0.313,0.337) SDCM<5
911401583347	LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M	+/-10%	(0.440,0.403) SDCM<5
911401583447	LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M	+/-10%	(0.380,0.380) SDCM<5
911401583547	LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M	+/-10%	(0.313,0.337) SDCM<5
911401583647	LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M	+/-10%	(0.440,0.403) SDCM<5
911401583747	LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M	+/-10%	(0.380,0.380) SDCM<5
911401583847	LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M	+/-10%	(0.313,0.337) SDCM<5
911401586646	LS168S LED12 930 IP20 L5000 COB	+/-10%	(0.440,0.403) SDCM<5
911401586746	LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB	+/-10%	(0.380,0.380) SDCM<5
911401586846	LS168S LED12 965 IP20 L5000 COB	+/-10%	(0.313,0.337) SDCM<5
911401589246	LS170S LED4 S 927 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401589346	LS170S LED4 S 930 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401589446	LS170S LED4 S 940 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Dung sai quang thông	Màu sắc ban đầu
911401589546	LS170S LED4 S 965 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401590446	LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401590546	LS170S LED8 S 930 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401590646	LS170S LED8 S 940 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401590746	LS170S LED8 S 965 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401591646	LS170S LED12 927 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401591746	LS170S LED12 930 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401591846	LS170S LED12 940 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401591946	LS170S LED12 965 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401592846	LS170S LED16 927 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401592946	LS170S LED16 930 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401593046	LS170S LED16 940 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401593146	LS170S LED16 965 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401593646	LS170S LED24 927 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401593746	LS170S LED24 930 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401593846	LS170S LED24 940 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401593946	LS170S LED24 965 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401594446	LS170S LED30 927 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401594546	LS170S LED30 930 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401594646	LS170S LED30 940 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401594746	LS170S LED30 965 IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401594846	LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	-
911401594946	LS170S LED8 TNW IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	-
911401595046	LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2	-10%,+15%	-
911401587546	LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401587646	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401587746	LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401587846	LS170S LED24 827 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401587946	LS170S LED24 830 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401588046	LS170S LED24 840 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401588146	LS170S LED30 827 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401588246	LS170S LED30 830 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401588346	LS170S LED30 840 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401588446	LS170S LED4 S 927 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401588546	LS170S LED4 S 930 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401588646	LS170S LED4 S 940 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401588746	LS170S LED4 S 965 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401589646	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401589746	LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401589846	LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401589946	LS170S LED8 S 965 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401590846	LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Dung sai quang thông	Màu sắc ban đầu
911401590946	LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401591046	LS170S LED12 940 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401591146	LS170S LED12 965 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401592046	LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401592146	LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401592246	LS170S LED16 940 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401592346	LS170S LED16 965 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401593246	LS170S LED24 927 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401593346	LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401593446	LS170S LED24 940 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401593546	LS170S LED24 965 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3
911401594046	LS170S LED30 927 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4578,0.4101),SDCM<3
911401594146	LS170S LED30 930 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.4338,0.4030),SDCM<3
911401594246	LS170S LED30 940 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3818,0.3797),SDCM<3
911401594346	LS170S LED30 965 IP20 L5000 PRO G2	-10%,+15%	(0.3123,0.3283),SDCM<3

