


Flex Cove G5

LS170



FlexCove G5: tạo ra ánh sáng hắt trần đẹp mắt với đèn LED dây linh hoạt, có thể điều chỉnh và tiết kiệm năng lượng

Philips FlexCove G5 là thế hệ mới nhất của đèn LED dạng vòm phổ biến của chúng tôi. Dòng đèn dải linh hoạt toàn diện mới này được thiết kế theo các đường thẳng hoặc đường cong để tạo ra không gian tuyệt đẹp làm nổi bật các chi tiết kiến trúc bằng ánh sáng trắng hoặc màu có thể điều chỉnh được. Các dải chiếu sáng dạng vòm có thể tùy chỉnh này cũng hứa hẹn mang lại hiệu suất tiết kiệm năng lượng tuyệt vời, độ đồng đều ánh sáng đỉnh cao và màu sắc nhất quán. Tất cả đều có tuổi thọ cao hứa hẹn ít bị suy giảm quang thông hoặc biến màu. Vì vậy, với FlexCove G5, bạn có thể linh hoạt chiếu sáng tạo điểm nhấn của mình để phù hợp với yêu cầu của bất kỳ dự án nào một cách đẹp mắt.

Lợi ích

- Hệ thống chiếu sáng vòm LED tiết kiệm năng lượng
- Thiết kế linh hoạt cho các đường thẳng hoặc đường cong
- Độ đồng đều ánh sáng tuyệt vời với màu sắc nhất quán
- Tuổi thọ lâu dài với chất lượng và độ tin cậy

Applications

- Nhà hàng – Khách sạn
- Văn phòng
- Cửa hàng bán lẻ

Tính năng

- Lên đến 140lm/W cho hiệu suất tiết kiệm năng lượng
- Có sẵn tùy chọn 400lm – 2.000lm, cả hai đều có lựa chọn CRI 80 hoặc CRI 90
- Độ lệch chuẩn của phối hợp màu (SDCM) 3
- Tuổi thọ 30.000 giờ tại L70 B50
- Có sẵn các phiên bản màu trắng và RGB+W có thể điều chỉnh

Phiên bản



Flex Cove G5



Flex Cove G5



Flex Cove G5




Flex Cove G5




Flex Cove G5


Bản vẽ kích thước




LS170S LED20 930 IP20 L5000 PRO




LS170S LED12 927 IP44 L5000 PRO



LS170S LED4 840 IP20 L5000 G2




LS170S LED8 RGBW IP44 L5000 PRO




LS170S LED8 S 827 IP20 L5000 G2

LS170S LED12 927 IP44 L5000 G2



LS170S LED9 TNW IP44 L5000 PRO

LS170S LED8 840 IP20 L5000 PRO



LS170S LED20 927 IP44 L5000 PRO

LS170S LED16 840 IP20 L5000 PRO

Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển

Không

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	24 DC V
Tần số lưới điện	- Hz
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn III

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Có - Kiểm tra khả năng tương thích chấn lưu
--	---

Cơ khí và vỏ đèn

Màu sắc vỏ thiết bị	-
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Không có thấu kính

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Không
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +45°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	-10% / +10%
----------------------	-------------

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Nhiệt độ màu (CCT)	Hiệu suất phát quang định mức	Chỉ số hoàn màu (CRI)
911401528642	LS170S LED12 865 IP20 L5000 G2	1.250 lm	6500 K	108 lm/W	>80
911401528742	LS170S LED12 930 IP20 L5000 G2	1.020 lm	3000 K	88 lm/W	>90
911401554242	LS170S LED8 S 827 IP20 L5000 G2	815 lm	2700 K	105 lm/W	>80
911401554342	LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 G2	875 lm	4000 K	112 lm/W	>80
911401554442	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 G2	695 lm	2700 K	89 lm/W	>90
911401554942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2	1.250 lm	4000 K	108 lm/W	>80
911401555842	LS170S LED16 840 IP20 L5000 G2	1.665 lm	4000 K	107 lm/W	>80
911401557842	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO	1.250 lm	3000 K	125 lm/W	>80
911401557942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO	1.300 lm	4000 K	130 lm/W	>80
911401558042	LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO	1.030 lm	2700 K	103 lm/W	>90
911401558142	LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO	1.060 lm	3000 K	106 lm/W	>90
911401558742	LS170S LED16 827 IP20 L5000 PRO	1.600 lm	2700 K	117 lm/W	>80
911401558842	LS170S LED16 830 IP20 L5000 PRO	1.650 lm	3000 K	125 lm/W	>80
911401558942	LS170S LED16 840 IP20 L5000 PRO	1.715 lm	4000 K	126 lm/W	>80
911401559042	LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO	1.360 lm	2700 K	100 lm/W	>90
911401559142	LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO	1.400 lm	3000 K	103 lm/W	>90
911401559742	LS170S LED20 927 IP20 L5000 PRO	1.700 lm	2700 K	103 lm/W	>90

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Nhiệt độ màu (CCT)	Hiệu suất phát quang định mức	Chỉ số hoàn màu (CRI)
911401559842	LS170S LED20 930 IP20 L5000 PRO	1.750 lm	3000 K	106 lm/W	>90
911401560542	LS170S LED8 RGBW IP44 L5000 PRO	820 lm	-	65 lm/W	-
911401554742	LS170S LED8 S 927 IP44 L5000 G2	670 lm	2700 K	85 lm/W	>90
911401555642	LS170S LED12 927 IP44 L5000 G2	955 lm	2700 K	83 lm/W	>90
911401558242	LS170S LED12 827 IP44 L5000 PRO	1.175 lm	2700 K	117 lm/W	>80
911401558342	LS170S LED12 830 IP44 L5000 PRO	1.210 lm	3000 K	121 lm/W	>80
911401558442	LS170S LED12 840 IP44 L5000 PRO	1.260 lm	4000 K	126 lm/W	>80
911401558542	LS170S LED12 927 IP44 L5000 PRO	1.000 lm	2700 K	100 lm/W	>90
911401558642	LS170S LED12 930 IP44 L5000 PRO	1.030 lm	3000 K	103 lm/W	>90
911401559242	LS170S LED16 827 IP44 L5000 PRO	1.550 lm	2700 K	114 lm/W	>80
911401559342	LS170S LED16 830 IP44 L5000 PRO	1.600 lm	3000 K	117 lm/W	>80
911401559442	LS170S LED16 840 IP44 L5000 PRO	1.665 lm	4000 K	122 lm/W	>80
911401559542	LS170S LED16 927 IP44 L5000 PRO	1.360 lm	2700 K	100 lm/W	>90
911401559642	LS170S LED16 930 IP44 L5000 PRO	1.360 lm	3000 K	100 lm/W	>90
911401559942	LS170S LED20 927 IP44 L5000 PRO	1.650 lm	2700 K	100 lm/W	>90
911401560042	LS170S LED20 930 IP44 L5000 PRO	1.690 lm	3000 K	102 lm/W	>90
911401560342	LS170S LED9 TNW IP44 L5000 PRO	950 lm	-	105 lm/W	-
911401560442	LS170S LED10 TNW IP44 L5000 PRO	1.000 lm	-	110 lm/W	-
911401553542	LS170S LED4 840 IP20 L5000 G2	435 lm	4000 K	112 lm/W	>80
911401553842	LS170S LED8 827 IP20 L5000 G2	775 lm	2700 K	102 lm/W	>80
911401556342	LS170S LED8 840 IP20 L5000 PRO	850 lm	4000 K	128 lm/W	>80

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401528642	LS170S LED12 865 IP20 L5000 G2	49 W
911401528742	LS170S LED12 930 IP20 L5000 G2	49 W
911401554242	LS170S LED8 S 827 IP20 L5000 G2	35 W
911401554342	LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 G2	35 W
911401554442	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 G2	35 W
911401554942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2	49 W
911401555842	LS170S LED16 840 IP20 L5000 G2	63 W
911401557842	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO	41 W
911401557942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO	41 W
911401558042	LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO	41 W
911401558142	LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO	41 W
911401558742	LS170S LED16 827 IP20 L5000 PRO	52 W
911401558842	LS170S LED16 830 IP20 L5000 PRO	52 W
911401558942	LS170S LED16 840 IP20 L5000 PRO	52 W
911401559042	LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO	52 W
911401559142	LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO	52 W
911401559742	LS170S LED20 927 IP20 L5000 PRO	65 W

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401559842	LS170S LED20 930 IP20 L5000 PRO	65 W
911401560542	LS170S LED8 RGBW IP44 L5000 PRO	48 W
911401554742	LS170S LED8 S 927 IP44 L5000 G2	35 W
911401555642	LS170S LED12 927 IP44 L5000 G2	49 W
911401558242	LS170S LED12 827 IP44 L5000 PRO	41 W
911401558342	LS170S LED12 830 IP44 L5000 PRO	41 W
911401558442	LS170S LED12 840 IP44 L5000 PRO	41 W
911401558542	LS170S LED12 927 IP44 L5000 PRO	41 W
911401558642	LS170S LED12 930 IP44 L5000 PRO	41 W
911401559242	LS170S LED16 827 IP44 L5000 PRO	52 W
911401559342	LS170S LED16 830 IP44 L5000 PRO	52 W
911401559442	LS170S LED16 840 IP44 L5000 PRO	52 W
911401559542	LS170S LED16 927 IP44 L5000 PRO	52 W
911401559642	LS170S LED16 930 IP44 L5000 PRO	52 W
911401559942	LS170S LED20 927 IP44 L5000 PRO	65 W
911401560042	LS170S LED20 930 IP44 L5000 PRO	65 W
911401560342	LS170S LED9 TNW IP44 L5000 PRO	40,5 W
911401560442	LS170S LED10 TNW IP44 L5000 PRO	40,5 W
911401553542	LS170S LED4 840 IP20 L5000 G2	18,5 W
911401553842	LS170S LED8 827 IP20 L5000 G2	34 W
911401556342	LS170S LED8 840 IP20 L5000 PRO	29,5 W

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401528642	LS170S LED12 865 IP20 L5000 G2	IP20
911401528742	LS170S LED12 930 IP20 L5000 G2	IP20
911401554242	LS170S LED8 S 827 IP20 L5000 G2	IP20
911401554342	LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 G2	IP20
911401554442	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 G2	IP20
911401554942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2	IP20
911401555842	LS170S LED16 840 IP20 L5000 G2	IP20
911401557842	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO	IP20
911401557942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO	IP20
911401558042	LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO	IP20
911401558142	LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO	IP20
911401558742	LS170S LED16 827 IP20 L5000 PRO	IP20
911401558842	LS170S LED16 830 IP20 L5000 PRO	IP20
911401558942	LS170S LED16 840 IP20 L5000 PRO	IP20
911401559042	LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO	IP20
911401559142	LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO	IP20
911401559742	LS170S LED20 927 IP20 L5000 PRO	IP20

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401559842	LS170S LED20 930 IP20 L5000 PRO	IP20
911401560542	LS170S LED8 RGBW IP44 L5000 PRO	IP44
911401554742	LS170S LED8 S 927 IP44 L5000 G2	IP44
911401555642	LS170S LED12 927 IP44 L5000 G2	IP44
911401558242	LS170S LED12 827 IP44 L5000 PRO	IP44
911401558342	LS170S LED12 830 IP44 L5000 PRO	IP44
911401558442	LS170S LED12 840 IP44 L5000 PRO	IP44
911401558542	LS170S LED12 927 IP44 L5000 PRO	IP44
911401558642	LS170S LED12 930 IP44 L5000 PRO	IP44
911401559242	LS170S LED16 827 IP44 L5000 PRO	IP44
911401559342	LS170S LED16 830 IP44 L5000 PRO	IP44
911401559442	LS170S LED16 840 IP44 L5000 PRO	IP44
911401559542	LS170S LED16 927 IP44 L5000 PRO	IP44
911401559642	LS170S LED16 930 IP44 L5000 PRO	IP44
911401559942	LS170S LED20 927 IP44 L5000 PRO	IP44
911401560042	LS170S LED20 930 IP44 L5000 PRO	IP44
911401560342	LS170S LED9 TNW IP44 L5000 PRO	IP44
911401560442	LS170S LED10 TNW IP44 L5000 PRO	IP44
911401553542	LS170S LED4 840 IP20 L5000 G2	IP20
911401553842	LS170S LED8 827 IP20 L5000 G2	IP20
911401556342	LS170S LED8 840 IP20 L5000 PRO	IP20

