



FlexCove 霓虹燈室內： 以彈性可調又無點的 LED 燈條創造美麗的拱頂燈景

Flex Cove - 霓虹燈室內

Philips FlexCove Neon 室內照明是我們廣受歡迎的 LED 凹形照明之外的新產品。這個全面的新系列柔性燈條旨在沿著直線或曲線創造美麗的氛圍，以單色白光、可調白光或彩色光突出建築細節。這些可自訂的凹形燈條還保證在較小的混光距離和有限的安裝空間內實現卓越的照明均勻性、色彩一致性和易於安裝。所有這些都具有較長的使用壽命，可減少流明衰減或色偏。因此，透過 FlexCove Neon Indoor，您可以靈活調整重點照明，以完美地滿足任何專案的要求。

优点

- 品質可靠度兼備的長壽年限
- 每卷之間具備出色演色性效能及色彩一致性。
- 在狹小的安裝空間和有限的混光距離內具有出色的照明均勻性
- 直線或曲線的靈活設計

特点

- 完整的產品系列，包括兩個彎曲方向和多種產品尺寸。
- 直線或曲線的靈活設計
- 每卷之間標準差顏色匹配 (SDCM) 3
- 30,000 小時使用壽命 @L70 B50
- 提供可調式白色和 RGB+W 版本

应用

- 商店
- 辦公室照明
- 旅館照明







Flex Cove - 霓虹燈室內

Versions









Flex Cove - Neon Indoor

二维绘图



Flex Cove - 霓虹燈室內

二维绘图



Flex Cove - 霓虹燈室內

照明技術	
演色性指數 (CRI)	90
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 III
輸入電壓	24 V
電網頻率	- Hz
控制與調光	
可調光	是 - 檢查安定器相容性
機械與外罩	
光學罩類型	不含透鏡
外罩色彩	白色
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP44
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
CE 標誌	無
易燃性標誌	-
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401516744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 S	2700 K	55 lm/W	880 lm
911401516844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 S	3000 K	55 lm/W	880 lm
911401516944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 S	4000 K	55 lm/W	880 lm
911401517044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 S	3000 K	32 lm/W	360 lm
911401517144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 S	Tunable white 2700-6500 K	50 lm/W	550 lm
911401517244	LS360S LED3 P15 RGBW DMX L5 1616 S	3000 K	22 lm/W	340 lm
911401517344	LS360S LED6 P15 4000K DMX L5 1616 S	4000 K	37 lm/W	565 lm
911401515744	LS360S LED5 P16 2700K L5 0612 S	2700 K	30 lm/W	480 lm
911401515844	LS360S LED5 P16 3000K L5 0612 S	3000 K	30 lm/W	480 lm
911401515944	LS360S LED5 P16 4000K L5 0612 S	4000 K	30 lm/W	480 lm
911401516044	LS360S LED3 P10 2700K L5 0612 S	2700 K	31.5 lm/W	315 lm
911401516144	LS360S LED3 P10 3000K L5 0612 S	3000 K	31.5 lm/W	315 lm
911401516244	LS360S LED3 P10 4000K L5 0612 S	4000 K	31.5 lm/W	315 lm
911401516344	LS360S LED2 P6 2700K L5 0612 S	2700 K	33 lm/W	205 lm
911401516444	LS360S LED2 P6 3000K L5 0612 S	3000 K	33 lm/W	205 lm
911401516544	LS360S LED2 P6 4000K L5 0612 S	4000 K	33 lm/W	205 lm
911401516644	LS360S LED4 P11 TNW L5 0612 S	Tunable white 2700-6500 K	31.5 lm/W	350 lm
911401517444	LS360S LED6 P10 2700K L5 0808 T	2700 K	60 lm/W	600 lm
911401517544	LS360S LED6 P10 3000K L5 0808 T	3000 K	60 lm/W	600 lm
911401517644	LS360S LED6 P10 4000K L5 0808 T	4000 K	60 lm/W	600 lm
911401518744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 T	2700 K	55 lm/W	880 lm
911401518844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 T	3000 K	55 lm/W	880 lm
911401518944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 T	4000 K	55 lm/W	880 lm
911401519044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 T	3000 K	32 lm/W	360 lm
911401519144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 T	Tunable white 2700-6500 K	50 lm/W	550 lm
911401519244	LS360S LED3 P15 RGBW DMX L5 1616 T	3000 K	32 lm/W	340 lm
911401519344	LS360S LED6 P15 4000K DMX L5 1616 T	4000 K	50 lm/W	565 lm
911401517744	LS360S LED10 P16 2700K L5 1010 T	2700 K	62.5 lm/W	1,000 lm
911401517844	LS360S LED10 P16 3000K L5 1010 T	3000 K	62.5 lm/W	1,000 lm
911401517944	LS360S LED10 P16 4000K L5 1010 T	4000 K	62.5 lm/W	1,000 lm
911401518044	LS360S LED7 P10 2700K L5 1010 T	2700 K	65 lm/W	650 lm
911401518144	LS360S LED7 P10 3000K L5 1010 T	3000 K	65 lm/W	650 lm
911401518244	LS360S LED7 P10 4000K L5 1010 T	4000 K	65 lm/W	650 lm
911401518344	LS360S LED4 P6 2700K L5 1010 T	2700 K	70 lm/W	420 lm
911401518444	LS360S LED4 P6 3000K L5 1010 T	3000 K	70 lm/W	420 lm
911401518544	LS360S LED4 P6 4000K L5 1010 T	4000 K	70 lm/W	420 lm
911401518644	LS360S LED7 P11 TNW L5 1010 T	Tunable white 2700-6500 K	60 lm/W	650 lm
911401515444	LS360S LED3 P10 2700K L5 0410 S	2700 K	28 lm/W	295 lm
911401515544	LS360S LED3 P10 3000K L5 0410 S	3000 K	28 lm/W	295 lm
911401515644	LS360S LED3 P10 4000K L5 0410 S	4000 K	28 lm/W	295 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量	Order Code	Full Product Name	耗電量
911401516744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 S	69 W	911401516944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 S	69 W
911401516844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 S	69 W	911401517044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 S	46.5 W

Flex Cove - 霓虹燈室內

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401517144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 S	47 W
911401517244	LS360S LED3 P15 RGBW DMX L5 1616 S	75 W
911401517344	LS360S LED6 P15 4000K DMX L5 1616 S	75 W
911401515744	LS360S LED5 P16 2700K L5 0612 S	67 W
911401515844	LS360S LED5 P16 3000K L5 0612 S	67 W
911401515944	LS360S LED5 P16 4000K L5 0612 S	67 W
911401516044	LS360S LED3 P10 2700K L5 0612 S	44 W
911401516144	LS360S LED3 P10 3000K L5 0612 S	44 W
911401516244	LS360S LED3 P10 4000K L5 0612 S	44 W
911401516344	LS360S LED2 P6 2700K L5 0612 S	30.5 W
911401516444	LS360S LED2 P6 3000K L5 0612 S	30.5 W
911401516544	LS360S LED2 P6 4000K L5 0612 S	30.5 W
911401516644	LS360S LED4 P11 TNW L5 0612 S	44.5 W
911401517444	LS360S LED6 P10 2700K L5 0808 T	41 W
911401517544	LS360S LED6 P10 3000K L5 0808 T	41 W
911401517644	LS360S LED6 P10 4000K L5 0808 T	41 W
911401518744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 T	69 W
911401518844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 T	69 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401518944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 T	69 W
911401519044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 T	46.5 W
911401519144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 T	47 W
911401519244	LS360S LED3 P15 RGBW DMX L5 1616 T	75 W
911401519344	LS360S LED6 P15 4000K DMX L5 1616 T	75 W
911401517744	LS360S LED10 P16 2700K L5 1010 T	67 W
911401517844	LS360S LED10 P16 3000K L5 1010 T	67 W
911401517944	LS360S LED10 P16 4000K L5 1010 T	67 W
911401518044	LS360S LED7 P10 2700K L5 1010 T	44 W
911401518144	LS360S LED7 P10 3000K L5 1010 T	44 W
911401518244	LS360S LED7 P10 4000K L5 1010 T	44 W
911401518344	LS360S LED4 P6 2700K L5 1010 T	30.5 W
911401518444	LS360S LED4 P6 3000K L5 1010 T	30.5 W
911401518544	LS360S LED4 P6 4000K L5 1010 T	30.5 W
911401518644	LS360S LED7 P11 TNW L5 1010 T	44.5 W
911401515444	LS360S LED3 P10 2700K L5 0410 S	41 W
911401515544	LS360S LED3 P10 3000K L5 0410 S	41 W
911401515644	LS360S LED3 P10 4000K L5 0410 S	41 W

