

MASTER LEDcandle

MLEDKAN



MASTER LEDcandles - Avizeler ve diğer dekoratif armatürler için göz alıcı tasarım

Enkandesan lambalar gibi parlak ışık efektleri sağlayan MASTER LEDcandle, konaklama sektörünün yanı sıra ev ortamlarında da genel ve dekoratif aydınlatma için idealdir. Dim edilebilen MASTER LEDcandle daha fazla verimlilik sağlarken, istenen atmosferin yaratılmasına da katkıda bulunurlar. Avizeler, aplikler veya modern aydınlatma armatürlerine tam boyda görünecek şekilde monte edilen şeffaf lambalar, E14 soketli mevcut armatürlerin tümüyle uyumludur. Avize üreticilerinin katkılarından faydalanarak, sadece yanarken değil sönmükken de avize veya aydınlatma armatürünün estetik cazibesini geliştirmek üzere tasarlanmış olanbu lambalar benzersiz göz alıcı lens tasarımıyla klasik ince bir biçimde sunulur. Muazzam enerji tasarrufu sağlayan ve bakım maliyetlerini minimum düzeye indiren ışık ve parlak bir sıcak ışık üretirler. Alev şeklindeki mum ampuller, modern LED mumları mükemmel şekilde tamamlayan benzersiz göz alıcı lens tasarımıyla klasik ince bir biçimde sunulur.

[BENEFITS]

- Parlak sıcak beyaz ışık
- %80'e varan enerji tasarrufu
- Daha düşük bakım giderleri

[APPLICATIONS]

- Oteller, lokantalar, barlar, kafeler
- Avize, aplik veya modern aydınlatma armatürleri

[VERSIONS]



LEDcandle MAS SLR1 B38 E27
CL




LEDcandle MAS SLR1 B38 B22
CL




LEDcandle MAS SLR1 B38 E14
CL


[DIMENSIONALDRAWING]



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK	38 mm	113 mm



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 5.5-40W B22 B38 CL UK	38 mm	111 mm



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	38 mm	112 mm

Genel Bilgiler

Nominal kullanım ömrü	25.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Kodu	822-827 [tunable warm white]
Işık Akısı	470 lm
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	5,5 W
Güç Eşleniği	40 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
----------------	---------------------------------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	B38

Onay ve Uygulama

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	6 kWh
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
30638701	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	E27
30622601	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W B22 B38 CL UK	B22
30614101	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK	E14

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)
30638701	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	2200 K 2700 K
30622601	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W B22 B38 CL UK	2200 K 2700 K
30614101	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK	2200 K 2700 K