



MASTER LEDcandles – Avizeler ve diğer dekoratif armatürler için göz alıcı tasarım

MASTER LEDcandle

Enkandesan lambalar gibi parlak ışık efektleri sağlayan MASTER LEDcandle, konaklama sektörünün yanı sıra ev ortamlarında da genel ve dekoratif aydınlatma için idealdir. Dim edilebilen MASTER LEDcandle daha fazla verimlilik sağlarken, istenen atmosferin yaratılmasına da katkıda bulunurlar. Avizeler, aplikler veya modern aydınlatma armatürlerine tam boyda görünecek şekilde monte edilen şeffaf lambalar, E14 soketli mevcut armatürlerin tümüyle uyumludur. Avize üreticilerinin katkılarından faydalanarak, sadece yanarken değil sönmükken de avize veya aydınlatma armatürünün estetik cazibesini geliştirmek üzere tasarlanmış olan bu lambalar benzersiz göz alıcı lens tasarımıyla klasik ince bir biçimde sunulur. Muazzam enerji tasarrufu sağlayan ve bakım maliyetlerini minimum düzeye indiren şık ve parlak bir sıcak ışık üretirler. Alev şeklindeki mum ampuller, modern LED mumları mükemmel şekilde tamamlayan benzersiz göz alıcı lens tasarımıyla klasik ince bir biçimde sunulur.

Faydaları

- Parlak sıcak beyaz ışık
- %80'e varan enerji tasarrufu
- Daha düşük bakım giderleri

Özellikler

- Mevcut E14 soketlerle uyumludur
- 20.000 saatlik kullanım ömrü
- Şeffaf camlı modelleri mevcuttur
- Civa ve tehlikeli madde içermez

MASTER LEDcandle

Uygulama

- Oteller, lokantalar, barlar, kafeler
- Avize, aplik veya modern aydınlatma armatürleri

Versions



LEDcandle MAS SLR1 B38 E27 CL




LEDcandle MAS SLR1 B38 B22 CL



LEDcandle MAS SLR1 B38 E14 CL

Boyutlu çizim




Product	D	C
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK	38 mm	113 mm

Product	D	C
MAS LEDcandle DT 5.5-40W B22 B38 CL UK	38 mm	111 mm

MASTER LEDcandle

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	38 mm	112 mm

Genel Bilgiler

Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	25.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2200 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Renk Kodu	822-827
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Işık Akısı	470 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	5,5 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Güç Eşleniği	40 W

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
----------------	---------------------------------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	B38

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	6 kWh

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
30638701	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	E27
30622601	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W B22 B38 CL UK	B22
30614101	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK	E14

MASTER LEDcandle

