



# Για κορυφαία απόδοση και βιωσιμότητα

## MASTER LEDtube T8

Ο MASTER LEDtube της Philips ενσωματώνει μια πηγή φωτός LED σε μια παραδοσιακή μορφή λαμπτήρα φθορισμού. Ο μοναδικός σχεδιασμός του δημιουργεί μια τέλεια ομοιόμορφη εμφάνιση, που δεν ξεχωρίζει από τον παραδοσιακό λαμπτήρα φθορισμού. Αυτοί οι λαμπτήρες LED T8 είναι η σωστή επιλογή για απόλυτη απόδοση και έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στις καθημερινές συνθήκες. Η απαράμιλλη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη χαμηλή κατανάλωση και η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής διασφαλίζουν ότι αυτός ο λαμπτήρας καλύπτει κάθε απαιτητική εφαρμογή.

### Οφέλη

- Απόλυτη απόδοση που δίνει λύση για κάθε εφαρμογή
- Απαράμιλλη εξοικονόμηση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Στιβαρό και αξιόπιστο: αντέχει στις καθημερινές συνθήκες

### Χαρακτηριστικά

- Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων T8 με χρήση μπάλαστ EM ή εγκατάσταση απευθείας στο δίκτυο
- > 50% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους σωλήνες φθορισμού, με έως και 185 lm/W
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής έως 75.000 ώρες
- Άθραυστο, πέρασε τη δοκιμή πτώσης οριζόντια από ύψος 4 m σε επίπεδη επιφάνεια σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61549.
- Επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή του HACCP χωρίς την ανάγκη επιπλέον προστατευτικού, που υποστηρίζεται από το πιστοποιητικό NSF σε επίπεδο προϊόντος
- Μικρή γωνία δέσμης 160° που διασφαλίζει υψηλότερη φωτεινή ροή εκεί όπου χρειάζεται
- Χωρίς υδράργυρο

## MASTER LEDtube T8

### Εφαρμογή

- Υπαιθριοι/στεγασμένοι χώροι στάθμευσης
- Αποθήκες / χώροι ψύξης / επιγραφές
- Χώροι μεταφορών και διανομών
- Τρόφιμα & Μουσεία

### Προειδοποίηση & ασφάλεια


- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας και κατανομή φωτός οποιασδήποτε εγκατάστασης χρησιμοποιεί αυτούς τους λαμπτήρες προσδιορίζεται από τη σχεδίαση της εγκατάστασης.

### Versions



SPPR OTHER 0003

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3 mm	21,5 mm	34,5 mm

