



För bästa prestanda och hållbarhet

MASTER LEDlysrör T8

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för absolut prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Fördelar

- Absolut prestanda som ger en lösning för alla användningsområden
- Oslagbara besparingar med låg energiförbrukning och lång livslängd
- Robust och tillförlitlig: klarar alla vardagsförhållanden

Funktioner

- Eftermontering av befintliga T8-lampor på EM-driftdon eller nätspänning
- > 50 % energibesparing jämfört med lysrör upp till 185 lm/W
- Extra lång livslängd på upp till 75 000 timmar
- Splittersäker och klarar fallprovning horisontellt från 4 m höjd till plan betong enligt IEC 61549.
- Möjliggör enkel implementering av HACCP utan behov av ytterligare skydd, med stöd av NSF-certifikat på produktnivå
- 160° spridningsvinkel säkerställer högre ljusflöde där det behövs
- Inget kvicksilver

Användning


- Parkeringsplatser/parkeringshus
- Lager/kylrum/skyltar
- Transport- och distributionsområden
- Livsmedel och muséer

MASTER LEDlysrör T8

Varning och Säkerhet


- OBS! Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

Versions



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm



MASTER LEDlysrör T8

