



Для найвищої продуктивності й екологічності

MASTER LEDtube T8

Лампа Philips MASTER LEDtube поєднує в собі світлодіодне джерело світла в традиційному флуоресцентному форм-факторі. Її унікальний дизайн створює ідеально рівномірний світловий потік, який неможливо відрізнити від традиційних флуоресцентних ламп. Ці світлодіодні лампи T8 — правильний вибір для абсолютної продуктивності та витривалості в повсякденних умовах. Безпрецедентна економія завдяки низькому енергоспоживанню та надзвичайно довгому терміну служби роблять ці лампи основним вибором для будь-якого складного застосування.

Переваги

- Абсолютна продуктивність, що забезпечує рішення для будь-якого застосування
- Неперевершена економія завдяки низькому енергоспоживанню та тривалому терміну служби
- Міцність і надійність: витримує повсякденні умови

Характеристики

- Модернізуйте наявні лампи T8 на електромагнітному баласті або мережі
- > 50% енергозбереження порівняно з флуоресцентними трубками потужністю до 185 лм/Вт
- Надтривалий термін служби до 75 000 годин
- Стійкий до розбиття, пройшов випробування на горизонтальне падіння з висоти 4 м на плоску бетонну поверхню згідно зі стандартом IEC 61549.
- Дозволяє просте впровадження НАССР без необхідності додаткового захисту. Підтримується сертифікатом NSF рівня продукту
- Невеликий кут променя 160° для забезпечення більшого потоку, де це необхідно
- Без ртуті

MASTER LEDtube T8

Застосування

- Автостоянки/криті автостоянки
- Склади/холодильні камери/вивіски
- Транспортно-розподільні зони
- Харчування та музеї

Попередження та безпека

- ПРИМІТКИ. Загальна енергоефективність і розподіл світла будь-якої установки, яка використовує ці лампи, визначатимуться проектом установки.


Версії



LEDtubes, 600mm 8.5W, 900mm

10.5W, 1200mm 12W, 1200mm 15W

Розміри



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 498,7 mm



MASTER LEDtube T8

