



Nová generácia energeticky úsporného trubicového osvetlenia

Other LEDtube

V svetidle Philips LEDtube sa diódový svetelný zdroj spája s tradičnou podobou žiarivky. Tento produkt je ideálnym riešením na výmenu svetelných zdrojov (za lepšie) v aplikáciách všeobecného osvetlenia: spĺňa základné požiadavky na osvetlenie, ponúka značnú úsporu elektrickej energie a je šetrný k životnému prostrediu.

Výhody

- Znížené prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie
- Nižšie náklady na údržbu vďaka dvoj- až trojnásobne dlhšej životnosti v porovnaní s bežnými žiarovkami
- Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob výmeny existujúcich svietidiel za LED verzie, maximálne bezpečná inštalácia

Vlastnosti

- Vysoká energetická účinnosť
- Jednoduchá montáž
- Konvenčný tvar, ktorý sa hodí do existujúcich svietidiel
- Neobsahuje ortuť

Other LEDtube

Aplikácie

- Použitie v odvetví HoReKa, obchodoch, kanceláriách, priemyselných prevádzkach a domácnostiach

Versions




LEDtube 2,2W S14S


LEDtube 3,5W S14S

LEDtube 3,5W S14D

Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Other LEDtube

Všeobecné informácie

Menovitá životnosť (hodiny)	30 000 h
Spínací cyklus	50 000
Nominálna životnosť	30 000 h

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	140 stupeň (stupne)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Index podania farieb (CRI)	80
Kód farby	827
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	30 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	Iné

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 °C až 45 °C
-------------------------	-----------------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Pätica
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	S14s
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	S14s
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	S14d

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	250 lm
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	375 lm

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	375 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	2,2 W
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	3,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	3,5 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	3 kWh
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	4 kWh
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	4 kWh

Other LEDtube

