

MASTER LEDspot MV

MSLEDsMV



Değer ve performansın en uygun birleşimi olan MASTER Value LEDspot MV, spot aydınlatma için mükemmel bir seçimdir.

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

[BENEFITS]

- %85 enerji tasarrufu
- Bir sene içinde yatırım amortismanı

[APPLICATIONS]


- Konaklama
- Perakende

- Konut

[FEATURES]

- Dimmer anahtarlar ile uyumlu
- 25.000 ila 45.000 saat kullanım ömrü
- Vurgu aydınlatması
- Isıya duyarlı nesneler için koruma ve daha az ısı sağlamak amacıyla UV'siz ve IR'siz ışık

[VERSIONS]



PAR16 GU10



LEDspot Corepro GU10 PAR16




LEDspots 50W GU10 PAR16



LEDspots VLE D 650lm GU10 930 120D

[DIMENSIONALDRAWING]



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLEDT3.7-50W GU10 927 36DUK	50 mm	54 mm
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	50 mm	54 mm
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	50 mm	54 mm
MAS LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 930 36D UK	50 mm	54 mm
MAS LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 940 36D UK	50 mm	54 mm
MASLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D UK	50 mm	54 mm
MASLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D UK	50 mm	54 mm
MASLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D UK	50 mm	54 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	GU10
Nominal kullanım ömrü	25.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
----------------	---------------------------------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	PAR16
--------------	-------

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
-------------------------	----------------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Anahtar Döngüsü
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50.000
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50.000
03841800	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D UK	50.000
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50.000
03837100	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D UK	50.000
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50.000
03839500	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D UK	50.000
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50.000
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50.000
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50.000
39926600	MASTER LED spot VLEDT3.7-50W GU10 927 36DUK	50.000
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50.000
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50.000
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50.000
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50.000
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50.000
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50.000
39922800	MASTER LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 930 36D UK	50.000
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50.000
39924200	MASTER LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 940 36D UK	50.000
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	25.000
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	25.000
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	25.000
05236000	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	50.000
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	50.000
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50.000
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50.000
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50.000

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu	Işın Açısı (Nom)	Işık Akısı	Işık Yoğunluğu (Nom)	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	922-927	36 °	575 lm	950 cd	2200 K 2700 K
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	927	36 °	575 lm	950 cd	2700 K
03841800	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D UK	927	36 °	575 lm	950 cd	2700 K
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	930	36 °	575 lm	1.000 cd	3000 K
03837100	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D UK	930	36 °	575 lm	1.000 cd	3000 K
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	940	36 °	575 lm	1.000 cd	4000 K
03839500	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D UK	940	36 °	575 lm	1.000 cd	4000 K

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu	Işın Açısı (Nom)	Işık Akısı	Işık Yoğunluğu (Nom)	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	965	36 °	575 lm	1.000 cd	6500 K
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	922-927	36 °	280 lm	550 cd	2200 K 2700 K
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	922-927	36 °	355 lm	700 cd	2200 K 2700 K
39926600	MASTER LED spot VLEDT3.7-50W GU10 927 36DUK	922-927	36 °	355 lm	700 cd	2200 K 2700 K
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	927	36 °	270 lm	600 cd	2700 K
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	930	36 °	270 lm	600 cd	3000 K
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	940	36 °	285 lm	600 cd	4000 K
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	927	60 °	270 lm	300 cd	2700 K
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	927	36 °	355 lm	750 cd	2700 K
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	930	36 °	365 lm	750 cd	3000 K
39922800	MASTER LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 930 36D UK	930	36 °	365 lm	750 cd	3000 K
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	940	36 °	380 lm	800 cd	4000 K
39924200	MASTER LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 940 36D UK	940	36 °	380 lm	800 cd	4000 K
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	927	60 °	355 lm	400 cd	2700 K
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	930	60 °	365 lm	400 cd	3000 K
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	940	60 °	370 lm	420 cd	4000 K
05236000	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	927	36 °	355 lm	750 cd	2700 K
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	930	36 °	365 lm	750 cd	3000 K
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	930	120 °	650 lm	220 cd	3000 K
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	940	120 °	680 lm	220 cd	4000 K
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	965	120 °	680 lm	220 cd	6500 K

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	5,5 W	80 W
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	5,5 W	80 W
03841800	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D UK	5,5 W	80 W
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	5,5 W	80 W
03837100	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D UK	5,5 W	80 W
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	5,5 W	80 W
03839500	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D UK	5,5 W	80 W
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	5,5 W	80 W
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	2,8 W	35 W
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	3,7 W	50 W
39926600	MASTER LED spot VLEDT3.7-50W GU10 927 36DUK	3,7 W	50 W
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	2,8 W	35 W
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	2,8 W	35 W
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	2,8 W	35 W
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	2,8 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	3,7 W	50 W
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	3,7 W	50 W
39922800	MASTER LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 930 36D UK	3,7 W	50 W
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	3,7 W	50 W
39924200	MASTER LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 940 36D UK	3,7 W	50 W
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	3,7 W	50 W
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	3,7 W	50 W
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	3,7 W	50 W
05236000	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	3,7 W	50 W
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	3,7 W	50 W
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	5,5 W	-
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	5,5 W	-
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	5,5 W	-

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03841800	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D UK	66 °C
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	66 °C
03837100	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D UK	66 °C
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	66 °C
03839500	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D UK	66 °C
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	66 °C
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	52 °C
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	60 °C
39926600	MASTER LED spot VLEDT3.7-50W GU10 927 36DUK	60 °C
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 °C
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 °C
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 °C
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 °C
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	66 °C
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	66 °C
39922800	MASTER LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 930 36D UK	66 °C
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	66 °C
39924200	MASTER LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 940 36D UK	66 °C
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	62 °C
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	62 °C
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	62 °C
05236000	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	66 °C
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	66 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	66 °C
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	66 °C
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	66 °C

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba Kaplaması
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	Şeffaf
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	Şeffaf
03841800	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D UK	Şeffaf
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	Şeffaf
03837100	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D UK	Şeffaf
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	Şeffaf
03839500	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D UK	Şeffaf
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	Şeffaf
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	Şeffaf
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	Şeffaf
39926600	MASTER LED spot VLEDT3.7-50W GU10 927 36DUK	Şeffaf
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	Şeffaf
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	Şeffaf
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	Şeffaf
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	Şeffaf
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	Şeffaf
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	Şeffaf
39922800	MASTER LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 930 36D UK	Şeffaf
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	Şeffaf
39924200	MASTER LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 940 36D UK	Şeffaf
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	Şeffaf
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	Şeffaf
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	Şeffaf
05236000	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	Şeffaf
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	Şeffaf
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	Buzlu
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	Buzlu
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	Buzlu

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	6 kWh
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	6 kWh
03841800	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D UK	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	6 kWh
03837100	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D UK	6 kWh
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	6 kWh
03839500	MASTERLEDspot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D UK	6 kWh
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	6 kWh
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	3 kWh
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	4 kWh
39926600	MASTER LED spot VLEDT3.7-50W GU10 927 36DUK	4 kWh
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	3 kWh
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	3 kWh
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	3 kWh
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	3 kWh
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	4 kWh
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	4 kWh
39922800	MASTER LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 930 36D UK	4 kWh
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	4 kWh
39924200	MASTER LEDspotVLE D 3.7-50W GU10 940 36D UK	4 kWh
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	4 kWh
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	4 kWh
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	4 kWh
05236000	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	4 kWh
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	4 kWh
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	6 kWh
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	6 kWh
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	6 kWh