



Malé a ekologické závěsné svítidlo s nádechem elegance a rafinovanosti

GreenSpace Evo Mini Pendant

GreenSpace Evo Mini Pendant je udržitelné závěsné svítidlo s elegantním a decentním designem. Díky tomu je toto závěsné svítidlo ideální volbou v pohostinství a prodejních módy. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností je závěsné svítidlo GreenSpace Evo Mini udržitelnou volbou. Nové hluboké reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt se zvýšeným třpytem a lepším komfortem pro oči nakupujících. Další úpravy barev a textur jsou možné prostřednictvím Philips MyCreation

Výhody

- Elegantní a subtilní design se perfektně hodí do každé instalace
- Více třpytu a lepší pohodlí pro oči nakupujících díky hlubokým reflektorům PerfectAccent
- Prodloužená životnost produktu díky snadnému servisu a možnostem modernizace
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnost pomáhají dále snižovat uhlíkovou stopu produktu

GreenSpace Evo Mini Pendant

Vlastnosti

- Snadný přístup k optice, LED a krycímu sklu
- Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů
- Snížená uhlíková stopa díky vysoké účinnosti
- Vybaveno nejmodernějšími hlubokými reflektory PerfectAccent
- Možnosti připojení: Interact kompatibilní DALI (DIA) a Wireless (WIA)
- Volitelné krycí sklo (doporučujeme používat v prašném prostředí)

Aplikace

- Móda
- Pohostinství
- Rezidenční oblasti

Varování a bezpečnost

- Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.

Versions



PT332B GreenSpace Evo Mini
Pendant Recessed - Grey



PT332C GreenSpace Evo Mini
Pendant Surface mount - Black



PT332C GreenSpace Evo Mini
Pendant Surface mount - Grey



PT332T GreenSpace Evo Mini
Pendant Track - Grey




GreenSpace Evo Mini Pendant

Versions



PT332B GreenSpace Evo Mini
Pendant Recessed - Black with
White canopy

Rozměrové výkresy



GreenSpace Evo Mini Pendant

Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka

Světelně technické

Index podání barev (CRI)	>90
--------------------------	-----

Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Řízení a stmívání

Vestavěné ovládání	-
--------------------	---

Mechanické a materiály

Třída nebezpečí výbušnosti	-
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20

Nouzové osvětlení

Centrální nouzový provoz	Ne
--------------------------	----

Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Značka hořlavosti	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	1

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
---------------------------	--------

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	3000 K	121 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	4000 K	124 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	3000 K	128 lm/W	1 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, velice široký paprsek >80 stupňů
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	3000 K	117 lm/W	2 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	3000 K	144 lm/W	2 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	3000 K	121 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	3000 K	144 lm/W	1 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	4000 K	124 lm/W	2 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	4000 K	135 lm/W	2 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	3000 K	143 lm/W	1 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, velice široký paprsek >80 stupňů
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	3000 K	135 lm/W	2 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	3000 K	121 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	4000 K	121 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	3000 K	110 lm/W	2 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	3000 K	143 lm/W	1 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, velice široký paprsek >80 stupňů
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	3000 K	135 lm/W	2 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů

GreenSpace Evo Mini Pendant

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	3000 K	124 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	3000 K	124 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	3000 K	145 lm/W	1 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	4000 K	131 lm/W	2 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	4000 K	122 lm/W	2 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	4000 K	121 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	3000 K	110 lm/W	2 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	3000 K	121 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	3000 K	144 lm/W	1 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	4000 K	124 lm/W	2 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	4000 K	135 lm/W	2 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	9,9 W	83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	9,9 W
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	9,7 W	83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	20 W
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	13,3 W	83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	11,9 W
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	18,8 W	83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	20 W
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	18,8 W	83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	9,7 W
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	9,9 W	83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	9,7 W
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	11,8 W	83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	11,7 W
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	17,7 W	83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	16,8 W
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	20 W	83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	22,2 W
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	11,9 W	83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	9,9 W
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	20 W	83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	20 W
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	9,9 W	83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	9,9 W

GreenSpace Evo Mini Pendant

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	11,8 W
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	17,7 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	20 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	Ne
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	Ne
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	Ano
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	Ne
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	Ne
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Ne
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Ne
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Ne
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	Ano
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	Ano
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	Ne
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	Ne
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	Ne
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	Ano
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	Ne
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	Ne
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	Ne
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	Ne
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	Ne
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	Ano
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	Ne
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	Ne
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	Ne
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	Ne
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	Ne
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	Šedá
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	Černá
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	Černá
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	Černá
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	Černá
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Bílá
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Bílá
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Bílá
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	Bílá
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	Černá
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	Černá
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	Šedá
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	Černá
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	Černá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	Černá
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	Černá
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	Šedá
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	Bílá
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	Bílá
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	Bílá
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	Bílá
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	Černá
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	Černá
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	Bílá
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	Bílá
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	Bílá
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	Bílá

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	0,4
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	0,4
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	0,4
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	0,4
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	0,4
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4

Order Code	Full Product Name	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	0,5
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	0,4
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	0,4
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	0,4
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	0,4
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	0,4

GreenSpace Evo Mini Pendant

Order Code	Full Product Name	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	0,4
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	0,4
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	0,4
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	0,4
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	0,4
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	0,4
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	0,4

Order Code	Full Product Name	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	0,4
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	0,4
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	0,4
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	0,4
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	0,4
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	0,5

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	(0.422, 0.386)
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	(0.374, 0.364)
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	(0.422, 0.386)
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	(0.422, 0.386)
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	(0.422, 0.386)
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.422, 0.386)
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.422, 0.386)
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.374, 0.364)
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	(0.374, 0.364)
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	(0.422, 0.386)
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	(0.422, 0.386)
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	(0.422, 0.386)
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	(0.374, 0.364)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	(0.422, 0.386)
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	(0.422, 0.386)
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	(0.422, 0.386)
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	(0.422, 0.386)
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	(0.422, 0.386)
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	(0.422, 0.386)
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	(0.374, 0.364)
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	(0.374, 0.364)
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	(0.374, 0.364)
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	(0.422, 0.386)
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	(0.422, 0.386)
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	(0.422, 0.386)
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	(0.374, 0.364)
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	(0.374, 0.364)


Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	PT332B
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	PT332T
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	PT332T
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	PT332T
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	PT332T
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	PT332C
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	PT332C
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	PT332C
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	PT332C
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	PT332C


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	PT332B
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	PT332B
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	PT332T
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	PT332T
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	PT332T
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	PT332T
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	PT332T
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	PT332B
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	PT332B
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	PT332C
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	PT332C
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	PT332C
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	PT332C

GreenSpace Evo Mini Pendant


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104942




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104936




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104925




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104937




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104926




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104927



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104950




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104940




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104932

GreenSpace Evo Mini Pendant


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104928




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104933




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104948




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104929




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104949




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104943



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104939




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104938




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104947

GreenSpace Evo Mini Pendant


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104930




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104951




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104935




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104945




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104944




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104934



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104941



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104946



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104931

GreenSpace Evo Mini Pendant

