



# Een kleine en duurzame hanglamp in een slank, subtiel ontwerp

## GreenSpace Evo Mini hanglamp

GreenSpace Evo Mini Pendant is een duurzame hanglamp in een slank en subtiel ontwerp. Dat maakt deze hanglamp de perfecte keuze voor horecagelegenheden en modewinkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. In combinatie met de hoge energie-efficiëntie maakt dit de GreenSpace Evo Mini hanglamp tot een duurzame keuze. De nieuwe PerfectAccent diepe reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en een verbeterd oogcomfort voor de shopper. Verdere aanpassing van kleuren en texturen is mogelijk via Philips MyCreation

### Voordelen

- Het slanke en subtiele ontwerp past perfect in elk systeem
- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met diepe PerfectAccent reflectoren
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met uitstekende onderhouds- en upgrademogelijkheden
- De gerecyclede materialen en het hoge energierendement dragen bij aan een nog lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot

# GreenSpace Evo Mini hanglamp

## Kenmerken

- Eenvoudige toegang tot optieken, LED en frontglas
- Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap
- Verlaagde CO<sub>2</sub>-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Voorzien van geavanceerde diepe PerfectAccent reflectoren
- Connectiviteitsopties: Interact-compatibele DALI (DIA) en draadloos (WIA)
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)

## Toepassing

- Mode
- Hotels, cafés, restaurants
- Woningen

## Waarschuwingen en veiligheid

- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn

## Versions



PT332B GreenSpace Evo Mini  
Pendant Recessed - Grey



PT332C GreenSpace Evo Mini  
Pendant Surface mount - Black



PT332C GreenSpace Evo Mini  
Pendant Surface mount - Grey



PT332C GreenSpace Evo Mini  
Pendant Surface mount - Black  
with White canopy




# GreenSpace Evo Mini hanglamp

## Versions



PT332T GreenSpace Evo Mini  
Pendant Track - Grey

## Maatschets



# GreenSpace Evo Mini hanglamp

## Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit

## Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>90
---------------------------	-----

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

## Dimbaarheid en regelsystemen

Ingebouwde regeling	-
---------------------	---

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Explosiegevaarklasse	-
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

## Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

## Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1

## Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

## Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8720169838345	PT332B 12S/ PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	3000 K	121 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838154	PT332T 12S/ PW940 PSU HWB BK	4000 K	124 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838185	PT332T 17S/ PW930 DIA HWB BK	3000 K	128 lm/W	1.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden
8720169838208	PT332T 22S/ PC930 PSU HMB BK	3000 K	117 lm/W	2.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838222	PT332T 27S/ PW930 PSU HWB BK	3000 K	144 lm/W	2.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838321	PT332B 12S/ PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	3000 K	121 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838352	PT332B 17S/ PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	3000 K	144 lm/W	1.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838376	PT332B 22S/ PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	4000 K	124 lm/W	2.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838390	PT332B 27S/ PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	4000 K	135 lm/W	2.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838277	PT332C 17S/ PW930 DIA HWB BK BK BK	3000 K	143 lm/W	1.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden
8720169838314	PT332C 27S/ PW930 PSU HWB BK BK BK	3000 K	135 lm/W	2.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838253	PT332C 12S/ PW930 PSU HMB GR BK GR	3000 K	121 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

## GreenSpace Evo Mini hanglamp

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom	Optiektype
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
8720169838246	PT332C 12S/ PW940 PSU HWB BK BK WH	4000 K	121 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838291	PT332C 22S/ PC930 PSU HMB BK BK WH	3000 K	110 lm/W	2.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838369	PT332B 17S/ PW930 DIA-E HWB BK 68 BK BK	3000 K	143 lm/W	1.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden
8720169838406	PT332B 27S/ PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	3000 K	135 lm/W	2.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838161	PT332T 12S/ PW930 PSU HMB FG GR	3000 K	124 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838147	PT332T 12S/ PC930 PSU HWB WH	3000 K	124 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838178	PT332T 17S/ PW930 PSU HWB WH	3000 K	145 lm/W	1.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838192	PT332T 22S/ PW940 PSU HWB WH	4000 K	131 lm/W	2.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838215	PT332T 27S/ PW940 WIA HWB WH	4000 K	122 lm/W	2.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838338	PT332B 12S/ PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	4000 K	121 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838383	PT332B 22S/ PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	3000 K	110 lm/W	2.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169838239	PT332C 12S/ PC930 PSU HWB WH WH WH	3000 K	121 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838260	PT332C 17S/ PW930 PSU	3000 K	144 lm/W	1.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector,

## GreenSpace Evo Mini hanglamp

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom	Optiektype
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
	HWB WH WH WH				brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838284	PT332C 22S/ PW940 PSU HWB WH WH WH	4000 K	124 lm/W	2.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169838307	PT332C 27S/ PW940 WIA HWB WH WH WH	4000 K	135 lm/W	2.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169838345	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	9,9 W	8720169838369	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	11,9 W
8720169838154	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	9,7 W	8720169838406	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	20 W
8720169838185	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	13,3 W	8720169838161	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	9,7 W
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	18,8 W	8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	9,7 W
8720169838222	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	18,8 W	8720169838178	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	11,7 W
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	9,9 W	8720169838192	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	16,8 W
8720169838352	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	11,8 W	8720169838215	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	22,2 W
8720169838376	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	17,7 W	8720169838338	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	9,9 W
8720169838390	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	20 W	8720169838383	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	20 W
8720169838277	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	11,9 W	8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	9,9 W
8720169838314	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	20 W	8720169838260	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	11,8 W
8720169838253	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	9,9 W	8720169838284	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	17,7 W
8720169838246	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	9,9 W	8720169838307	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	20 W
8720169838291	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	20 W			

### Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169838345	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	Nee	8720169838369	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	Ja
8720169838154	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	Nee	8720169838406	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	Nee
8720169838185	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	Ja	8720169838161	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	Nee
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	Nee	8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	Nee
8720169838222	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	Nee	8720169838178	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	Nee
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Nee	8720169838192	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	Nee
8720169838352	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Nee	8720169838215	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	Ja
8720169838376	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Nee	8720169838338	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	Nee
8720169838390	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	Ja	8720169838383	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	Nee
8720169838277	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	Ja	8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	Nee
8720169838314	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	Nee	8720169838260	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	Nee
8720169838253	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	Nee	8720169838284	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	Nee
8720169838246	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	Nee	8720169838307	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	Ja
8720169838291	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	Nee			

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

## GreenSpace Evo Mini hanglamp

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169838345	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	Grijs
8720169838154	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	Zwart
8720169838185	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	Zwart
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	Zwart
8720169838222	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	Zwart
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Wit
8720169838352	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Wit
8720169838376	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Wit
8720169838390	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	Wit
8720169838277	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	Zwart
8720169838314	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	Zwart
8720169838253	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	Grijs
8720169838246	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	Zwart
8720169838291	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	Zwart

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169838369	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	Zwart
8720169838406	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	Zwart
8720169838161	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	Grijs
8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	Wit
8720169838178	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	Wit
8720169838192	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	Wit
8720169838215	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	Wit
8720169838338	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	Zwart
8720169838383	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	Zwart
8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	Wit
8720169838260	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	Wit
8720169838284	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	Wit
8720169838307	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	Wit

### Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8720169838345	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	0,4
8720169838154	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	0,4
8720169838185	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	0,4
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	0,4
8720169838222	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	0,4
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
8720169838352	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
8720169838376	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
8720169838390	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	0,5
8720169838277	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	0,4
8720169838314	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	0,4
8720169838253	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	0,4
8720169838246	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	0,4
8720169838291	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	0,4

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8720169838369	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	0,4
8720169838406	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	0,4
8720169838161	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	0,4
8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	0,4
8720169838178	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	0,4
8720169838192	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	0,4
8720169838215	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	0,4
8720169838338	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	0,4
8720169838383	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	0,4
8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	0,4
8720169838260	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	0,4
8720169838284	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	0,4
8720169838307	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	0,5

### Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169838345	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	(0.422, 0.386)
8720169838154	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	(0.374, 0.364)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169838185	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	(0.422, 0.386)
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	(0.422, 0.386)
8720169838222	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	(0.422, 0.386)

## GreenSpace Evo Mini hanglamp

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.422, 0.386)
8720169838352	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.422, 0.386)
8720169838376	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.374, 0.364)
8720169838390	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	(0.374, 0.364)
8720169838277	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	(0.422, 0.386)
8720169838314	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	(0.422, 0.386)
8720169838253	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	(0.422, 0.386)
8720169838246	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	(0.374, 0.364)
8720169838291	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	(0.422, 0.386)
8720169838369	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169838406	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	(0.422, 0.386)
8720169838161	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	(0.422, 0.386)
8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	(0.422, 0.386)
8720169838178	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	(0.422, 0.386)
8720169838192	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	(0.374, 0.364)
8720169838215	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	(0.374, 0.364)
8720169838338	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	(0.374, 0.364)
8720169838383	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	(0.422, 0.386)
8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	(0.422, 0.386)
8720169838260	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	(0.422, 0.386)
8720169838284	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	(0.374, 0.364)
8720169838307	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	(0.374, 0.364)

### Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169838345	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	PT332B
8720169838154	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	PT332T
8720169838185	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	PT332T
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	PT332T
8720169838222	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	PT332T
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
8720169838352	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
8720169838376	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
8720169838390	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
8720169838277	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	PT332C
8720169838314	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	PT332C
8720169838253	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	PT332C
8720169838246	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	PT332C

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169838291	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	PT332C
8720169838369	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	PT332B
8720169838406	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	PT332B
8720169838161	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	PT332T
8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	PT332T
8720169838178	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	PT332T
8720169838192	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	PT332T
8720169838215	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	PT332T
8720169838338	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	PT332B
8720169838383	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	PT332B
8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	PT332C
8720169838260	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	PT332C
8720169838284	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	PT332C
8720169838307	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	PT332C


### Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104942




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104936




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104925

# GreenSpace Evo Mini hanglamp


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104937




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104926




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104927




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104950




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104940




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104932



Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104928




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104933




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104948

# GreenSpace Evo Mini hanglamp


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104929




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104949




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104943




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104939




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104938




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104947



Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104930




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104951




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104935

# GreenSpace Evo Mini hanglamp


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104945




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104944




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104934



Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104941



Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104946



Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104931

