



# En liten og bærekraftig pendel i et elegant design

## GreenSpace Evo Mini Pendant

GreenSpace Evo Mini Pendant er en bærekraftig pendellampe med et elegant og diskret design. Dette gjør pendelen til et perfekt valg for hotell- og restaurantbransjen samt motebutikker. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo Mini-pendelen til et bærekraftig valg. Nye PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

### Fordeler

- Den slanke og subtile designen passer perfekt i enhver installasjon
- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer
- Forleng produktets levetid med enkel service og oppgraderingsmuligheter
- De resirkulerte materialene og den høye energieffektiviteten bidrar ytterligere til å redusere karbonutslippet til produktet

### Funksjoner

- Enkel tilgang til optikk, LED og frontglass
- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Redusert karbonutslipp på grunn av den høye effektiviteten
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent dype reflektorer
- Tilkoblingsmuligheter: Interact-kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

# GreenSpace Evo Mini Pendant

## Søknad

- Mote
- Hotell, restaurant og catering
- Boliger

## Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.

## Versions



PT332B GreenSpace Evo Mini  
Pendant Recessed - Grey



PT332C GreenSpace Evo Mini  
Pendant Surface mount - Grey



PT332B GreenSpace Evo Mini  
Pendant Recessed - Black






PT332T GreenSpace Evo Mini  
Pendant Track - Grey



PT332B GreenSpace Evo Mini  
Pendant Recessed - Black with  
White canopy

# GreenSpace Evo Mini Pendant

## Målskisse



# GreenSpace Evo Mini Pendant

## Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet

## Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
-------------------------------	-----

## Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

## Kontroller og dimming

Innebygd styring	-
------------------	---

## Mekanikk og innfatning

Eksplisjonsfare-klasse	-
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20

## Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

## Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimerverdi (PstLM)	1

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

## Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	
				Lysytelse	Optikktype
910505104945	PT332B 12S/ PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	3000 K	121 lm/W	1 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104926	PT332T 12S/ PW940 PSU HWB BK	4000 K	124 lm/W	1 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104929	PT332T 17S/ PW930 DIA HVWB BK	3000 K	128 lm/W	1 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, svært bredstrålet >80 grader
910505104931	PT332T 22S/ PC930 PSU HMB BK	3000 K	117 lm/W	2 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104933	PT332T 27S/ PW930 PSU HWB BK	3000 K	144 lm/W	2 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104943	PT332B 12S/ PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	3000 K	121 lm/W	1 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104946	PT332B 17S/ PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	3000 K	144 lm/W	1 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104948	PT332B 22S/ PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	4000 K	124 lm/W	2 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104950	PT332B 27S/ PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	4000 K	135 lm/W	2 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104938	PT332C 17S/ PW930 DIA HVWB BK BK BK	3000 K	143 lm/W	1 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, svært bredstrålet >80 grader
910505104942	PT332C 27S/ PW930 PSU HWB BK BK BK	3000 K	135 lm/W	2 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104936	PT332C 12S/ PW930 PSU HMB GR BK GR	3000 K	121 lm/W	1 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104935	PT332C 12S/ PW940 PSU HWB BK BK WH	4000 K	121 lm/W	1 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104940	PT332C 22S/ PC930 PSU HMB BK BK WH	3000 K	110 lm/W	2 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor,

## GreenSpace Evo Mini Pendant

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
					mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104947	PT332B 17S/ PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	3000 K	143 lm/W	1 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, svært bredstrålet >80 grader
910505104951	PT332B 27S/ PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	3000 K	135 lm/W	2 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104927	PT332T 12S/ PW930 PSU HMB FG GR	3000 K	124 lm/W	1 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104925	PT332T 12S/ PC930 PSU HWB WH	3000 K	124 lm/W	1 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104928	PT332T 17S/ PW930 PSU HWB WH	3000 K	145 lm/W	1 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104930	PT332T 22S/ PW940 PSU HWB WH	4000 K	131 lm/W	2 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104932	PT332T 27S/ PW940 WIA HWB WH	4000 K	122 lm/W	2 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104944	PT332B 12S/ PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	4000 K	121 lm/W	1 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104949	PT332B 22S/ PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	3000 K	110 lm/W	2 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104934	PT332C 12S/ PC930 PSU HWB WH WH WH	3000 K	121 lm/W	1 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104937	PT332C 17S/ PW930 PSU HWB WH WH WH	3000 K	144 lm/W	1 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104939	PT332C 22S/ PW940 PSU HWB WH WH WH	4000 K	124 lm/W	2 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104941	PT332C 27S/ PW940 WIA HWB WH WH WH	4000 K	135 lm/W	2 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader

### Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104945	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	9,9 W	910505104926	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	9,7 W

## GreenSpace Evo Mini Pendant

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104929	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	13,3 W
910505104931	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	18,8 W
910505104933	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	18,8 W
910505104943	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	9,9 W
910505104946	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	11,8 W
910505104948	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	17,7 W
910505104950	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	20 W
910505104938	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	11,9 W
910505104942	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	20 W
910505104936	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	9,9 W
910505104935	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	9,9 W
910505104940	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	20 W
910505104947	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	11,9 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104951	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	20 W
910505104927	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	9,7 W
910505104925	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	9,7 W
910505104928	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	11,7 W
910505104930	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	16,8 W
910505104932	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	22,2 W
910505104944	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	9,9 W
910505104949	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	20 W
910505104934	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	9,9 W
910505104937	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	11,8 W
910505104939	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	17,7 W
910505104941	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	20 W

### Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104945	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	Nei
910505104926	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	Nei
910505104929	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	Ja
910505104931	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	Nei
910505104933	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	Nei
910505104943	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Nei
910505104946	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Nei
910505104948	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Nei
910505104950	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	Ja
910505104938	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	Ja
910505104942	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	Nei
910505104936	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	Nei
910505104935	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	Nei
910505104940	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104947	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	Ja
910505104951	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	Nei
910505104927	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	Nei
910505104925	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	Nei
910505104928	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	Nei
910505104930	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	Nei
910505104932	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	Ja
910505104944	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	Nei
910505104949	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	Nei
910505104934	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	Nei
910505104937	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	Nei
910505104939	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	Nei
910505104941	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	Ja

### Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104945	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	Grå
910505104926	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	Svart
910505104929	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	Svart
910505104931	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	Svart
910505104933	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	Svart
910505104943	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Hvit
910505104946	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Hvit
910505104948	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Hvit
910505104950	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	Hvit
910505104938	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	Svart
910505104942	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	Svart
910505104936	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	Grå
910505104935	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	Svart
910505104940	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	Svart

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104947	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	Svart
910505104951	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	Svart
910505104927	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	Grå
910505104925	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	Hvit
910505104928	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	Hvit
910505104930	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	Hvit
910505104932	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	Hvit
910505104944	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	Svart
910505104949	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	Svart
910505104934	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	Hvit
910505104937	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	Hvit
910505104939	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	Hvit
910505104941	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	Hvit

### Godkjenning og bruksområde

## GreenSpace Evo Mini Pendant

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505104945	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	0,4
910505104926	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	0,4
910505104929	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	0,4
910505104931	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	0,4
910505104933	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	0,4
910505104943	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
910505104946	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
910505104948	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
910505104950	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	0,5
910505104938	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	0,4
910505104942	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	0,4
910505104936	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	0,4
910505104935	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	0,4
910505104940	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	0,4

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505104947	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	0,4
910505104951	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	0,4
910505104927	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	0,4
910505104925	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	0,4
910505104928	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	0,4
910505104930	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	0,4
910505104932	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	0,4
910505104944	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	0,4
910505104949	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	0,4
910505104934	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	0,4
910505104937	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	0,4
910505104939	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	0,4
910505104941	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	0,5

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104945	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	(0.422, 0.386)
910505104926	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	(0.374, 0.364)
910505104929	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	(0.422, 0.386)
910505104931	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	(0.422, 0.386)
910505104933	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	(0.422, 0.386)
910505104943	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.422, 0.386)
910505104946	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.422, 0.386)
910505104948	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.374, 0.364)
910505104950	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	(0.374, 0.364)
910505104938	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	(0.422, 0.386)
910505104942	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	(0.422, 0.386)
910505104936	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	(0.422, 0.386)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104935	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	(0.374, 0.364)
910505104940	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	(0.422, 0.386)
910505104947	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	(0.422, 0.386)
910505104951	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	(0.422, 0.386)
910505104927	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	(0.422, 0.386)
910505104925	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	(0.422, 0.386)
910505104928	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	(0.422, 0.386)
910505104930	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	(0.374, 0.364)
910505104932	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	(0.374, 0.364)
910505104944	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	(0.374, 0.364)
910505104949	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	(0.422, 0.386)
910505104934	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	(0.422, 0.386)
910505104937	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	(0.422, 0.386)
910505104939	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	(0.374, 0.364)
910505104941	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	(0.374, 0.364)


### Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104945	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	PT332B
910505104926	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	PT332T
910505104929	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	PT332T
910505104931	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	PT332T
910505104933	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	PT332T
910505104943	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
910505104946	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
910505104948	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
910505104950	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
910505104938	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	PT332C
910505104942	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	PT332C
910505104936	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	PT332C
910505104935	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	PT332C
910505104940	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	PT332C


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104947	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	PT332B
910505104951	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	PT332B
910505104927	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	PT332T
910505104925	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	PT332T
910505104928	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	PT332T
910505104930	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	PT332T
910505104932	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	PT332T
910505104944	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	PT332B
910505104949	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	PT332B
910505104934	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	PT332C
910505104937	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	PT332C
910505104939	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	PT332C
910505104941	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	PT332C

# GreenSpace Evo Mini Pendant


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104942




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104936




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104925




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104937




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104926




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104927



Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104950




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104940




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104932

# GreenSpace Evo Mini Pendant


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104928




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104933




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104948




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104929




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104949




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104943



Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104939




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104938




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104947

# GreenSpace Evo Mini Pendant


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104930




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104951




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104935




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104945




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104944




Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104934



Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104941



Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104946



Polar Normal (separate) - PT332TI -  
910505104931

## GreenSpace Evo Mini Pendant

