



Αποδεδειγμένη ποιότητα. Εγκατάσταση χωρίς κόπο. Η αξιόπιστη και προσιτή επιλογή σας για κάθε εργασία, κάθε φορά.

Η σειρά πάνελ Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) περιλαμβάνει δημοφιλή τυποποιημένα φωτιστικά LED που προσφέρουν υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Αξιόπιστα, ενεργειακά αποδοτικά και οικονομικά, η τελευταία γενιά των 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm και 600 x 1200 πάνελ φωτισμού LED Ledinaire είναι σχεδιασμένα για διάχυτο, άνετο φωτισμό σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών γενικού φωτισμού. Η γκάμα μας από πάνελ φωτισμού Ledinaire είναι επίσης διαθέσιμη με αξεσουάρ για εύκολη εγκατάσταση σε διαφορετικούς τύπους οροφής, ό,τι ακριβώς χρειάζεστε.

Οφέλη

- Αξιόπιστη απόδοση
- Καλή ποιότητα, εύκολη χρήση
- Εύκολη επιλογή προϊόντων χωρίς ρίσκα
- Καινοτόμες και ολοκληρωμένες επιλογές βασικού ελέγχου φωτισμού
- Ευρύ φάσμα

Applications

- Γραφεία
- Υγεία
- Εκπαίδευση
- Δημόσια κτίρια
- Καταστήματα

Χαρακτηριστικά


- 3400 lm/ 3600 lm / 4100 lm: L80 στις 50 χιλιάδες ώρες, L70 75 χιλιάδες ώρες και 3 χρόνια εγγύηση
- IP20/IP40
- Βύσματα: λευκοί ταχυσύνδεσμοι και σύρμα με ελεύθερα άκρα
- Μεγέθη: 60 x 60 mm / 62 x 62 mm / 30 x 120 mm / 60 x 120 mm

- Απόδοση χρωμάτων: CRI 80 στο SDCM <5
- 3000K / 3500K / 4000K / 6500K
- PSU / PSD
- Αποτελεσματικότητα: 120 Lm/W
- Ολοκληρωμένο: 3000K, 3500K και 4000K σε ένα φωτιστικό


Versions

	Ledinaire Panel PSD All-in 830_835_840 W60L60 OC		Ledinaire Panel PSU All-in 830_835_840 W60L60 OC
	Ledinaire Panel All-in PSU 60x60		Ledinaire panel G5 60x60
	Ledinaire Panel G5 All in W30L120 RTP		Ledinaire Panel RC065B Square ELR


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC




RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2




RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ELR


RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC




RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC




RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW




RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC




RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC




RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW



RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2




RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC



RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW



RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC



RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW ELR


Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



Ledinaire Panel G5 Back
housing PSU Flywire (CFW)



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside
panel




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver
Open connector




Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver
Closed connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector



White Quick connector+wire-
closed




White Quick connector +wire-
open



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver
Open connector



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire Panel G5 Back
housing PSU Connector



Ledinaire Panel RC065B
Square backside



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5
PSU 30x120 Backside




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver
Closed connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



Ledinaire Panel flywires CFW



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector

Γενικές πληροφορίες

Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	120 lm/W
Τύπος All-in	All-in, Multi Color Temperature

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20/40 [Με προστασία για δάχτυλα, Επιφάνεια εκπομπής]
-----------------------------------	--

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)

Έγκριση και Εφαρμογή

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-10 έως +35 °C

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Τύπος οπτικού συστήματος
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	3.400 lm 3.600 lm	Selectable	80	90 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 90°
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	3.400 lm 3.600 lm	Selectable	80	90 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 90°
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	3.400 lm 3.600 lm	Selectable	80	120 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 120°
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	3.400 lm	4000 K	80	90 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 90°
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	3.400 lm	4000 K	80	120 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 120°
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	3.400 lm	4000 K	80	90 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 90°
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	3.400 lm	6500 K	80	90 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 90°
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	3.400 lm	4000 K	80	120 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 120°
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	3.400 lm	4000 K	80	120 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 120°
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	3.400 lm	6500 K	80	120 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 120°
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	3.400 lm	4000 K	80	90 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 90°
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	3.400 lm	4000 K	80	90 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 90°
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	4.100 lm	4000 K	80	120 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 120°
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	4.100 lm	4000 K	80	90 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 90°
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	3.400 lm 3.600 lm	Selectable	80	90 μοίρα(ες)	Γωνία δέσμης 90°
34577699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ELR	3.400 lm	4000 K	>80	-	Συμμετρικό
34578399	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW ELR	3.400 lm	4000 K	>80	-	Συμμετρικό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	220 έως 240 V	28 W
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	220 έως 240 V	30 W
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	220 έως 240 V	30 W
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	220 έως 240 V	28 W
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	220 έως 240 V	28 W
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	220 έως 240 V	28 W
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	220 έως 240 V	28 W
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	220 έως 240 V	28 W
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	220 έως 240 V	28 W
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	220 έως 240 V	28 W
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	220 έως 240 V	28 W

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	220 έως 240 V	28 W
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	220 έως 240 V	34 W
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	220 έως 240 V	34 W
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	220 έως 240 V	30 W
34577699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ELR	220-240 V	28 W
34578399	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW ELR	220-240 V	28 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Ναι	1%
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Ναι	1%
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Ναι	1%
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
34577699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ELR	Όχι	-
34578399	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW ELR	Όχι	-

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Λευκό RAL 9003	IK02
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Λευκό RAL 9003	IK02
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Λευκό RAL 9003	IK02
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	Λευκό RAL 9003	IK02
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	Λευκό RAL 9003	IK02
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Λευκό RAL 9003	IK02
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Λευκό RAL 9003	IK02
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Λευκό RAL 9003	IK02
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Λευκό RAL 9003	IK02
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Λευκό RAL 9003	IK02
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Λευκό RAL 9003	IK02

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Λευκό RAL 9003	IK02
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Λευκό RAL 9003	IK02
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Λευκό RAL 9003	IK02
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Λευκό RAL 9003	IK02
34577699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ELR	Λευκό	IK03
34578399	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW ELR	Λευκό	IK03

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Ανοχή φωτεινής ροής	Αρχική χρωματικότητα
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	-10%,+15%	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	-10%,+15%	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	-10%,+15%	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	-10%,+15%	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	-10%,+15%	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-10%,+15%	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-10%,+15%	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-10%,+15%	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	-10%,+15%	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-10%,+15%	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-10%,+15%	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	-10%,+15%	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-10%,+15%	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-10%,+15%	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	-10%,+15%	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
34577699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ELR	-10% / +10%	(0.380,0.380)SDCM<5
34578399	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW ELR	-10% / +10%	(0.380,0.380)SDCM<5