



Her gün güvenilir performans.

Ledinaire panel gen5

Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) ürün grubu, Philips'in yüksek kalitesini rekabetçi bir fiyatla sunan; çok çeşitli, popüler ve kullanıma hazır LED aydınlatma armatürleri içerir. Güvenilir, enerji tasarruflu ve uygun fiyatlı bu yeni nesil 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm ve 600 x 1200 Ledinaire LED panel ışıkları, çok çeşitli genel aydınlatma uygulamalarında tüm ortama yayılan, konforlu aydınlatma için tasarlanmıştır. Farklı tavan türlerine kolay kurulum için, Ledinaire panel aydınlatma serimize uygun ve tam ihtiyacınız olan aksesuarlar da mevcuttur.

Faydaları

- Risk yok, güvenilir performans
- Kaliteli, kullanımı kolay
- Karışıklık yok, kolay ürün seçimi
- Yenilikçi, Hepsi Bir Arada, çok renkli ve temel aydınlatma kontrolü versiyonları
- Geniş ürün grubu

Özellikler

- Alçıpan, sıva üstü ve sarkıt uygulama için aksesuarlar mevcuttur
- Modern ve sade tasarım

Uygulama

- Ofisler
- Sağlık
- Eğitim
- Belediye binaları
- Perakende

Ledinaire panel gen5

Versions

Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC







Ledinaire Panel All-in PSU 60x60



Ledinaire Panel G5 All in W30L120
RTP





Boyutlu çizim



Ledinaire panel gen5

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



Ledinaire Panel G5 Back housing
PSU Flywire (CFW)



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside
panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector

Ledinaire panel gen5


ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector



White Quick connector+wire-
closed



White Quick connector +wire-open



White Quick connector-open



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire Panel G5 Back housing
PSU Connector



Ledinaire Panel RC065B Square
backside



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside

Ledinaire panel gen5

ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU
30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Closed
connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector

Ledinaire panel gen5

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	120 lm/W
Çalıştırma ve Elektrik	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Yok
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/40
Acil Durumda Çalıştırma	
Merkezi Acil Durum	Hayır
Onay ve Uygulama	
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 ila +35 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreşim değeri	1
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	-10% / +10%

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Hepsi bir arada Tipi	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk	
				Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	3.400 lm
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	All-in, Multi Color Temperature	120 °	3000 K	3.400 lm
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-	90 °	6500 K	3.400 lm
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 °	4000 K	3.400 lm
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 °	6500 K	3.400 lm
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-	90 °	4000 K	3.400 lm
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 °	4000 K	4.100 lm
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-	90 °	4000 K	4.100 lm
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	3.400 lm

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	90° ışın açısı	51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	90° ışın açısı
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	120° ışın açısı	51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	120° ışın açısı
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	90° ışın açısı	51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	90° ışın açısı
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	120° ışın açısı	51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	90° ışın açısı
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	120° ışın açısı			

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	28 W	51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	28 W
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	28 W	51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	28 W

Ledinaire panel gen5

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	28 W
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	28 W
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	34 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	34 W
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	28 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Hayır	Yok
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Hayır	Yok
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Hayır	Yok
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Hayır	Yok
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Hayır	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Evet	1%
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Hayır	Yok
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Hayır	Yok
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Hayır	Yok

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM \leq 5 ; (0.38, 0.38) SDCM \leq 5
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM \leq 5 ; (0.38, 0.38) SDCM \leq 5
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM \leq 5
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM \leq 5
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM \leq 5

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM \leq 5
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM \leq 5
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM \leq 5
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM \leq 5 ; (0.38, 0.38) SDCM \leq 5

