



Перевірена якість. Легке встановлення. Кожного разу ваш надійний і доступний вибір для будь-якого завдання

Лінійка панелей Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) пропонує вибір популярних серійних світлодіодних світильників, які забезпечують високу якість Philips за конкурентною ціною. Надійні, енергоефективні та доступні, ці світлодіодні панелі Ledinaire нового покоління розміром 600 x 600 мм, 620 x 620 мм, 300 x 1200 мм та 600 x 1200 мм призначені для розсіяного, комфортного освітлення у широкому спектрі загальних застосувань. Наша лінійка освітлювальних панелей Ledinaire також доступна з аксесуарами для легкого монтажу на різні типи стель — саме те, що вам потрібно.

Переваги

- Без ризиків, надійна робота
- Хороша якість, простота у використанні
- Без плутанини, простий вибір продукту
- Інноваційні багатоколірні версії типу "Входить усе" та базові версії керування освітленням
- Широкий асортимент

Applications

- Офіси
- Медичні заклади
- Навчальні заклади
- Адміністративні будівлі
- Крамниці

Характеристики


- 3400 лм/3600 лм/4100 лм: L80 при 50 тис. годин, L70 75 тис. годин і 3 роки гарантії
- IP20/IP40
- З'єднувачі: білі швидкісні з'єднувачі та гнучкий дрiт
- Розміри: 60 x 60 мм / 62 x 62 мм / 30 x 120 мм / 60 x 120 мм

- Кольоропередача: CRI 80 при SDCM <5
- 3000K / 3500K / 4000K / 6500K
- Блок живлення / PSD
- Ефективність: 120 лм/Вт
- Входить усе: 3000K, 3500K і 4000K в одному світильнику

Версії


	Ledinaire Panel PSD All-in 830_835_840 W60L60 OC		Ledinaire panel G5 60x120
	Ledinaire panel G5 62x62		Ledinaire Panel PSU All-in 830_835_840 W60L60 OC
	Ledinaire Panel All-in PSU 60x60		Ledinaire panel G5 60x60
	Ledinaire Panel G5 All in W30L120 RTP		Ledinaire Panel PSU All-in 830_835_840 W62L62

Розміри




RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC


RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC



RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC




RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW




RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC


RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC




RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC




RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW




RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC




RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW



RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC



RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC



RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW




RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC

Деталі по продукції

Ledinaire Panel RC066B
Square backside



Ledinaire Panel G5 RC066B-
frontside-straight




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



Ledinaire Panel G5 Back
housing PSU Flywire (CFW)



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside
panel






Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver
Open connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver
Closed connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector




Ledinaire panel G5 frame and
optical area 60x120




White Quick connector+wire-
closed




Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B W60L120-backside



White Quick connector +wire-
open



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver
Open connector



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire Panel G5 Back housing PSU Connector



Ledinaire Panel RC065B Square backside



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU 30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSU ON OFF Driver Closed connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 4000K



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B W60L120-backside-PSU driver and Flywire



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector



Ledinaire panel G5 frame and optical area 62x62

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Ні

Світлотехнічні

Світловіддача (номінальна) (ном.)	120 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Тип «Входить усе»	All-in, Multi Color Temperature

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий (RAL 9003)
Код захисту від проникнення	IP20/40 [Захист пальців, випромінююча поверхня]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Діапазон температури довкілля	від -10 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	-10%,+15%
--	-----------

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Кут променю джерела світла	Тип оптичного пристрою
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	3 400 lm 3 600 lm	Selectable	90 °	Кут променя 90°
911401876985	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	6 000 lm	4000 K	120 °	Кут променю 120°
911401876685	RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC	3 400 lm	4000 K	90 °	Кут променя 90°
911401876785	RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC	3 400 lm	4000 K	90 °	Кут променя 90°
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	3 400 lm 3 600 lm	Selectable	90 °	Кут променя 90°
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	3 400 lm 3 600 lm	Selectable	120 °	Кут променю 120°
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	3 400 lm	4000 K	90 °	Кут променя 90°
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	3 400 lm	4000 K	90 °	Кут променя 90°
911401875385	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	3 400 lm	6500 K	90 °	Кут променя 90°
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	3 400 lm	4000 K	120 °	Кут променю 120°
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	3 400 lm	4000 K	120 °	Кут променю 120°
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	3 400 lm	6500 K	120 °	Кут променю 120°
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	3 400 lm	4000 K	90 °	Кут променя 90°
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	3 400 lm	4000 K	90 °	Кут променя 90°
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	4 100 lm	4000 K	120 °	Кут променю 120°
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	4 100 lm	4000 K	90 °	Кут променя 90°
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	4 100 lm	4000 K	120 °	Кут променю 120°
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	4 100 lm	4000 K	90 °	Кут променя 90°
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	3 400 lm	4000 K	120 °	Кут променю 120°
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	3 400 lm	4000 K	90 °	Кут променя 90°
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	3 400 lm	4000 K	90 °	Кут променя 90°
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	3 400 lm 3 600 lm	Selectable	90 °	Кут променя 90°
911401877185	RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC	3 400 lm 3 600 lm	Selectable	90 °	Кут променя 90°

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	28 W
911401876985	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	50 W
911401876685	RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC	28 W
911401876785	RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC	28 W
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	30 W
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	30 W
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	28 W
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	28 W
911401875385	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	28 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	28 W
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	28 W
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	28 W
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	28 W
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	28 W
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	34 W
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	34 W
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	34 W
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	34 W
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	28 W
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	28 W
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	28 W
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	30 W
911401877185	RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC	30 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Так	1%
911401876985	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Hi	Не застосовується
911401876685	RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC	Hi	Не застосовується
911401876785	RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC	Так	1%
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Hi	Не застосовується
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Hi	Не застосовується
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	Hi	Не застосовується
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Hi	Не застосовується
911401875385	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Hi	Не застосовується
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Hi	Не застосовується
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Hi	Не застосовується
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Hi	Не застосовується
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Так	1%
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Так	1%
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Hi	Не застосовується
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Hi	Не застосовується
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Hi	Не застосовується
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Hi	Не застосовується
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Hi	Не застосовується
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Hi	Не застосовується
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	Hi	Не застосовується
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Hi	Не застосовується
911401877185	RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC	Hi	Не застосовується

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає ІЕС)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401876985	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401876685	RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401876785	RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401875385	RC065B G5 34S/86S PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401875685	RC065B G5 34S/86S PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401877185	RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5