

Αξιόπιστη απόδοση. Κάθε μέρα.

Ledinaire panel EcoSet

Το Philips Ledinaire EcoSet panel (RC075) εισάγει μια νέα ασύρματη λύση plug-and-play. Προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για να επιτύχετε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και επιτρέπει τον απλό αυτοματοποιημένο φωτισμό σε γραφεία, σχολεία ή άλλους επαγγελματικούς χώρους. Η τελευταία καινοτομία μας, επιτρέπει στα Ledinaire EcoSet LED panels να λειτουργούν με εξωτερικό αισθητήρα τύπου PIR, με τροφοδοσία AC, για την ανίχνευση της κίνησης και του φυσικού φωτισμού. Αυτοί οι αισθητήρες κίνησης ενεργοποιούν την αυτόματη ρύθμιση της έντασης του φωτιστικού. Η ρύθμιση είναι απλή με το τηλεχειριστήριο, ώστε τα φώτα σας να είναι έτοιμα για χρήση σε ελάχιστο χρόνο. Χρησιμοποιήστε τα προκαθορισμένα επίπεδα ρύθμισης της έντασης ή διαμορφώστε τα εύκολα με τους ενσωματωμένους διακόπτες τύπου dip-switch. Ένας προαιρετικός διακόπτης τοίχου διατίθεται ως αξεσουάρ για επιπλέον ευκολία στον έλεγχο... σε περίπτωση που τον χρειαστείτε!

Οφέλη

- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Καλή ποιότητα και εύκολη χρήση
- Απλή εγκατάσταση και ρύθμιση
- Χωρίς κινδύνους, αξιόπιστη απόδοση
- Νέα καινοτομία στην αγορά

Ledinaire panel EcoSet

Χαρακτηριστικά

- Έξοδος: 3400 lm, 4000K
- Απόδοση: 120 lm/W
- Διάρκεια ζωής: L80 στις 50.000 ώρες, L70 στις 75.000 ώρες
- Αισθητήρας PIR με τροφοδοσία AC: έλεγχος κίνησης και φωτός ημέρας
- Ακτίνα 5 m σε ύψος 3 m, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις μέσω διακοπών dip-switch ή τηλεχειριστηρίου
- Φωτισμός ασφαλείας που υποστηρίζεται μέσω αυτόνομου κιτ φωτισμού έκτακτης ανάγκης
- Εγγύηση 3 ετών

Εφαρμογή


- Γραφεία
- Κλάδος εκπαίδευσης
- Δημοτικά κτίρια

Versions




Philips Ledinaire panel EcoSet panel

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Ledinaire panel EcoSet

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire panel EcoSet-
backplate_2



Ledinaire panel EcoSet-
backplate_1

