



# Rendimiento fiable. Todos los días.

## Ledinaire panel EcoSet

El panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) presenta una exclusiva solución inalámbrica plug-and-play. Este panel de iluminación LED ofrece una manera fácil de ahorrar más energía y facilita una iluminación automatizada simple en oficinas o escuelas. Nuestra última innovación permite que nuestros paneles de iluminación LED funcionen con un sensor PIR externo alimentado por CA para detectar el movimiento y la luz natural. Estos sensores de iluminación externos adicionales activan la regulación automática de la luminaria. La configuración es sencilla con el control remoto, por lo que sus luces estarán listas en poco tiempo. Utilice niveles de regulación predefinidos o configúrelos fácilmente a través de conmutadores basculantes integrados. Hay un interruptor de pared opcional disponible como accesorio para el control manual, en caso de que lo necesite.

### Beneficios

- Elevado ahorro energético
- Buena calidad y fácil de usar
- Fácil instalación y configuración
- Sin riesgos, rendimiento fiable
- Nueva innovación en el mercado

### Características

- Salida: 3400 lm, 4000 K
- Eficacia: 120 lm/W
- Vida útil: L80 a 50 K h, L70 a 75 K h
- Sensor PIR alimentado por CA: control de movimiento y luz natural
- Radio de 5 m @ 3 m de altura, modifique la configuración mediante conmutadores basculantes o control remoto
- Iluminación de emergencia compatible con un kit de iluminación de emergencia independiente
- Garantía de 3 años

# Ledinaire panel EcoSet

## Aplicaciones


- Oficinas
- Educación
- Edificios municipales

## Versions




Philips Ledinaire panel EcoSet panel

## Plano de dimensiones



## Detalles del producto



Ledinaire panel Ecoset-backplate\_2



Ledinaire panel Ecoset-backplate\_1

## Ledinaire panel EcoSet

