

Megbízható teljesítmény. Minden nap.

Ledinaire panel EcoSet

A Philips Ledinaire EcoSet (RC075) panel egy egyedülálló „plug-and-play” vezeték nélküli megoldás. Ez a LED-es világítópanel egyszerű módot kínál a nagyobb energiamegtakarítás elérésére, és egyszerű automatizált világítást tesz lehetővé az irodákban vagy az iskolákban. Legújabb innovációnk lehetővé teszi, hogy LED-es világítópaneljeink AC tápellátású PIR-érzékelővel működjenek a mozgás és a nappali fény érzékelésére. Ezek a kiegészítő külső fényérzékelők automatikusan szabályozzák a lámpatest fényerejét. A beállítás egyszerű a távirányítóval, így a lámpák pillanatok alatt készen állnak a használatra. Használjon előre meghatározott fényerőszinteket, vagy egyszerűen konfigurálja azokat beépített DIP-kapcsolókkal. A kézi vezérléshez tartozékként kapható egy opcionális fali kapcsoló – csak arra az esetre, ha szüksége lenne rá!

Előnyök

- Kiemelkedő energiamegtakarítás
- Jó minőségű és könnyen használható
- Könnyedén felszerelhető és beállítható
- Nincs kockázat, megbízható teljesítmény
- Új innováció a piacon

Ledinaire panel EcoSet

Szolgáltatások

- Teljesítmény: 3400 lm, 4000 K
- Hatékonyság: 120 lm/W
- Élettartam: 50 000 óra L80 szinten, 75 000 óra L70 szinten
- AC tápellátású PIR-érzékelő: mozgásérzékelő és nappalifény-vezérlés
- 5 méteres hatókör 3 méteres magasságban, a beállítások módosítása DIP-kapcsolóval vagy távirányítóval
- A vészvilágítást önálló vészvilágítási készlet teszi lehetővé
- 5 éves jótállás

Alkalmazás


- Irodák
- Oktatás
- Önkormányzati épületek

Versions




Philips Ledinaire panel EcoSet panel

Méretezett rajza



Ledinaire panel EcoSet

Termék részletei



Ledinaire panel EcoSet-
backplate_2



Ledinaire panel EcoSet-
backplate_1

