

# Betrouwbare prestaties. Elke dag.

## Ledinaire panel EcoSet

Het Philips Ledinaire paneel EcoSet (RC075) introduceert een unieke plug-and-play draadloze oplossing. Dit LED-verlichtingspaneel biedt een gemakkelijke manier om meer energiebesparingen te realiseren en maakt eenvoudige geautomatiseerde verlichting in kantoren of scholen mogelijk. Onze nieuwste innovatie zorgt ervoor dat onze LED-verlichtingspanelen kunnen werken met een externe PIR-sensor op wisselstroom om beweging en daglicht te detecteren. Deze extra externe lichtsensoren zorgen voor het automatisch dimmen van de armatuur. De installatie is eenvoudig met de afstandsbediening, zodat je lampen binnen een mum van tijd klaar zijn. Gebruik vooraf gedefinieerde dimniveaus of configureer ze eenvoudig via geïntegreerde dipswitches. Er is een optionele wandschakelaar verkrijgbaar als accessoire voor handmatige bediening, voor het geval je deze nodig hebt!

### Voordelen

- Verhoogde energiebesparingen
- Goede kwaliteit en gemakkelijk te gebruiken
- Eenvoudig te installeren en in te stellen
- Geen risico's, vertrouwde prestaties
- Nieuwe innovatie op de markt

### Kenmerken

- Uitgang: 3400 lm, 4000K
- Doeltreffendheid: 120 lm/W
- Levenslang: L80 om 50.000 uur, L70 om 75.000 uur
- PIR-sensor op wisselstroom: bewegings- en daglichtregeling
- 5 m straal bij 3 m hoogte, wijzig instellingen via dipswitches of afstandsbediening
- Noodverlichting ondersteund via een stand-alone noodverlichtingskit
- 3 jaar garantie

# Ledinaire panel EcoSet

## Toepassing


- Kantoren
- Onderwijs
- Gemeentelijke gebouwen

## Versions




Philips Ledinaire panel EcoSet panel

## Maatschets



## Productgegevens



Ledinaire panel EcoSet-backplate\_2



Ledinaire panel EcoSet-backplate\_1

## Ledinaire panel Ecoset

