



Wydajność godna zaufania. Na co dzień.

Ledinaire panel EcoSet

Panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) wprowadza unikalne rozwiązanie bezprzewodowe typu plug-and-play. Ten panel oświetleniowy LED oferuje możliwość uzyskania większych oszczędności energii i umożliwia proste zautomatyzowane oświetlenie w biurach lub szkołach. Nasza najnowsza innowacja umożliwia panelom oświetleniowym LED współpracę z zewnętrznym czujnikiem PIR zasilanym prądem przemiennym (detekcja ruchu i światła dziennego). Funkcja czujnika światła umożliwia automatyczne ściemnianie oprawy. Konfiguracja jest prosta dzięki pilotowi zdalnemu, więc oświetlenie jest gotowe do działania w mgnieniu oka. Użyj predefiniowanych poziomów przyciemnienia lub skonfiguruj je łatwo za pomocą zintegrowanych przełączników DIP. Opcjonalny bezprzewodowy przełącznik ścienny jest dostępny jako akcesorium do ręcznego sterowania - na wszelki wypadek!

Korzyści

- Zwiększona oszczędność energii
- Dobra jakość i łatwa obsługa
- Łatwa instalacja i konfiguracja
- Brak ryzyka, zaufana wydajność
- Wprowadzanie nowych innowacji na rynek

Cechy

- Wydajność: 3400 lm, 4000K
- Skuteczność: 120 lm/W
- Trwałość: L80 po 50 tys. godzin, L70 po 75 tys. godzin
- Zasilany prądem zmiennym czujnik PIR: czujnik ruchu i światła dziennego
- Promień detekcji ruchu 5 m przy wysokości montażu 3 m, modyfikacja ustawień za pomocą przełączników DIP lub pilota zdalnego
- 5 lat gwarancji

Ledinaire panel EcoSet

Zastosowanie


- Biura
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej
- Budynki miejskie

Wersje




Philips Ledinaire panel EcoSet panel

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Ledinaire panel Ecoset-backplate_2



Ledinaire panel Ecoset-backplate_1

Ledinaire panel EcoSet

