



# Performanță de încredere. În fiecare zi.

## Ledinaire panel EcoSet

Panoul Philips Ledinaire EcoSet (RC075) introduce o soluție wireless plug-and-play unică. Acest panou de iluminat cu LED-uri oferă o modalitate ușoară de a debloca mai multe economii de energie și permite un iluminat automatizat simplu în birouri sau școli. Cea mai recentă inovație a noastră permite panourilor noastre de iluminat cu LED-uri să funcționeze cu un senzor PIR extern alimentat cu curent alternativ pentru a detecta mișcarea și lumina zilei. Acești senzori de iluminat externi suplimentari declanșează reglarea automată a intensității corpului de iluminat. Configurarea este simplă cu ajutorul telecomenzii, astfel încât luminile dvs. sunt gata în cel mai scurt timp. Utilizați niveluri de reglare a intensității predefinite sau configurați-le cu ușurință prin intermediul comutatoarelor integrate. Un comutator de perete opțional este disponibil ca accesoriu pentru controlul manual - în caz că aveți nevoie!

### Beneficii

- Economii de energie ridicate
- Calitate bună și ușor de utilizat
- Montare și configurare simple
- Fără riscuri, performanță de încredere
- Inovație pe piață

## Ledinaire panel EcoSet

### Caracteristici

- Ieșire: 3400 lm, 4000 K
- Eficiență: 120 lm/W
- Durată de viață: L80 la 50.000 de ore, L70 la 75.000 de ore
- Senzor PIR cu alimentare CA: control al mișcării și al luminii naturale
- 5 m rază la 3 m înălțime, modifică setările prin comutatoare DIP sau telecomandă
- Iluminat de urgență sus înut prin kit de iluminat de urgență independent
- Garanție 5 ani

### Cerere


- Birouri
- Educație
- Clădiri publice

### Versions




Philips Ledinaire panel EcoSet panel

### Cote



# Ledinaire panel EcoSet

## Detalii produs



Ledinaire panel EcoSet-  
backplate\_2



Ledinaire panel EcoSet-  
backplate\_1

