

# Надійна продуктивність. Кожен день.

## Панель EcoSet Ledinaire

Панель Philips Ledinaire EcoSet (RC075) є унікальним бездротовим рішенням «підключи та працюй». Ця світлодіодна панель освітлення пропонує простий спосіб розблокувати більше енергозбереження та дозволяє просте автоматизоване освітлення в офісах або школах. Наша остання інновація дозволяє нашим світлодіодним панелям освітлення працювати із зовнішнім PIR-датчиком, що живиться змінним струмом, для виявлення руху та денного світла. Ці додаткові зовнішні датчики освітлення запускають автоматичне регулювання яскравості світильника. Налаштування просте за допомогою пульта дистанційного керування, тому ваші світильники готові миттєво. Використовуйте попередньо визначені рівні затемнення або легко налаштовуйте їх за допомогою вбудованих DIP-перемикачів. Додатковий настінний вимикач доступний як аксесуар для ручного керування — на випадок, якщо він вам знадобиться!

### Переваги

- Підвищене енергозбереження
- Хороша якість і простота у використанні
- Простий в установці та налаштуванні
- Без ризиків, надійна робота
- Нові інновації на ринку

# Панель EcoSet Ledinaire

## Характеристики

- Світловий потік: 3400 лм, 4000 K
- Ефективність: 120 лм/Вт
- Термін служби: L80 при 50 тис. годин, L70 при 75 тис. годин
- PIR-датчик з живленням змінного струму: контроль руху та денного світла
- Радіус 5 м при висоті 3 м, змінійте налаштування за допомогою DIP-перемикачів або дистанційного керування
- Підтримуване аварійне освітлення за допомогою автономного комплекту аварійного освітлення
- Гарантія 3 років

## Застосування


- Офіси
- Навчальні заклади
- Муніципальні будівлі

## Версії



Philips Ledinaire panel EcoSet panel

## Розміри



## Панель EcoSet Ledinaire

### Деталі по продукції



Ledinaire panel Ecoset-backplate\_2



Ledinaire panel Ecoset-backplate\_1

