



# 堅持最高節能效能。

## Green Perform Troffer

GreenPerform Troffer 最新一代產品改善了輕巧化設計，同時提升效能，提供更多適合各種市場的版本。整合所有系統：POE、InterAct Office Wireless、InterAct Office Pro、ActiLume 控制器。GreenPerform Troffer 提供更多節能與連線功能。

### 优点

- 升級為智慧辦公室，有更多選項可供運用
- 節能
- 薄型外罩
- 舒適燈光
- 優異的燈光品質
- 辦公室照明相容
- 可靠的效能

### 特点

- 與所有的飛利浦系統相容
- 效率最高達 125lm/W
- 高度不到 46mm 的輕薄設計
- 更為出色的光學設計，消除斑馬紋效應
- CRI > 80、SDCM<4，無閃爍
- 提供 UGR 19 規格
- 使用壽命 L70 50,000 小時

# Green Perform Troffer

## 应用


- 開放式辦公室
- 開放式辦公室
- 開放式辦公室
- 公共區域
- 公共區域
- 公共區域
- 會議室
- 會議室
- 會議室
- 訓練室
- 訓練室
- 訓練室

## Versions



GreenPerform Troffer RC100B 60x60

## 二维绘图



# Green Perform Troffer

## 一般資訊

內附驅動器	是
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
客戶服務標籤	是

## 照明技術

相關色溫 (標稱)	4000 K
演色性指數 (CRI)	80
光通量	3,700 lm

## 運轉與電力

保護等級 IEC	安全等級 I
電網頻率	50 to 60 Hz
耗電量	32 W
適合隨機切換	無

## 機械與外罩

光學罩類型	可變透鏡陣列位於 聚碳酸酯樹脂外蓋 中
外罩色彩	白色
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20

## 認證與應用

環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
CE 標誌	是
易燃性標誌	用於安裝於通常易 燃的表面
灼熱絲測試	溫度 600°C、持續時 間 30 秒

## 初始效能 (符合 IEC 標準)

點火色度	SDCM<4
光通量容限	+/-10%

## 照明技術

Order Code	Full Product Name	光效 (額定) (標準)
911401509551	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3	116 lm/W
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	121 lm/W

## 運轉與電力

Order Code	Full Product Name	輸入電壓
911401509551	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3	110 至 277 V



## Green Perform Troffer

Order Code	Full Product Name	輸入電壓
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	220 至 240 V

### 控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401509551	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU UNV G3	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	是

