



CoreLine encastrável

CoreLine encastrável

A luminária CoreLine encastrável da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

Benefícios

- Permite substituir de forma simples luminárias fluorescentes convencionais básicas por luminárias LED
- Poupança de energia de mais de 45% em comparação com as luminárias TL5
- Compartimento ultraplano de apenas 35 mm de altura

Características

- Tecnologia LED
- Compartimento fino
- Existe uma versão de montagem em superfície (também adequada para suspensão)
- Disponível para iluminação conectada (Interact Ready)

Aplicação

- Iluminação geral

Avisos e Segurança

- O produto tem o grau de proteção IP20 (IP44 diminuir) e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
- Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.


CoreLine encastrável

Versions



CoreLine Recessed

Desenho dimensional



Detalhes do produto

CoreLine Recessed Edge




CoreLine Recessed in ceiling



CoreLine encastrável

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401808285

