

# CoreLine panel: kolay kurulum, mükemmel aydınlatma.

## CoreLine Paneli gen6

Philips CoreLine panel Gen6, CoreLine'in yenilik, kolay kurulum ve mükemmel aydınlatma vaadini yerine getiriyor. Genel aydınlatma uygulamalarındaki fonksiyonel lambaların doğrudan yerine geçecek şekilde tasarlanan bu LED panel ışığının yenilikçi Hepsini Bir Arada özelliği, tek bir aydınlatma armatüründe üç lümen paketi ve üç renk sıcaklığı seçeneği sunar. Bu, doğru ürünü seçmenizi kolaylaştırır, müşteri tercihlerine yerinde yanıt verme esnekliği sağlar ve stokta daha az ürün kodu anlamına gelir. CoreLine RC132V LED panelinin kurulumu, ürünün hızlı konnektörünü veya uç kablosunu kullanarak hızlı ve kolaydır. CoreLine serisi, Interact ağ geçitleri, sensörler ve yazılımlarla kullanılmaya hazır, entegre kablosuz iletişime sahip Interact Ready aydınlatma armatürlerini içerir.

### Faydaları

- Düşük riskli, güvenilir ürünler
- Kurulumu kolay bu ürünlerle daha hızlı çalışın
- Kolay ürün seçimi sayesinde karışıklık yok
- IoT/bağlı aydınlatma sistemlerine katılarak güncel kalın

### Özellikler

- L90@50.000 saat/L80@100.000 saat, 5 yıl garantili
- Hızlı bağlantı (yeşil/beyaz, Flywire, WAGO ve Schuko)
- Yüksek lümenli ofis uyumlu ve ofis standartlarına uyumlu olmayan modeller
- CRI 80/CRI 90 SDCM <3'te
- CRI 80 4000 K 140 lm/W ve 3000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- UltraEfficient 4000 K >160 lm/W
- Hepsini bir arada: tek bir armatürde çoklu lümen paketleri ve renk sıcaklıkları

# CoreLine Paneli gen6

## Uygulama

- Ofisler
- Sağlık
- Belediye binaları
- Eğitim

## Versions

CoreLine panel G5 SIA with Sensor  
front side



CoreLine panel G6 W30L120 RTP







CoreLine panel G6 W60L60 IP65-  
IP20



CoreLine panel G6 W62L62 RTP













## Boyutlu çizim




# CoreLine Paneli gen6

## Boyutlu çizim














# CoreLine Paneli gen6

## Boyutlu çizim







# CoreLine Paneli gen6

## Boyutlu çizim



# CoreLine Paneli gen6

## Boyutlu çizim



## ÜRÜN BİLGİLERİ

CoreLine panel G6 PSU Green  
connector fits Wieland W3  
connector



CoreLine connector Wago WA3



CoreLine panel G6 PSU W60L60  
back side DPP




# CoreLine Paneli gen6

## ÜRÜN BİLGİLERİ

CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC  
Optical window DPP



CoreLine panel G6 WIA W62L62  
back side DPP




CoreLine panel G6 PSU W30L120  
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120  
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver  
open DPP



CoreLine panel G6 PSD All in  
W60L60 back side DPP




CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



# CoreLine Paneli gen6

## ÜRÜN BİLGİLERİ

CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 back side IP65 IP20



CoreLine connector wago WA5



CoreLine panel G6 WIA driver DPP




CoreLine panel G6 NOC Optical window DPP




CoreLine panel G6 All in driver open DPP



CoreLine panel G6 All in driver DPP



CoreLine panel G6 PSU driver open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60 back side DPP



# CoreLine Paneli gen6

## ÜRÜN BİLGİLERİ

CoreLine connector Schuko CCE



CoreLine panel G6 IP65 PSD back side




CoreLine panel G6 W60L60 OC  
Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU back side



CoreLine panel G6 PSD driver DPP



### Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

### Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
-------------------	--------------------

### Mekanik ve Muhafaza

Patlama tehlikesi sınıfı	-
Muhafaza Rengi	Beyaz

### Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
----------------------	-------------

### Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Hepsi bir arada Tipi	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	4000 K	>80
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	3000 K	>80
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80

## CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Hepsi bir arada Tipi	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	4000 K	>80
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 °	4000 K	>80
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	120 °	4000 K	>90
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	120 °	4000 K	>80
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	90 °	4000 K	>80
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 °	3000 K	>80
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	4000 K	>90
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	All-in, Multi Lumen	90 °	4000 K	>80
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80

## CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Hepsi bir arada Tipi	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 °	3000 K	>80
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80

### Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma			Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		
		Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü			Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	135 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı	73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	140 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4.000 lm	90° ışın açısı	73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	140 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	136 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı	73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	110 lm/W	5.000 lm	120° ışın açısı
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	136 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı	73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	105 lm/W	4.800 lm	90° ışın açısı
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	135 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı	73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	105 lm/W	4.800 lm	90° ışın açısı
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	135 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı	73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	140 lm/W	3.600 lm	120° ışın açısı
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	140 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı	58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı	58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	140 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı	58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	140 lm/W	3.600 lm	120° ışın açısı	74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	160 lm/W	3.600 lm	120° ışın açısı

## CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Optik sistem türü
		Verimi (nominal) (Nom)	İşık Akısı	
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	160 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	153 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	130 lm/W	5.000 lm	90° ışın açısı
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	140 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	140 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	130 lm/W	3.400 lm	90° ışın açısı
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	140 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	140 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	130 lm/W	3.400 lm	120° ışın açısı
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	130 lm/W	3.400 lm	90° ışın açısı
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	140 lm/W	3.600 lm	120° ışın açısı
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	140 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	140 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	134 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Optik sistem türü
		Verimi (nominal) (Nom)	İşık Akısı	
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	140 lm/W	3.600 lm	90° ışın açısı
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	115 lm/W	3.100 lm	90° ışın açısı
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	140 lm/W	3.100 lm	90° ışın açısı
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	140 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	140 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	136 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	136 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	135 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	135 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	135 lm/W	4.300 lm	90° ışın açısı
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	140 lm/W	2.900 lm	120° ışın açısı
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	140 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	140 lm/W	2.900 lm	90° ışın açısı

## Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Hat Frekansı	Güç Tüketimi	Rastgele
					anahtara uygun
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Hat Frekansı	Güç Tüketimi	Rastgele
					anahtara uygun
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Hayır
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Yok
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Yok

## CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Hat Frekansı	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Yok
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Hayır
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Hayır
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Hayır
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Yok
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Yok
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Yok
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Yok
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Hat Frekansı	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Hayır
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Yok
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Yok
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Hayır
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Yok

### Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol	Maksimum dim seviyesi
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Evet	Interact SC200 sensör	10%
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Evet	Interact SC200 sensör	10%
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Hayır	-	Yok
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Hayır	-	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol	Maksimum dim seviyesi
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Evet	-	10%
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Evet	-	10%
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Evet	-	1%
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Hayır	-	Yok
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Evet	-	1%

## CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol	Maksimum dim seviyesi
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Hayır	-	Yok
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Hayır	-	Yok
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Evet	-	1%
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Hayır	-	Yok
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Hayır	-	Yok
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Evet	-	1%
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Hayır	-	Yok
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Hayır	-	Yok
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Evet	-	10%
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Evet	-	10%
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Hayır	-	Yok
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Hayır	-	Yok
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Evet	-	1%
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Evet	-	1%
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Hayır	-	Yok
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Hayır	-	Yok
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Evet	-	1%
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Evet	-	1%
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Evet	-	1%
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Hayır	-	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol	Maksimum dim seviyesi
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Hayır	-	Yok
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Hayır	-	Yok
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Hayır	-	Yok
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Evet	-	1%
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Evet	-	10%
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Evet	-	1%
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Evet	-	1%
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	Hayır	-	Yok
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Hayır	-	Yok
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Evet	-	1%
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Hayır	-	Yok
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Hayır	-	Yok
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Evet	-	10%
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Evet	-	10%
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Evet	-	10%
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Hayır	-	Yok
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Hayır	-	Yok
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Evet	-	1%

## Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	IKO2	IP20
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	IKO2	IP20
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	IKO2	IP20/44
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	IKO2	IP20/44
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	IKO2	IP20/44
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	IKO2	IP20/44
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	IKO2	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	IKO3	IP20/44
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	IKO2	IP20/44
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	IKO3	IP20/44
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	IKO2	IP20/44
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	IKO2	IP20/44
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	IKO3	IP65
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	IKO3	IP65
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	IKO3	IP65
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	IKO3	IP20/65

## CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	İK03	IP20/44
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	İK03	IP20/44
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	İK03	IP20/44
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	İK03	IP20/44
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	İK02	IP20/44
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	İK02	IP20/44
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	İK02	IP20/44
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	İK02	IP20/40
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	İK02	IP20/40
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	İK02	IP20/44
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	İK02	IP20/44
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	İK02	IP20/44
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	İK03	IP20/44
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	İK02	IP20/44
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	İK03	IP20/44
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	İK02	IP20/44
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	İK02	IP20/44
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	İK03	IP20/40
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	İK02	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	İK02	IP20/44
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	İK02	IP20/40
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	İK02	IP20/40
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	İK02	IP20/40
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	İK02	IP20/44
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	İK02	IP20/44
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	İK02	IP20/44
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	İK02	IP20/44
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	İK02	IP20/44
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	İK03	IP20/44
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	İK02	IP20/44
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	İK02	IP20/44

### Acil Durumda Çalıştırma (1/2)

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil durum		Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil durum	
		Acil Durum	Acil durum aydınlatması	ışık akısı	aydınlatmasını pil tipi			Acil Durum	Acil durum aydınlatması	ışık akısı	aydınlatmasını pil tipi
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Hayır	-	-	-						
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Hayır	-	-	-	73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Hayır	-	-	-
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Hayır	-	-	-	73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Hayır	-	-	-
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Hayır	-	-	-	73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Hayır	-	-	-
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Hayır	-	-	-	73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Hayır	-	-	-
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Hayır	-	-	-	73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Hayır	-	-	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	Hayır	-	-	-	73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Hayır	-	-	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	250 lm	Lithium	58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	250 lm	Lithium
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Hayır	-	-	-	58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	250 lm	Lithium
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu)	380 lm	-						

## CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil durum		Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil durum	
		Acil Durum	Acil durum aydınlatması	ışık akısı	Acil durum aydınlatması			Acil Durum	Acil durum aydınlatması	ışık akısı	Acil durum aydınlatmasının pil tipi
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum	250 lm	Lithium	73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Hayır	-	-	-
			aydınlatması, temel versiyon			58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Evet	DC güç ile çalışan	540 lm	-
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	380 lm	-	75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Hayır	-	-	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Hayır	-	-	-	74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Hayır	-	-	-
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Hayır	-	-	-	75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	Hayır	-	-	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Hayır	-	-	-	74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Hayır	-	-	-
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Hayır	-	-	-	74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Hayır	-	-	-
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Hayır	-	-	-	58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Hayır	-	-	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Hayır	-	-	-	58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Hayır	-	-	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Hayır	-	-	-	58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Hayır	-	-	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Hayır	-	-	-	58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Hayır	-	-	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	380 lm	-	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Hayır	-	-	-
						74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	380 lm	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Hayır	-	-	-						
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	380 lm	-	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Hayır	-	-	-
						73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Hayır	-	-	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Hayır	-	-	-						

### Acil Durumda Çalıştırma (2/2)

## CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Merkezi DC acil durum modu		Acil durum sırasında güç tüketimi	Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
		Merkezi DC acil durum modu	Acil durum sırasında güç tüketimi		
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	-	-	-	-
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-	-	-	-
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	-	-	-	-
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-	-	-	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-	-	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	2 W	3 h	-	-
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-	-	-
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-	-	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-	-	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-	-	-
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	-	-	-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	-	-	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-	-	-
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	-	-	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	2 W	3 h	-	-
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	2 W	3 h	-	-
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	2 W	3 h	-	-
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Merkezi DC acil durum modu		Acil durum sırasında güç tüketimi	Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
		Merkezi DC acil durum modu	Acil durum sırasında güç tüketimi		
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-	-
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-	-	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	-	-	-	-
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-	-	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	-	-	-	-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-	-	-
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	-	-	-
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-	-	-	-
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-	-	-	-
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-	-	-	-
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCE	-	-	-	-
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-	-	-	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-	-	-	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-	-	-

### Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam		
		sıcaklığı aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Order Code	Full Product Name	Ortam		
		sıcaklığı aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

## CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

## CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
			yüzeyler üzerine montaj için	
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
			üzerine montaj için	
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

## CoreLine Paneli gen6

Order Code	Full Product Name	Ortam		
		sıcaklığı aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	0 °C ila 35 °C	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn


Order Code	Full Product Name	Ortam		
		sıcaklığı aralığı	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-10 ila +35 °C	Normal olarak alev alan	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)


Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.43, 0.40) SDCM <3
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75509399	RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI -  
910505102804




Polar Normal (separate) - RC132VI -  
910505102803




Polar Normal (separate) - RC132VI -  
910505102818




Polar Normal (separate) - RC132VI -  
910505102817




Polar Normal (separate) - RC132VI -  
910505102829




Polar Normal (separate) - RC132VI -  
910505102830



Polar Normal (separate) - RC132VI -  
910505102825




Polar Normal (separate) - RC132VI -  
910505102821




Polar Normal (separate) - RC132VI -  
910505102822


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102824**




**Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102819**




**Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102826**




**Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102802**




**Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102816**




**Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102828**




**Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102823**




**Polar Normal (separate) - 911401891085**



**Polar Normal (separate) - 911401890485**




**Polar Normal (separate) - 911401890785**




**Polar Normal (separate) - 911401890885**


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401891285




Polar Normal (separate) - 911401890585




Polar Normal (separate) - 911401891185




Polar Normal (separate) - 911401890285




Polar Normal (separate) - 911401802687




Polar Normal (separate) - 91140180187




Polar Normal (separate) - 911401802887




Polar Normal (separate) - 911401800687




Polar Normal (separate) - 911401801287



Polar Normal (separate) - 911401800387



Polar Normal (separate) - 911401800887




Polar Normal (separate) - 911401800187




# CoreLine Paneli gen6


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401891785



Polar Normal (separate) - 911401891585



Polar Normal (separate) - 911401891885

