



## 纖薄可靠

### RC160V

GreenPerform Panel RC160V 是市場上高效率的邊緣發光輕巧平板燈。它提供 3 種典型尺寸：600x600；300x1200 和 600x1200mm 適合大多數室內應用。邊低 UGR 也提供更舒適的視覺效果。此外，RC160V 還可以方便地連接到控制系統，從而帶來更好的節能效果。

#### 优点

- 高 lm/w 提高節能效率
- 配備 Dali 和 Interact 介面，易於網際網路連線
- 低 UGR 提供 WELL 建築認證
- 多種安裝方式以滿足各種應用






#### 特点

- 系統效率：最大 130lm/W
- CRI 80 和 90 內建 SDCM 4
- UGR19 / 16 適用於某些類型
- 適用於特定類型的 IP54 正面/IP20 背面

#### 应用

- 開放式辦公室
- 公共室內區域
- 會議室/培訓室

二维绘图



一般資訊	
內附驅動器	是
部件	-
裝置部件數量	單位
客戶服務標籤	是
照明技術	
演色性指數 (CRI)	80
光學裝置類型	光束角度 100°
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 II
輸入電壓	200 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
耗電量	30 W
適合隨機切換	不適用
控制與調光	
可調光	固定式
最高調光等級	數位
機械與外罩	
光學罩類型	PS
外罩色彩	白色 RAL 9003
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	-
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

## 照明技術

Order Code	Full Product Name	相應色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量	光源數
911401505543	RC160V LED37/940 W303L1210 PSU OC	4000 K	125 lm/W	3,750 lm	288
	UVG				
911401505643	RC160V LED37/965 W303L1210 PSU OC	6500 K	125 lm/W	3,750 lm	288
	UVG				
911401536232	RC160V LED37/830 W303L1210 PSU UVG	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	288
911401536332	RC160V LED39/840 W303L1210 PSU UVG	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401536432	RC160V LED39/865 W303L1210 PSU UVG	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	288
911401578942	RC160V LED37/830 W303L1210 PSU OC	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	288
	UVG				
911401579042	RC160V LED39/840 W303L1210 PSU OC	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	288
	UVG				
911401579142	RC160V LED39/865 W303L1210 PSU OC	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	288
	UVG				
911401505343	RC160V LED37/940 W603L603 PSU OC	4000 K	125 lm/W	3,750 lm	240
	UVG				
911401505443	RC160V LED37/965 W603L603 PSU OC	6500 K	125 lm/W	3,750 lm	240
	UVG				
911401510032	RC160V LED39/865 W60L60 PSU	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401535932	RC160V LED37/830 W603L603 PSU UVG	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
911401536032	RC160V LED39/840 W603L603 PSU UVG	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401536132	RC160V LED39/865 W603L603 PSU UVG	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240
911401578642	RC160V LED37/830 W603L603 PSU OC	3000 K	122 lm/W	3,700 lm	240
	UVG				
911401578742	RC160V LED39/840 W603L603 PSU OC	4000 K	130 lm/W	3,900 lm	240
	UVG				
911401578842	RC160V LED39/865 W603L603 PSU OC	6500 K	130 lm/W	3,900 lm	240
	UVG				

