



Philips SlimBlend Gen2: erinomainen teho ja ohjattavuus

Toimistoihin etsitään tehokasta valaistusta, joka parantaa suoritusta, viihtyvyyttä, hyvinvointia ja kestäväää kehitystä. Tästä syystä valopintaratkaisut, jotka antavat erinomaisen valon laadun, toiminnallisuuden ja yhdistettävyyden, ovat niin kysyttyjä – kuten Philips SlimBlend Gen2 -valaisinperhe, joka koostuu siroista ja hyvinvointia tukevista valaisimista. SlimBlend Gen2 -valaisimet ovat tehokkaita ja laadukkaita (CRI>90), joita voi päivittää ja korjata, mikä lupaa pitkää käyttöikää. Lisäksi ne on suunniteltu kierrätettäviksi. Korkealaatuinen valaistus on kuitenkin se, minkä ansiosta SlimBlend Gen2 erottuu muista edukseen. Erityinen kuusikulmainen mikrolinssioptiikka (MXO) tuottaa häikäisemättömän, miellyttävän valaistuksen. Se luo tasaisen valaistuksen, joka muodostaa elävän valopinnan ja korostaa sisustusta myös toimistoissa. SlimBlend Gen 2 on minimalistinen ratkaisu, jolla on ylivoimaiset valaistusominaisuudet ja luokkansa paras yhdistettävyyden Interact Pro -sovellusta käytettäessä – kaikki yhdistettynä kestävään kehitykseen ja tehokkaaseen toimistovalaitukseen.

Hyödyt

- Erittäin tehokas LED-paneeli monilla asennusvaihtoehdoilla (uppoasennettava, ripustettava, pinta-asennettava)
- Miellyttävä ja häikäisemätön valo sopii näyttöpäätetyöhön toimistoissa
- Kilpailukykyinen ratkaisu hyvillä valaistusominaisuuksilla
- Kestävä ja luokkansa paras tuote, jossa yhdistyy tärkeät ominaisuudet

Applications

- Toimistot
- Terveystieteiden tutkimus
- Koulut

Ominaisuudet

- Luokkansa paras tehokkuus, jopa 140 lm/W, vastaa vihreän rakennussuunnittelun ja energiansäästön tukiehtoja
- Värintoistoindeksi CRI90 ja saatavilla Tunable white -versiona (valkoisen valon eri sävyt)

- Toimistoon sopiva valaistus, jossa sekä MXO-optiikka että opaalikupu
- Pitkä, jopa 50 000 tunnin käyttöikä (L90)
- Pikaliitin tai Wieland-liitin helppoa ja nopeaa asennusta varten
- Kierrätettävä (ei liimaa, vaihdettava elektroniikka, päivitettävä järjestelmä, tehokas ja pitkäikäinen) ja vastaa ympäristöselosteen (EPD) vaatimuksia
- Voidaan yhdistää skaalautuvaan Interact Pro -järjestelmään, jossa käytetään integroitua tunnistimia ja/tai langattomia ohjaimia tietojen keräämiseen, tilankäyttöön, päivänvalo-ohjaukseen ja opastukseen

Versions



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO IA4 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA5 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA4 SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO SPP


Mittapiirros




RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO



RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO



RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO



RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO

Tuotetiedot




SlimBlendGen2 Backview
_DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor
with MXO



SlimBlendGen2_IA5
Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories




RC330V W30L120 with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02




PIP connector DPP02




SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120

Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable




SlimBlendGen2_IA4 Sensor with MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with
IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview
with EL & Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120





Yleistä tietoa

Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Valonlähteen keilakulma	120 °
Optiikan tyyppi	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	1%

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK03 [0.3 J]
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaatti

Hätätilakäyttö

Turvavalaistuksen valovirta	270 lm
Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Keskusakustollinen turvavalaistus	Kyllä

Merkinnät ja luokitukset

Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	RC330V [SlimBlend Gen2]
--------------------	-------------------------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	36S
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	42S
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	36S
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	36S
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	4 000 lm	3000 K	129 lm/W
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	3 400 lm	4000 K	127 lm/W
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	4 000 lm	3000 K	129 lm/W
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	27 W
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	31,5 W
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	26,5 W
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	27 W
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Integroitu ohjaus
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Interact SC200 -sensori
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Interact SC200 -sensori
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Interact SC200 -sensori
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Interact SC1500 -multisensoripaketti
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Interact SC200 -sensori
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Interact SC200 -sensori
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Interact SC200 -sensori
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Interact SC200 -sensori
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Interact SC200 -sensori
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	IP20
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	IP20
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	IP20/44
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP20/44
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP20
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	IP20/44
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP20/44

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-

Merkinnät ja luokitukset


Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3


Polar normal diagrams



RC330VI - 910505102445

RC330VI - 910505102447


RC330VI - 910505102475



RC330VI - 910505102476

RC330VI - 910505102446


RC330VI - 910505102448




RC330VI - 910505102477

RC330VI - 910505102450


RC330VI - 910505102449




RC330VI - 910505102474




RC330VI - 910505102452




RC330VI - 910505102478




RC330VI - 910505102454




RC330VI - 910505102470




RC330VI - 910505102469




RC330VI - 910505102472




RC330VI - 910505102453



RC330VI - 910505102473



RC330VI - 910505102451



RC330VI - 910505102471