



SlimBlend gen2: vysoký výkon, pokročilé ovládanie

Kancelárie vyžadujú veľmi výkonné osvetlenie, ktoré zvyšuje výkon, úroveň pohodlia a udržateľnosť. To je dôvod, prečo sú tak žiadané riešenia „svietiacej plochy“, ktoré poskytujú vynikajúcu kvalitu svetla so skvelou funkčnosťou a konektivitou. Jedným z nich je Philips SlimBlend Gen2 – kompletný rad tenkých svietidiel navrhnutých s dôrazom na lepšiu pohodu a ekologickú cirkularitu. Svietidlá SlimBlend Gen2 ponúkajú najvyššiu dnes dostupnú účinnosť a vynikajúcu kvalitu svetla ($CRI > 90$) s možnosťami inovovania a opraviteľnosti, ktoré sú prísľubom dlhej životnosti. Navyše sú navrhnuté s prihliadnutím na recyklovateľnosť, čo z nich robí skutočne cirkulárnu a zelenú voľbu. Čím však svietidlá SlimBlend Gen2 skutočne vynikajú, je vysokokvalitné svetlo. Špeciálna šesťuholníková mikrošoškovková optika (MXO) zaisťuje pohodlie bez oslnenia a navyše prepožičiava rovnomernému svetlu žiarivý jas, ktorý povrch svietidla oživuje. Svietidlo tak skrášľuje interiér a zároveň spĺňa všetky požiadavky pre kancelárie. SlimBlend Gen2 je minimalistické riešenie kombinujúce vynikajúce svetelné vlastnosti s tou najlepšou konektivitou v danej triede, pričom využíva systém Interact Pro – to všetko s udržateľným prístupom k vysokovýkonnému kancelárskemu osvetleniu.

Výhody

- Vysokoúčinné LED svietidlo s množstvom možností montáže (zapustené, závesné, prisadené)
- Pohodlné osvetlenie bez oslňovania spĺňajúce požiadavky pre kancelárie

- Výhodné riešenie s dobrými svetelnými vlastnosťami
- Udržateľná voľba s najlepším pripojením vo svojej triede

Applications

- Kancelárie
- Zdravotnícke zariadenia
- Priestory na vzdelávanie

Vlastnosti

- Najlepšia účinnosť v danej triede (až 140 lm/W) umožňuje ekologickú prevádzku budov a splnenie kritérií dotácií na úsporu energie
- CRI 90 s možnosťou nastaviteľnej bielej farby

Versions

- Kancelárske osvetlenie využívajúce optiku MXO a opálový kryt
- Dlhá životnosť až 50 000 hodín pri L90
- Rýchlospojka alebo konektor Wieland na jednoduchšiu a rýchlejšiu montáž
- Vyhodenie podporujúce cirkularitu (bez použitia lepidla, vymeniteľná elektronika, inovovateľný systém, vysoká účinnosť a dlhá životnosť) a podpora environmentálneho vyhlásenia o produkte (EPD)
- Prepojený systém pripravený pre škálovateľnú platformu Interact Pro, ktorá využíva integrované snímače a/alebo bezdrôtové napájače na zhromažďovanie údajov, reguláciu s využitím denného svetla a obsadenosti a možnosti navigácie.



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO IA4 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO IA5 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO IA4 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA5 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA4 SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO SPP


Rozmerový obrázok




RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO




RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO




RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO



RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC



RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO



RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5

Podrobnosti o produkte




SlimBlendGen2 Backview
_DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor
with MXO




SlimBlendGen2_IA5
Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02

PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120



Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable




SlimBlendGen2_IA4 Sensor
with MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with
IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60





SlimBlend Gen2_Backview
with EL & Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120

PIP connector DPP01



Všeobecné informácie

Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Index podania farieb (CRI)	>90
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Typ optiky	-

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Maximálna úroveň stmievania	1%

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [0,3 J]
Typ optického krytu	Polykarbonát

Núdzová prevádzka

Núdzový svetelný tok	270 lm
Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)	3 h
Centrálna núdzová prevádzka	Áno

Schválenie a použitie

Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	36S
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	36S
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	42S
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	42S
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	36S
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	36S
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	42S
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	36S
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	36S
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	42S
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	36S
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	36S
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	36S
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	42S
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	42S
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	36S
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	36S
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	36S
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	42S
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	42S
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	36S
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	36S
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	36S
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	42S
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	42S
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	36S
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	36S
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	42S
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	36S

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	3 400 lm	3000 K	127 lm/W
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	4 000 lm	3000 K	129 lm/W
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3 400 lm	3000 K	129 lm/W
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	3 400 lm	4000 K	127 lm/W
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	4 000 lm	3000 K	129 lm/W
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	3 400 lm	3000 K	129 lm/W
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	4 000 lm	3000 K	129 lm/W
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	3 600 lm	3000 K	133 lm/W
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	3 400 lm	3000 K	127 lm/W
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	3 400 lm	3000 K	127 lm/W
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	3 600 lm	4000 K	133 lm/W

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	27 W
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	27 W
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	31,5 W
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	31,5 W
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	27 W
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	27 W
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	31,5 W
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	27 W
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	27 W
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	31,5 W
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	26,5 W
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	31 W
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	31 W
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	27 W
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	27 W
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	27 W
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	31,5 W
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	31,5 W
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	27 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	27 W
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	27 W
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	31,5 W
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	31,5 W
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	27 W
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	27 W
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	31,5 W
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	27 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Snímač Interact SC200
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Snímač Interact SC200
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Snímač Interact SC200
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Snímač Interact SC200
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Snímač Interact SC200
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Snímač Interact SC200
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Snímač Interact SC200
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Snímač Interact SC200
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Snímač Interact SC200
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Snímač Interact SC200
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Balík snímačov Interact SC1500 Multi-Sensor
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Snímač Interact SC200
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Snímač Interact SC200
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Snímač Interact SC200
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Snímač Interact SC200
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Snímač Interact SC200
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Balík snímačov Interact SC1500 Multi-Sensor
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Snímač Interact SC200
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Snímač Interact SC200
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Snímač Interact SC200
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Snímač Interact SC200
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	-

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	-
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	-
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	-
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	-
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	-
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	-
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	-
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	-
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	-
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	-
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	-

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	IP20
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	IP20
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	IP20
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	IP20
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	IP20
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	IP20/44
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP20
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	IP20/44
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP20/44
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	IP20/44
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	IP20/44

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	-
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	-
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	-
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	-
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	-
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	-
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	-
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	-
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	-
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	-

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	(0.38, 0.38) SDCM <3
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	(0.38, 0.38) SDCM <3
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC330V
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	RC332V
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	RC330V
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	RC330V
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	RC330V
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	RC330V
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	RC330V
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	RC330V
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	RC330V
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	RC330V
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	RC330V
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	RC330V
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	RC330V
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	RC330V
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	RC330V
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	RC330V
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	RC332V
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	RC332V
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	RC332V
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	RC332V
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	RC332V
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	RC330V


Polar normal diagrams




RC330VI - 910505102491




RC330VI - 910505102445




RC330VI - 910505102447




RC330VI - 910505102475




RC330VI - 910505102476




RC330VI - 910505102497




RC330VI - 910505102446




RC330VI - 910505102495




RC330VI - 910505102448




RC330VI - 910505102477




RC330VI - 910505102485




RC330VI - 910505102468




RC330VI - 910505102498




RC330VI - 910505102450




RC330VI - 910505102449




RC330VI - 910505102474




RC330VI - 910505102486




RC330VI - 910505102494




RC330VI - 910505102452




RC330VI - 910505102478




RC330VI - 910505102455




RC330VI - 910505102490




RC330VI - 910505102454




RC330VI - 910505102484




RC330VI - 910505102458




RC330VI - 910505102464




RC330VI - 910505102456




RC330VI - 910505102470




RC330VI - 910505102488




RC330VI - 910505102487




RC330VI - 910505102467




RC330VI - 910505102457




RC330VI - 910505102469




RC330VI - 910505102496




RC330VI - 910505102461




RC330VI - 910505102492




RC330VI - 910505102459




RC330VI - 910505102460




RC330VI - 910505102465




RC330VI - 910505102463




RC330VI - 910505102472




RC330VI - 910505102462




RC330VI - 910505102493




RC330VI - 910505102466




RC330VI - 910505102453




RC330VI - 910505102473



RC330VI - 910505102451



RC330VI - 910505102471



RC330VI - 910505102489