



SlimBlend 2-го покоління: висока продуктивність, розширений контроль

SlimBlend Gen2

Офіси шукають високоефективне освітлення, яке підвищує продуктивність, комфорт, благополуччя та екологічність. Дуже популярними є рішення типу "поверхня світла", адже вони забезпечують найкраще освітлення з точки зору якості, функціональності й можливості підключення. Один із прикладів — повна лінійка тонких світильників Philips SlimBlend Gen2, що сприяють гарному самопочуттю й відповідають принципам циркулярної економіки. Світильники SlimBlend Gen2 пропонують найсучаснішу ефективність і чудову якість світла (CRI>90) з функціями оновлення та ремонту, які обіцяють тривалий термін служби. Завдяки придатності до вторинної переробки ці світильники допомагають ефективно дбати про циркулярну економіку й здоров'я довкілля. Але саме завдяки високоякісному освітленню світильники SlimBlend Gen2 дійсно виділяються. Спеціальна оптика Micro Hexagonal Optics (МХО) забезпечує комфорт без засліплення, наповнюючи однорідне світло блискітками й створюючи живу світлову поверхню як гармонійну частину інтер'єру з урахуванням усіх вимог до офісного освітлення. SlimBlend Gen 2 — це мінімалістичне рішення з чудовими специфікаціями освітлення в поєднанні з найкращим у своєму класі підключенням за допомогою Interact Pro — і все це завдяки екологічному підходу до високоефективного офісного освітлення.

Переваги

- Високоефективний світлодіодний світильник з вибором варіантів монтажу (врізний, підвісний, поверхневий)
- Зручний, без відблисків, підходить для офісу
- Конкурентоспроможне рішення з хорошими характеристиками освітлення
- Найкраща у своєму класі екологічно стійка пропозиція

SlimBlend Gen2




Характеристики

- Найкраща в своєму класі ефективність до 140 лм/Вт підтримує дизайн екологічних будівель і критерії субсидії на енергозбереження
- CRI90 з регулюванням білого
- Офісне освітлення з оптикою MXO й матово-білим покриттям
- Тривалий строк служби: до 50 000 годин за L90
- Швидкознімний з'єднувач або з'єднувач Wieland для більш зручного й швидкого монтажу
- Відповідає принципам циркулярної економіки (без використання клею, змінна електроніка, модернізована система, ефективність і тривалий строк служби) і Екологічній декларації продукції (Environmental Product Declaration, EPD)
- Можливість підключення до наявних систем завдяки масштабованій платформі Interact Pro, яка використовує вбудовані датчики та (або) бездротові драйвери для збору даних, контролю присутності, керування залежно від умов природного освітлення, а також навігації.

Застосування

- Офіси
- Медичні заклади
- Навчальні заклади

Розміри



SlimBlend Gen2

Деталі по продукції



SlimBlendGen2 Backview _DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor with MXO



SlimBlendGen2_IA5 Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W30L120

Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W60L60

RC330V W60L60 sensor with Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with Surface mounted accessories

RC330V W30L120 sensor with Surface mounted accessories



SlimBlend Gen2

Деталі по продукції



RC330V W60L60 with Surface mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP02



PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120



Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03



Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor with
MXO

SlimBlend Gen2

Деталі по продукції



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with IA4
sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview with EL
& Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120



PIP connector DPP01

SlimBlend Gen2

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так

Світлотехнічні

Кут променя джерела світла	120 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>90
Тип оптичного пристрою	-
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0

Експлуатаційні й електричні

Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Ні

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
Максимальний рівень зменшення яскравості	1%

Механічні деталі й корпус

Тип кришки об'єктива	Полікарбонат
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK03
Код захисту від проникнення	IP20/44

Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 c

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
--	--------

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	36S
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
910505102493	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	36S
910505102494	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	36S
910505102495	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	42S
910505102496	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	42S
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	36S
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
910505102455	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	36S
910505102456	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	36S
910505102457	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	42S
910505102458	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	42S
910505102484	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	36S
910505102485	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	36S
910505102486	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	42S

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована		
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3 600 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована		
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	4000 K	136 lm/W	3 600 lm

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Корельована		
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (номіальна) (ном.)	Світловий потік
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
910505102493	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
910505102494	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	3000 K	129 lm/W	3 400 lm
910505102495	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
910505102496	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	4000 K	133 lm/W	3 600 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована		
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (номіальна) (ном.)	Світловий потік
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
910505102455	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	3000 K	133 lm/W	3 600 lm
910505102456	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
910505102457	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
910505102458	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
910505102484	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
910505102485	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	3000 K	127 lm/W	3 400 lm
910505102486	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	4 200 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	26,5 W
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
910505102493	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
910505102494	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
910505102495	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	31 W
910505102496	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	31 W
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	27 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
910505102455	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	27 W
910505102456	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	27 W
910505102457	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	31,5 W
910505102458	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	31,5 W
910505102484	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	27 W
910505102485	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	27 W
910505102486	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	31,5 W

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102493	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102494	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102495	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102496	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102455	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102456	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102457	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102458	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102484	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102485	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102486	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3

Дані про виріб


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	RC330V
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	RC330V
910505102493	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
910505102494	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
910505102495	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
910505102496	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	RC330V

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	RC330V
910505102455	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
910505102456	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
910505102457	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
910505102458	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
910505102484	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
910505102485	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
910505102486	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	RC330V


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102445




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102447




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102446



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102495




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102448




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102485


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102486




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102494




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102455




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102484




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102458




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102456



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102470




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102457




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102469

SlimBlend Gen2


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102496



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102472



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102493



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102471

